

160W Universele DC Power Adapter (24V/6.6A), 1,2 m 2-aderige kabel, 2/3-Pin Terminal Block, 100-240V AC/DC Externe Voeding voor Industriële USB Hubs, NA/UK/EU/ANZ

Productcode: 160W-POWER-ADAPTER



Gebruik deze 24V universele power adapter om een StarTech.com industriële USB-hub of een ander apparaat met een 2- of 3-aderig DC input terminal block te voeden.

De Power Adapter is uitgerust met een auto-switching 100-240V AC input met een 24V/6.6A (158.4W) DC output en een aangesloten 1,2m DC kabel.

Er worden vier 1,2 m lange regionale stroomkabels meegeleverd voor internationale ondersteuning:

- Noord-America - Type-A NEMA 1-15
- Verenigd Koninkrijk - Type-G BS 1363
- Europa - CEE 7/7
- Australië/Nieuw-Zeeland - Type-I AS 3112

De Power Adapter wordt geleverd met twee voedingskabels met zowel 2-draads als 3-draads terminal block connectors voor een vlotte integratie met talrijke apparaten. Deze voeding kan worden gebruikt als accessoire en hoofdvoeding voor veel industriële USB-hubs van StarTech.com, zoals:

- 16-Port Industriële USB 5Gbps Hub (5G16AINDS-USB-A-HUB)
- 10-Port Industriële USB 5Gbps Hub (ST1030USBM)
- 7-Port Industriële USB 5Gbps Hub (ST7300USBME)
- 7-Port Industriële USB 2.0 (480Mbps) Hub (HB20A7AME)

- 7-Port Industriële USB 2.0 (480Mbps) Hub with Extended Temperature Range (ST7200USBM)
- 4-Port Industriële USB 2.0 (480Mbps) Hub with Extended Temperature Range (HB20A4AME)
- 4-Port Industriële USB 2.0 (480Mbps) Hub (ST4200USBM)

Deze power adapter kan ook worden gebruikt om een verloren of defecte voeding te vervangen, of kan worden bewaard als een back-up voeding voor kritische toepassingen voor StarTech.com Industriële USB Hubs met voeding, zoals:

- 10-Port USB 5Gbps Industriële Hub (HB30A10AME)
- 7-Port USB 5Gbps Industriële Hub (HB30A7AME)
- 4-Port Industriële USB 5Gbps Hub (ST4300USBM)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg extra voeding toe aan een USB-hub met busvoeding om downstream USB-apparaten te voeden/op te laden
- Vervang een zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
- Hou een extra backup voeding bij de hand hebben mocht er een cruciale voedingsbron onderbroken worden

Eigenschappen

- **UNIVERSELE POWER ADAPTER:** 24V/6,6A (158.4W) DC-output met geïntegreerde 1,2m DC kabel; Auto-switching 100-240V AC-input; Inclusief vier regionale 1,2m AC-voedingskabels (NA: Type-A NEMA 1-15, UK: Type-G BS 1363, EU: CEE 7/7, ANZ: Type-I AS 3112)
- **VEELZIJDIG KLEMMENBLOK:** Deze power adapter beschikt over voedingskabel met 2 en 3-draads terminal block connectors voor eenvoudige integratie met een breed scala aan apparatuur
- **APPARATUUR COMPATIBILITEIT:** Deze voedingsadapter ondersteunt een groot aantal apparaten, waaronder onze industriële USB-hubs: HB30A10AME, HB30A7AME, ST1030USBM, ST7300USBME, ST4300USBM, HB20A7AME, ST7200USBM, HB20A4AME, ST4200USBM, 5G16AINDS-USB-A-HUB

- TOEPASSINGEN: Vervang een verloren/defecte voedingsadapter; Redundante reserve voeding voor het geval een bedrijfskritische voedingsbron wordt onderbroken; Extra stroom voor een compatibele BC1.2 hub en voor apparaten met een hoger energieverbruik
- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze Universele Power Adapter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Voeding

Garantiebeleid	2 Years
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	3.5A
Uitgangsspanning	24 DC
Uitgangsstroom	6.6A
Stekkertype	Aansluitblok (2 draden) Aansluitblok (3 draden)
Vermogensopname	158.4W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	4.0 ft [1.2 m]
Lengte product	4.5 in [11.5 cm]
Breedte product	2.1 in [5.3 cm]
Hoogte product	1.5 in [3.7 cm]
Gewicht product	10.3 oz [291.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.4 in [16.2 cm]
Package Width	8.0 in [20.4 cm]
Package Height	3.6 in [9.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.7 lb [1.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Universele Power Adapter met 1,2m Kabel
	4 - 1,2m Stroomkabel (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - Klemmenblokconnector met twee geleiders (bijgevoegd)
	1 - Klemmenblokconnector met drie geleiders
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.