

Adaptateur Multiport USB-C avec Dongle USB-C vers USB-A, Double HDMI (4K30Hz/1080p60Hz), 3x USB-A 5Gbps, Mini Station d'Accueil de Voyage, Dock/Station d'Accueil pour PC Portable, Câble de 40 cm

Nº de produit: 167B-USBC-MULTIPORT



Cet adaptateur multiport USB Type-C et USB Type-A transforme presque n'importe quel ordinateur portable ou de bureau en une station de travail hautement productive prenant en charge deux écrans HDMI externes et disposant d'un hub USB à 3 ports. Le mini-dock est doté d'un câble hôte USB-C intégré de 1,3 pied (40 cm) et comprend un adaptateur USB-C vers USB-A attaché, ce qui lui permet de prendre en charge à la fois les ordinateurs hôtes USB-C et USB-A.

Améliorez la productivité avec deux ports de sortie HDMI pour connecter des moniteurs externes. Les ports de sortie HDMI prennent en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 30 Hz (sortie vidéo 1, HDMI 1.4) et 1080p à 60 Hz (sortie vidéo 2, HDMI 1.2). Les deux moniteurs externes augmentent la productivité, permettant aux utilisateurs d'avoir différentes applications, documents ou fenêtres ouverts sur chaque moniteur.

L'adaptateur multiport est compatible avec Windows, macOS et Chrome OS. Avec son dongle USB-C vers USB-A attaché qui garantit une compatibilité USB transparente avec tout ordinateur hôte exécutant un système d'exploitation pris en charge. L'adaptateur multiport prend en charge des affichages étendus doubles sur les MacBook Apple M1/M2, qui ne sont pas capables de piloter plus d'un affichage externe nativement.

L'adaptateur multiport USB-C & USB-A est doté de trois ports USB-A en aval. Pour des transferts de données rapides et fiables, le hub USB intégré prend en charge l'USB SuperSpeed 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) et est rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0 et USB 1.1 (HID).

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, StarTech.com Connectivity Tools est la seule suite logicielle sur le marché compatible avec une grande variété d'accessoires de connectivité IT. La suite logicielle comprend :

Utilitaire de disposition avancée de fenêtres Windows : Configurez et sauvegardez des mises en page

de fenêtres personnalisées.

Utilitaire de surveillance d'événements USB : Suivez et journalisez les périphériques USB connectés.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application StarTech.com Connectivity Tools, veuillez visiter : www.startech.com/connectivity-tools

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Déploiement informatique du bureau à domicile, idéal pour les déplacements entre le domicile et le bureau
- Exécutez plusieurs applications sur des écrans HDMI étendus

Spécifications techniques

- **PRODUCTIVITÉ ACCRUE** : L'adaptateur ajoute 2 écrans HDMI à presque tous les PC portables avec un câble hôte USB-C intégré et un dongle USB-C vers USB-A; Prend en charge jusqu'à 4K30Hz (HDMI 1.4, sortie vidéo 1), 1080p 60Hz (HDMI 1.2, sortie vidéo 2)
- **COMPATIBLE AVEC LE DOUBLE AFFICHAGE DE LA SÉRIE M D'APPLE** : Fonctionne avec macOS/Windows/ChromeOS/Ubuntu, permettant un double affichage étendu sur PC USB et TB et MacBooks série M qui ne sont pas capables de gérer plus d'un écran externe en mode natif
- **HAUTES PERFORMANCES** : Hub à 3 ports pour un transfert de données rapide et fiable; Fonctionne avec les anciens ports USB 2.0/1.1; Adaptateur alimenté par bus; La technologie Content Adaptive de Silicon Motion réduit la latence
- **CÂBLE EXTRA-LONG** : Port avec un câble de 40cm pour une installation qui empêche l'adaptateur de pendre sur le connecteur; Longueur de câble idéale pour réduire la tension du port sur les PC convertibles 2 en 1 ou les PC hôtes sur des supports élévateurs

- NOTRE AVANTAGE : Comprend l'application Connectivity Tools avec Event Monitoring USB pour enregistrer/horodater l'utilisation du port USB, l'utilitaire Windows Layout Utility pour restaurer l'emplacement des applications lors de la reconnexion des écrans

Matériel

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Politique de garantie | 3 Years |
| Prise en charge 4K | Oui |
| Port(s) à charge rapide | Non |
| Écrans pris en charge | 2 |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| Type de bus | USB-C |
| | USB-A |
| Normes de l'industrie | HDMI 1.4 |
| | HDMI 1.2 |
| | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| ID du chipset | SMI - SM768G0 |
| | ITE - IT66121FN |
| | VIA - VL817C0 |
| | Terminus - FE1.1S |

Performance

| | |
|--------------------------------------|--|
| Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbit/s |
| Résolutions numériques max. | <p>Sortie Vidéo 1 : 4K à 30 Hz Sortie Vidéo 2 : 1080p à 60 Hz</p> |
| Type et débit | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s |
| Prise en charge UASP | Oui |
| MTBF | 30 000 heures |

| | |
|------------------|--|
| Connecteur(s) | |
| Ports externes | 2 - HDMI (19 broches) |
| | 3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) |
| Connecteurs hôte | 1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps) |
| | 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) |

Logiciel

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Compatibilité système d'exploitation | Windows 7 |
| | Windows 8.1 |
| | Windows 10 |
| | Windows 11 |
| | macOS Mojave (10.14) |
| | macOS Catalina (10.15) |
| | macOS Big Sur (11.0) |
| | macOS Monterey (12.0) |
| | macOS Ventura (13.0) |
| | macOS Sonoma (14.0) |
| | macOS Sequoia (15.0) |
| | macOS Tahoe (26.1) |
| | ChromeOS |
| | Ubuntu - Jusqu'à Kernel 6.11 |

Remarque : ChromeOS et Ubuntu ne peuvent atteindre une double résolution 1080p que lors de la sortie vidéo vers deux moniteurs externes

Notes spéciales / Configuration

| | |
|---|--|
| Configurations du système et du câblage | L'installation manuelle du pilote est requise pour macOS |
| Remarque | L'USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) est également connu sous le nom d'USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) et d'USB 3.0 (5Gbps) |

Lorsqu'il est installé sous Linux, cet adaptateur prend en

charge jusqu'à deux écrans 1080p 60Hz

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par bus

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Température de stockage | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) |
| Humidité | Humidité relative de 10 % à 90 % |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|------------------|
| Couleur | Gris sidéral |
| Type de boîtier | Aluminium |
| Longueur de câble | 15.7 in [40 cm] |
| Longueur du produit | 4.7 in [12.0 cm] |
| Largeur du produit | 2.2 in [5.7 cm] |
| Hauteur du produit | 0.6 in [1.6 cm] |
| Poids du produit | 4.0 oz [114.0 g] |

Informations d'emballage

| | |
|--------------------|------------------|
| Longueur du Paquet | 7.2 in [18.4 cm] |
| Largeur du Colis | 5.2 in [13.1 cm] |
| Hauteur du Paquet | 1.3 in [3.2 cm] |
| Poids brut | 6.2 oz [176.0 g] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur multiport 1 - Guide de démarrage rapide |
|-----------------------|---|

Informations de
garantie

Warranty

3 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

