

Adattatore multiporta USB-C con dongle USB-C a USB-A, doppio HDMI (4K30Hz/1080p60Hz), Hub USB-A 5Gbps a 3 porte, mini dock da viaggio, docking station USB tipo C per laptop, Cavo da 40 cm

ID prodotto: 167B-USBC-MULTIPORT



Questo adattatore multiporta USB Type-C e USB Type-A trasforma quasi tutti i computer portatili o desktop in una workstation ad alta produttività, che supporta due schermi HDMI esterni e dispone di un hub USB a 3 porte. Il Mini Dock è dotato di un cavo host USB-C integrato di 40 cm e include un adattatore USB-C a USB-A collegato, in modo da poter supportare sia computer host USB-C che USB-A.

Migliora la produttività con due porte di uscita HDMI per collegare monitor esterni. Le porte di uscita HDMI supportano risoluzioni fino a 4K 30Hz (Uscita video 1, HDMI 1.4) e 1080p 60Hz (Uscita video 2, HDMI 1.2). I doppi monitor esterni aumentano la produttività consentendo agli utenti di avere applicazioni, documenti o finestre diverse aperte su ciascun monitor.

L'adattatore multiporta è compatibile con Windows, macOS e Chrome OS. Con il suo dongle connesso da USB-C a USB-A, garantisce la compatibilità USB ininterrotta con qualsiasi host che utilizzi un sistema operativo supportato. L'adattatore per Doppio Display supporta i MacBook M1/M2/M3 di Apple, che non sono in grado di gestire più di un display esterno in modo nativo.

L'adattatore multiporta USB-C & USB-A dispone di tre porte USB-A downstream. Per trasferimenti di dati veloci e affidabili, l'hub USB integrato supporta SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ed è retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0 e USB 1.1 (HID) tradizionali.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato compatibile con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software include:

Advanced Windows Layout Utility: Imposta e salva i layout personalizzati delle finestre.

USB Event Monitoring Utility: Traccia e memorizza i dispositivi USB collegati.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare il sito:
www.startech.com/connectivity-tools

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Implementazione IT nell'Home Office, ideale per gli spostamenti casa-ufficio
- Esegui diverse applicazioni su display HDMI estesi

Caratteristiche

- **MAGGIORE PRODUTTIVITÀ:** l'adattatore multiporta aggiunge due schermi HDMI a computer portatili. Cavo USB-C integrato e dongle USB-C a USB-A collegato. Supporta risoluzioni fino a 4K 30Hz (HDMI 1.4, uscita video 1) e 1080p 60Hz (HDMI 1.2, uscita video 2)
- **COMPATIBILE CON I DOPPI DISPLAY APPLE:** Funziona con macOS, Windows, ChromeOS e Ubuntu, consentendo l'utilizzo di due display estesi su PC USB e TB, compresi i MacBook Apple serie M che non sono in grado di gestire più di un display esterno in modo nativo
- **PRESTAZIONI ELEVATE:** Hub USB Type-A (5Gbps) a 3 porte alimentato via bus, funziona con USB 2.0/1.1 tradizionali. La tecnologia Content Adaptive di Silicon Motion utilizza algoritmi di elaborazione per ridurre la latenza per una grafica più fluida
- **CAVO EXTRA-LUNGO:** portata estesa grazie al cavo host integrato di 40cm per una facile configurazione che impedisce all'adattatore di penzolare dal connettore host e riduce la tensione sulla porta di laptop 2-in-1 o notebook su supporti rialzati
- **IL NOSTRO VANTAGGIO:** la mini docking station include l'app Strumenti di connettività con il Monitoraggio eventi USB per memorizzare l'uso della porta USB e l'Utilità Layout di Windows per ripristinare le posizioni delle app quando si riconnettono i display

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	2
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB-C
	USB-A
Standard del settore	HDMI 1.4
	HDMI 1.2
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ID chipset	SMI - SM768G0
	ITE - IT66121FN
	VIA - VL817C0
	Terminus - FE1.1S

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Risoluzioni digitali massime	Uscita video 1: 4K 30Hz Uscita video 2: 1080p 60Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
MTBF	30.000 ore

Connettore/i

Porte esterne	2 - HDMI (19 pin)
---------------	-------------------

3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Connettori host 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 7
	Windows 8.1
	Windows 10
	Windows 11
	macOS Mojave (10.14)
	macOS Catalina (10.15)
	macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Ventura (13.0)
	macOS Sonoma (14.0)
	macOS Sequoia (15.0)
	macOS Tahoe (26.1)
	ChromeOS
	Ubuntu fino a Kernel 6.11
Nota: ChromeOS e Ubuntu possono ottenere un doppio 1080p solo quando si esegue l'output video su due monitor esterni	

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	L'installazione manuale del driver è necessaria per macOS
Nota	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) è conosciuto anche come USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) e USB 3.0 (5Gbps). Quando è installato su Linux, questo adattatore supporta fino a due display 1080p 60Hz

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità	10%-90% umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza del cavo	15.7 in [40 cm]
Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [5.7 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	4.0 oz [114.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	7.2 in [18.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.2 in [13.1 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.2 oz [176.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore multiporta
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

