

USB-C Multiport Adapter met Ingebouwde USB-C naar USB-A Dongle, Dual HDMI (4K30Hz/1080p60Hz), 3x USB-A 5Gbps, Mini Travel Dock, Laptop Docking Station, 40cm Kabel

Productcode: 167B-USBC-MULTIPORT



Deze USB Type-C & USB Type-A Multiport Adapter bouwt vrijwel elke laptop of desktop om tot een krachtig workstation met ondersteuning voor twee externe HDMI-schermen en een 3-poorts USB-hub. De Mini Dock heeft een ingebouwde USB-C hostkabel van 40 cm en wordt geleverd met een USB-C naar USB-A adapter, zodat hij zowel USB-C als USB-A hostcomputers kan ondersteunen.

Verbeter uw productiviteit met twee HDMI output poorten voor de aansluiting van externe monitors. De HDMI output poorten ondersteunen resoluties tot 4K 30Hz (Video Output 1, HDMI 1.4) en 1080p 60Hz (Video Output 2, HDMI 1.2). Dubbele externe monitors verhogen de productiviteit omdat gebruikers op elke monitor verschillende toepassingen, documenten of vensters kunnen openen.

De multiport-adapter is compatibel met Windows, macOS en Chrome OS. De ingebouwde USB-C naar USB-A dongle zorgt voor optimale USB-compatibiliteit met elke host die over een ondersteund besturingssysteem beschikt. De Multiport-adapter ondersteunt dual-extended schermen op Apple M1/M2/M3 MacBooks, die standaard niet in staat zijn om meer dan één extern beeldscherm aan te sturen.

De USB-C & USB-A Multiport Adapter heeft drie downstream USB-A poorten. De ingebouwde USB-hub SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ondersteunt snelle en betrouwbare datatransfer en is backwards compatible met oudere USB 2.0 en USB 1.1 (HID) apparaten.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en het is het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: Vensterindelingen instellen en opslaan.

USB Event Monitoring Utility: Netwerkbeveiliging verbeteren.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- IT-oplossing voor het thuishkantoor, ideaal voor het reizen tussen thuis en kantoor
- Gebruik meerdere toepassingen op uitgebreide HDMI-schermen

Eigenschappen

- **HOGERE PRODUCTIVITEIT:** Voeg twee HDMI-schermen toe aan bijna elke laptop met een ingebouwde USB-C hostkabel & aangesloten USB-C naar USB-A dongle; Ondersteunt resoluties tot 4K 30Hz (HDMI 1.4, Video Output 1) & 1080p 60Hz (HDMI 1.2, Video Output 2)
- **APPLE M-SERIES DUAL DISPLAY COMPATIBEL:** Werkt met macOS, Windows en ChromeOS; Extended dual displays op USB & Thunderbolt laptops incl. Apple M-Series MacBooks die standaard niet in staat zijn om meer dan 1 extern scherm aan te sturen
- **HIGH-PERFORMANCE:** 3-port USB Type-A (5Gbps) hub voor snelle/betrouwbare datatransfer; Werkt met legacy USB 2.0/1.1; Draagbare bus-powered adapter; Silicon Motion's Content Adaptive Technology algoritme vermindert latency voor vloeiendere graphics
- **EXTRA LANGE KABEL:** Groter poortbereik met 40cm ingebouwde hostkabel voor eenvoudige setup; Ideale kabellengte voorkomt dat de adapter aan de hostconnector bengelt en vermindert poortbelasting op 2-in-1 converteerbare laptops of hostlaptops op riser stands
- **ONS VOORDEEL:** Hybride mini-dockingstation incl. Connectivity Tools app met USB Event Monitoring voor USB-poortgebruik te loggen/traceren en onbetrouwbare apparaten te identificeren; Windows Layout Utility om vensterindelingen in te stellen & op te slaan

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	2
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB-C
	USB-A
Industriestandaarden	HDMI 1.4
	HDMI 1.2
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Chipsetcode	SMI - SM768G0
	ITE - IT66121FN
	VIA - VL817C0
	Terminus - FE1.1S

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
Maximale digitale resoluties	Video Output 1: 4K 30Hz Video Output 2: 1080p 60Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
MTBF	30.000 uur

Connector(en)

Externe poorten	2 - HDMI (19-polig)
-----------------	---------------------

Hostaansluitingen		3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	Windows 7
		Windows 8.1
		Windows 10
		Windows 11
		macOS Mojave (10.14)
		macOS Catalina (10.15)
		macOS Big Sur (11.0)
		macOS Monterey (12.0)
		macOS Ventura (13.0)
		macOS Sonoma (14.0)
		macOS Sequoia (15.0)
		macOS Tahoe (26.1)
		ChromeOS
		Ubuntu - Tot Kernel 6.11
		Noot: ChromeOS en Ubuntu kunnen alleen dual 1080p bereiken bij het uitvoeren van video naar twee externe monitors
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Bij macOS is een manuele driver installatie vereist
	Notitie	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) en USB 3.0 (5Gbps)
		Onder Linux ondersteunt deze adapter tot twee 1080p 60Hz beeldschermen

Voeding

Voedingsbron Busvoeding

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Vochtigheid 10% tot 90% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur Space grijs

Type behuizing Aluminium

Kabellengte 15.7 in [40 cm]

Lengte product 4.7 in [12.0 cm]

Breedte product 2.2 in [5.7 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.6 cm]

Gewicht product 4.0 oz [114.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking 7.2 in [18.4 cm]

Breedte Verpakking 5.2 in [13.1 cm]

Hoogte Verpakking 1.3 in [3.2 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 6.2 oz [176.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1 - multiport adapter

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty 3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.