

Apoyabrazos Ajustable para Escritorio de Oficina - Reposabrazos de Rotación de 360 Grados - Instalación con Mordaza - sin Perforaciones - Ergonómico - Negro

ID del Producto: 1AHC-DESK-ARM-REST



Mejore la postura y reduzca el dolor al minimizar la tensión en los hombros, brazos y muñecas mientras utiliza ordenadores portátiles o de sobremesa durante períodos prolongados.

El reposabrazos cuenta con 6 niveles de ajuste de altura, que van de -5mm a +70mm, y gira de -90 a +90 grados. El reposabrazos ajustable admite el movimiento giratorio, lo que facilita las transiciones fluidas entre los movimientos del ratón y la escritura con el teclado. El movimiento completo de 360 grados en las articulaciones permite un movimiento sin restricciones para el usuario, garantizando una comodidad y flexibilidad óptimas durante el uso.

El sólido diseño de aluminio fundido a presión garantiza robustez y durabilidad, proporcionando un soporte fiable a lo largo del tiempo. La almohadilla del brazo presenta un suave acolchado de espuma para mejorar la comodidad y evitar irritaciones. Soporta una capacidad máxima de peso de 5kg.

El reposabrazos se envía completamente montado y su instalación con abrazaderas sin herramientas no requiere taladros, lo que garantiza que no se dañe la superficie del escritorio. Es compatible con escritorios de madera y metal de hasta 52mm de grosor.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- SOPORTE ERGONÓMICO: Mejora la comodidad y la postura reduciendo la tensión en el hombro, el brazo y la muñeca al utilizar ordenadores portátiles o de sobremesa durante períodos prolongados - Admite el movimiento giratorio para pasar del ratón al teclado
- COMPLETAMENTE AJUSTABLE: 6 niveles de ajuste de altura, que van de -5mm a +70mm, y giro de -90 a +90 grados - El movimiento completo de 360 grados en las articulaciones permite un movimiento sin restricciones para el usuario
- DURABILIDAD Y COMODIDAD: Su sólido diseño garantiza su robustez y durabilidad - El acolchado de los brazos presenta un suave acolchado de espuma para mejorar la comodidad y evitar irritaciones - Capacidad máxima de carga de 5kg
- INSTALACIÓN CON ABRAZADERA: Se envía completamente montado y listo para instalar nada más sacarlo de la caja - La instalación con abrazaderas sin herramientas no requiere taladrar y no daña el escritorio - Funciona con escritorios de hasta 52mm de grosor
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este reposabrazos de altura ajustable está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Opciones de Montaje	Soporte de sujeción en escritorio
Grosor de la superficie de montaje	Hasta 52mm

Rendimiento

Especificaciones Generales	Ajuste de Altura: 6 Niveles desde 5mm a 70mm Inclinación: -90/+90 grados Movimiento: Movimiento completo de 360 grados en todas las articulaciones
Ajuste de la altura	Sí
Giro / Pivotación	360 Grados

Observaciones / Requisitos

Nota	La capacidad máxima de peso de este producto es de 5kg.
------	---

**Requisitos
Ambientales**

Temperatura Operativa 0°C to 30°C (32°F to 86°F)

Temperatura de Almacenamiento 0°C to 30°C (32°F to 86°F)

**Características
Físicas**

Color Negro

Material de Fabricación Aluminum, Steel, and Plastic

Longitud del Producto 15.9 in [40.4 cm]

Ancho del Producto 4.3 in [11.0 cm]

Altura del Producto 3.0 in [7.5 cm]

Peso del Producto 10.6 oz [300.0 g]

**Información de la
Caja**

Longitud de la Caja 5.8 in [14.7 cm]

Ancho de la Caja 11.3 in [28.7 cm]

Altura de la Caja 5.1 in [12.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.4 lb [1.1 kg]

**Contenido de la
Caja**

Incluido en la Caja 1 - Apoyabrazos

1 - Guía Rápida de Inicio

**Información Acerca
de la Garantía**

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.