

Repose Bras Articulé Ergonomique pour Bureau, Support Ergonomique Réglable pour Bras/Coude, Rotation à 360 Degrés, Repose-Bras/Appui-Bras avec Installation par Serrage sans Perçage, Noir

Nº de produit: 1AHC-DESK-ARM-REST



Améliorez la posture et réduisez la douleur en minimisant le stress sur les épaules, les bras et les poignets lors de l'utilisation d'ordinateurs portables ou de bureau pendant de longues périodes.

Le repose-bras dispose de 6 niveaux de réglage en hauteur, allant de -5mm à +70mm, et pivote de -90 à +90 degrés. Le repose-bras réglable prend en charge le mouvement de pivotement, facilitant les transitions fluides entre les mouvements de la souris et la frappe au clavier. Les articulations à 360 degrés permettent des mouvements sans restriction pour l'utilisateur, assurant un confort et une flexibilité optimaux pendant l'utilisation.

La conception en aluminium moulé sous pression assure robustesse et durabilité, offrant un soutien fiable au fil du temps. Le coussin du repose-bras est doté d'un rembourrage en mousse lisse pour un confort amélioré et sans irritation. Il supporte une capacité de poids maximale de 5kg.

Le repose-bras est expédié entièrement assemblé, et son installation sans outils à pince ne nécessite aucun perçage, garantissant aucune détérioration de la surface du bureau. Il est compatible avec les bureaux en bois et en métal jusqu'à 52mm d'épaisseur.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **SUPPORT ERGONOMIQUE** : Améliore le confort/posture en réduisant le stress sur l'épaule, le bras et le poignet lors de l'utilisation prolongée d'un ordinateur portable ou de bureau; Le repose-bras permet de pivoter pour passer de la souris au clavier
- **ENTIÈREMENT AJUSTABLE** : L'accoudoir présente 6 niveaux de réglage en hauteur, allant de -5 mm à +70 mm, et pivote de -90 à +90 degrés; Les articulations peuvent bouger à 360 degrés, ce qui permet à l'utilisateur de se déplacer sans restriction
- **DURABILITÉ ET CONFORT** : La conception solide en aluminium moulé sous pression garantit la robustesse et la durabilité; L'accoudoir est doté d'un rembourrage en mousse lisse pour un meilleur confort et aucune irritation; Capacité de poids maximale de 5 kg
- **INSTALLATION PAR FIXATION** : Livré entièrement assemblé et prêt à être installé; l'installation par fixation sans outil ne nécessite aucun perçage et n'endommage pas le bureau; Fonctionne avec les bureaux en bois/métal d'une épaisseur maximale de 52 mm
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, cet accoudoir réglable en hauteur est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Options de fixation	Étau de serrement
Épaisseur de la surface de fixation	Jusqu'à 52 mm

Performance

Spécifications générales	Réglage de la Hauteur : 6 niveaux de 5 mm à 70 mm
	Inclinaison : -90/+90 degrés
	Mouvement : Mouvement complet à 360 degrés sur toutes les articulations
Réglage de la hauteur	Oui
Rotatif/pivotant	360 degrés

Notes spéciales / Configuration

Remarque	La capacité de charge maximale de ce produit est de 5kg.
----------	--

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 30°C (32°F to 86°F)

Température de stockage 0°C to 30°C (32°F to 86°F)

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Construction Material Aluminum, Steel, and Plastic

Longueur du produit 15.9 in [40.4 cm]

Largeur du produit 4.3 in [11.0 cm]

Hauteur du produit 3.0 in [7.5 cm]

Poids du produit 10.6 oz [300.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 5.8 in [14.7 cm]

Largeur du Paquet 11.3 in [28.7 cm]

Hauteur du Paquet 5.1 in [12.9 cm]

Poids brut 2.4 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Accoudoir

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis