

Lecteur de Cartes USB-C CFexpress Type B, USB 10Gbps, Lecteur de Cartes Mémoire Portable, Adaptateur USB Type-C vers CF Express 2.0, Fonctionne avec Tous les Systèmes d'Exploitation

Nº de produit: 1B-USB-C-CFE-ADAPTER



Ce lecteur de carte CFexpress Type B vous permet de connecter une carte CFexpress 2.0 Type B à n'importe quel ordinateur portable, de bureau, tablette ou autre appareil équipé d'un port USB-C pour un transfert de données haute vitesse d'images ou de vidéos haute résolution.

Le lecteur de carte est alimenté par le bus et dispose d'un boîtier en aluminium léger, ce qui le rend idéal pour les professionnels en déplacement tels que les photographes ou les vidéastes. Son format compact comprend un câble USB Type-C de 20 cm attaché, éliminant ainsi le besoin de transporter des câbles ou des adaptateurs supplémentaires. Une LED d'alimentation/activité fournit des mises à jour visuelles de l'état.

Ce lecteur de carte universel ne nécessite aucun pilote ni logiciel et est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, ChromeOS et Linux. Il fonctionne avec les ordinateurs portables, de bureau, tablettes, MacBooks et Chromebooks équipés d'un port USB-C sur toutes les plateformes matérielles, y compris Intel, Nvidia, AMD et Apple Silicon.

Avec une connexion USB Type-C 10Gbps, ce lecteur de carte offre des vitesses de transfert de données plus rapides par rapport aux lecteurs de carte USB 5Gbps, réduisant ainsi de manière significative le temps de transfert des images et vidéos haute résolution de grande taille. Il est également rétrocompatible avec USB 3.0 (5Gbps) et USB 2.0 (480Mbps).

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permettre un transfert rapide des données des caméras haute résolution vers les ordinateurs USB-C pour un flux de travail de post-production efficace
- Idéal pour les photographes et vidéastes professionnels

Spécifications techniques

- **LECTEUR DE CARTES CFEXPRESS TYPE B** : Connectez une carte CFexpress 2.0 Type B à un PC, ordinateur de bureau ou un autre appareil compatible USB-C; Idéal pour les photographes/vidéastes professionnels qui travaillent avec des images/vidéos haute résolution
- **DESIGN PORTABLE** : L'alimentation par bus, l'aluminium léger et le design compact en font un outil idéal pour les professionnels en déplacement; Câble USB-C attaché de 20cm; La DEL d'alimentation/d'activité fournit des mises à jour de l'état de l'appareil
- **PAS DE DRIVERS NI DE LOGICIEL** : Le lecteur de cartes universel fonctionne avec tous les OS; Compatible avec les PC, ordinateurs de bureau, tablettes, MacBooks et Chromebooks compatibles USB-C sur toutes les plateformes matérielles (Intel, Nvidia, Apple)
- **PRODUCTIVITÉ ACCRUE** : La connexion USB-C 10Gbps permet des vitesses de transfert plus rapides, réduisant le temps de transfert des images/vidéos et améliorant l'efficacité du travail; Rétrocompatibilité avec USB 3.0 (5Gbps) et USB 2.0 (480Mbps)
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce lecteur de cartes mémoire USB-C vers CF Express Type B est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Type de bus	USB-C

Normes de l'industrie	CFexpress 4.0
ID du chipset	JMicron - JMS583
<hr/>	
Performance	
Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Type de carte mémoire	CFexpress 2.0 Type-B/XQD
MTBF	1,159,305 heures
<hr/>	
Connecteur(s)	
Connecteurs de disque	1 - CFexpress 2.0 Type-B/XQD
Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
<hr/>	
Logiciel	
Compatibilité système	Aucun pilote ou logiciel requis d'exploitation
<hr/>	
Indicateurs	
Indicateurs lumineux	1 - Blanc Fixe : Indique que le pilote a été installé et que la connexion USB a été recensée 1 - Blanc Clignotant: Indique l'activité du lecteur
<hr/>	
Alimentation	
Source d'alimentation	Alimentation par bus
<hr/>	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 90 %
<hr/>	
Caractéristiques physiques	
Couleur	Noir

Longueur de câble	7.9 in [20 cm]
Longueur du produit	12.1 in [30.7 cm]
Largeur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	1.8 oz [50.0 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]
Largeur du Colis	4.1 in [10.3 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	3.9 oz [110.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Lecteur de Cartes CFexpress
	1 - Guide de démarrage rapide

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

