

Hangende Wandplank voor Audio/Video Apparatuur, In Hoogte Verstelbaar Schap voor Onder TV, Hangend Wandmeubel, Organiseer uw A/V apparatuur op dit zwart gehard glazen schap

Productcode: 1B-WALL-MOUNT-SHELF



Dit hangend AV-schap bestaat uit een 5mm dikke plank vervaardigd uit zwart gehard glas en biedt een vrij oppervlak dat ideaal is voor het organiseren van AV-componenten onder of boven een TV of scherm.

De montagebeugel van het schap kan aan een enkele muurbalk of betonnen muur worden bevestigd. Inclusief alle benodigde montage materiaal voor installatie op een houten muurbalk of betonnen muur en een snelmontagegids.

Het schap is in hoogte verstelbaar langs de 161mm wandmontagebeugel, waardoor het kan worden aangepast aan verschillende AV apparatuurafmetingen en configuraties, zoals bijvoorbeeld videoconferentie-apparatuur of een AV-ontvanger.

Het schap wordt ondersteund door een stalen beugel en heeft een draagvermogen tot 7 kg. De aluminium muurbeugel is stevig maar licht voor een eenvoudigere installatie, terwijl de geharde glazen plank beter bestand is tegen krassen en versplintering dan traditioneel glas.

Uitsparingen aan beide kanten van de muurbeugel en voorgeboorde uitsparingen aan de boven- en onderkant bieden extra bekabelingsmogelijkheden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Organiseer AV-apparatuur onder een tv of beeldscherm in een vergaderzaal of kantoor

Eigenschappen

- **HANGEND WANDMONTEERBAAR AV SCHAP** : 5mm zwart gehard glazen schap (36x25cm) met een onbelemmerd oppervlak, ideaal voor het organiseren van AV apparaten zoals een videoconferentie toestel of AV-ontvanger onder of boven een tv in een vergaderzaal of kantoor
- **IN HOOGTE VERSTELBAAR**: Het schap is in hoogte verstelbaar langs de 161mm wandmontagebeugel, waardoor de schaphoogte kan worden aangepast aan specifieke opstellingen en geschikt is voor diverse apparatuurafmetingen en -configuraties
- **DUURZAAM ONTWERP**: De plank wordt door een stalen beugel ondersteund en heeft een stabiele en veilige draagkracht tot 7kg; De aluminium muurbeugel is robuust en licht voor eenvoudige installatie; Gehard glas is beter bestand tegen krassen en versplintering
- **INSTALLATIE**: Bevestig de schapbeugel aan een enkele steunbalk of een betonnen muur (houtschroeven en betonankers zijn meegeleverd); Alle hardware voor installatie en een snelmontagegids worden mee verzonden in de doos
- **KABELBEHEER**: Uitsparingen aan beide kanten van de muurbeugel voor een optimale positionering van de kabels; Voorgeboorde uitsparingen aan de boven- en onderkant bieden extra kabelbeheeropties

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Kabelbeheer	Ja
Montage-opties	Wandmonteerbaar

Prestaties

Draagvermogen van het Werkoppervlak	15.4 lb [7 kg]
Hoogte verstelling	Ja

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Lengte product	14.2 in [36.0 cm]

Breedte product	9.8 in [25.0 cm]
Hoogte product	8.5 in [21.7 cm]
Gewicht product	3.1 lb [1.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	11.0 in [28.0 cm]
Package Width	16.3 in [41.4 cm]
Package Height	2.7 in [6.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.5 lb [2.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Glazen Schap
	1 - Ondersteuning Beugels
	1 - Muurbeugel
	2 - Zijpanelen
	2 - M4x6mm Schroeven
	2 - M5x14mm schroeven
	4 - M6 x 8 mm schroeven
	3 - Wandmontageschroeven
	3 - Muurpluggen
	2 - Eindkappen
	1 - Montageplaat, Groot
	1 - Montageplaat, Klein
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge

n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.