

Supporto per monitor da scrivania per schermi ultrawide da 27" 16:9 o 30" 21:9, VESA 75x75/100x100, regolazioni senza attrezzi, morsetto a C/passacavo

ID prodotto: 1MP1ACG-MONITOR-ARM



Questo supporto per monitor da scrivania è progettato per supportare display da 27" 16:9 o 30" 21:9, creando un'area ergonomica per la produttività. Il braccio meccanico a molla consente una regolazione multipla per soddisfare le diverse esigenze ergonomiche.

Il braccio a molla consente di regolare l'altezza senza attrezzi fino a 27 cm con un semplice movimento. È possibile regolare l'altezza del braccio lungo l'asta di 261 mm. Il braccio può estendersi fino a 590 mm dall'asta.

Il design a scorrimento senza attrezzi rende il montaggio semplice e veloce. Il morsetto da tavolo e l'asta preassemblati possono essere facilmente fissati a mano alla scrivania, risparmiando tempo totale di installazione.

Il braccio articolato consente la regolazione senza attrezzi di: +/-180° rotazione orizzontale, 105° inclinazione, 240° panoramica e 360° rotazione dello schermo sulla piastra VESA per l'orientamento verticale o orizzontale. Questa flessibilità consente agli utenti di personalizzare il posizionamento dello schermo per ottenere il massimo della produttività e del comfort.

Grazie alla sua struttura in acciaio e alluminio, il braccio per monitor di qualità superiore supporta una capacità di carico di 9 kg. Bracci in alluminio pressofuso con molle meccaniche che hanno superato il test di 10.000 cicli per prestazioni di lunga durata.

Per mantenere un'area di lavoro organizzata, il braccio regolabile è dotato di un canalina di gestione dei cavi lungo la parte inferiore per tenerli lontani dalla vista, riducendo il disordine e contribuendo a una configurazione ordinata. Anche il fermacavi sull'asta contribuisce a mantenere un'area di lavoro organizzata.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **BRACCIO PER MONITOR DA SCRIVANIA:** Il supporto VESA per monitor singolo (75x75/100x100 mm) supporta schermi ultraleggeri fino a 27" 16:9 o 30" 21:9 e fino a 9kg; molla meccanica di alta qualità testata fino a 10.000 cicli
- **ASSEMBLAGGIO VELOCE:** il braccio per monitor con design a scorrimento e a scatto, dotato di viti a testa zigrinata, rende l'assemblaggio semplice e veloce; il morsetto da scrivania e l'asta preassemblati possono essere facilmente fissati a mano
- **GAMMA DI MOVIMENTO:** braccio articolato ergonomico con regolazioni senza attrezzi di: +/-180° rotazione orizzontale, 105° inclinazione, 240° panoramica e 360° rotazione dello schermo per orientamento verticale e orizzontale; conformi alle norme TAA
- **MONTAGGIO:** Morsetto a C o grommet intercambiabile per scrivanie con spessore fino a 11cm; il supporto per monitor include strumenti per regolare la tensione del braccio in base al peso del monitor; piastre VESA staccabili con meccanismo di rilascio rapido
- **SPAZIO DI LAVORO ORGANIZZATO:** supporto per monitor per computer con canalina di gestione dei cavi lungo il braccio per tenerli nascosti; una clip per cavi sull'asta aiuta a mantenere un'impostazione ordinata

Hardware

Norme di garanzia	10 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Strumenti Inclusi	Sì
Articolazione	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm

100x100 mm

Spessore della superficie di montaggio Desk Clamp: Table Thickness 0.7 - 4.3 in (20 - 110 mm)
 Grommet Diameter: 0.4 in - 2.3 in (10 - 60 mm)

Prestazioni

Capacità di carico 19.8 lb [9 kg]
 Dimensioni minime display 17"
 Dimensioni massime del display 30in
 Adatto a Display Curvi No
 Fits UltraWide Displays Sì
 Regolazione dell'altezza Sì
 Altezza Minima 10.6 in [270 mm]
 Altezza massima 11.9 in [302 mm]
 Minimum Arm Extension 3.1 in [80 mm]
 Massima estensione del braccio 23.2 in [590 mm]
 Inclinazione +90° / -15°
 Disposizione orizzontale +/- 120°
 Orientamento/rotazione e +180° / -180°
 Rotazione del display +90° / - 90°
 Antifurto No

Caratteristiche fisiche

Colore Nero
 Construction Material Aluminum, Steel, and Plastic

Lunghezza prodotto	4.1 in [10.3 cm]
Larghezza prodotto	26.5 in [67.4 cm]
Altezza prodotto	14.2 in [36.1 cm]
Peso prodotto	7.9 lb [3.6 kg]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	11.6 in [29.5 cm]
Larghezza del Pacco	18.8 in [47.8 cm]
Altezza del Pacco	5.6 in [14.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	10.2 lb [4.6 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Braccio con molla
	1 - Braccio orientabile
	1 - Asta di montaggio
	1 - Attacco per monitor VESA
	1 - Morsetto per la gestione cavi
	1 - Chiave a brugola
	4 - Viti a testa zigrinata per monitor
	1 - Guarnizione della base
	1 - Manuale utente

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	10 Anni
----------	---------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.