

1m USB Serial Converter Kabel, DB9 Male RS232 naar USB Converter, Prolific Chipset, USB naar Serieel Adapter voor PLC/Printer/Scanner/Switch, USB naar COM Poort Adapter, Windows/Mac

Productcode: 1P3FP-USB-SERIAL



Dankzij de 1P3FP-USB-SERIAL 1 port USB naar Serial adapter kunt u een RS-232 DB9 seriële COM-poort toevoegen aan uw laptop of desktopcomputer, zodat deze een serieel randapparaat kan bedienen en hiermee kan communiceren.

Seriële Connectiviteit

De USB naar RS232 kabel is een handige connectiviteitsoplossing die de brug slaat tussen huidige en verouderde technologieën. De kleine footprint, datasnelheid tot 921.6 kbps, en een kabellengte van 91cm maken het de ideale oplossing voor de IT industrie, point of sales (POS), industriële toepassingen, AV, en kantoor setups.

Eenvoudige Verbinding

Met deze adapterkabel kunt u een RS-232 DB9 COM-poort toevoegen door deze aan te sluiten op de gebruikelijke USB Type-A-poort op uw hostapparaat. Deze USB 2.0-converter is compatibel met andere USB-versies. Hij ondersteunt Windows, macOS en Linux (inclusief de nieuwste versies) voor maximale compatibiliteit.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

Eigenschappen

- **USB NAAR SERIEEL:** Sluit seriële RS232 (DB9) apparaten aan op een computer dankzij deze USB naar serial adapter. Beveilig de kabel met de afsluitschroeven op de male seriële DB9-connector. Bereik randapparatuur met verlengde kabel van 91cm.
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Gebruik deze USB naar RS232 serial adapter om seriële apparaten betrouwbaar aan te sluiten, te configureren en te controleren. Compatibel met barcodelezers/scanners, netwerkswitches, bonprinters, PLC's, medische apparatuur, enz.
- **TOEPASSINGEN:** Deze USB naar seriële kabel is ideaal voor serverruimtes, industriële controle/automatisering, logistiek, POS, AV-installaties, laboratoria, enz. Blijf legacy hardware gebruiken met moderne systemen dankzij deze USB naar RS232 kabel
- **USB NAAR SERIEEL ADAPTER SPECS:** 91cm Kabel | Max Baud 921.6 Kbps | 512 Byte FIFO | Werkt met Windows, macOS en Linux | Prolific PL2303 Chipset | Odd/Even/Mark/Space/None Parity Modi | 5/6/7/8 Data Bits
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB naar seriële kabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	1
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Kabeladapters
Industriestandaarden	USB 1.1/2.0
	RS-232

	Chipsetcode	Prolific - PL2303GT
Prestaties		
	Seriële protocol	RS-232
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	Databits	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Flow-control	None, CTS/RTS, DSR/DTR, XON/XOFF
	Pariteit	Even, Odd, None, Space, and Mark
	Stopbits	1, 1.5, 2
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 7, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2016, 2019, 2022
		macOS 10.11 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
		Linux 4.15.x en hoger - Alleen LTS-versies
		Chrome OS™
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Computer met een beschikbare USB Type A poort met versie 1.1 of hoger
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	50% to 90% RH Niet-Condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	36.0 in [914.4 mm]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Breedte product	1.8 in [4.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	2.1 oz [60.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.2 in [13.3 cm]
Breedte Verpakking	7.8 in [19.9 cm]
Hoogte Verpakking	0.9 in [2.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.6 oz [74.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB naar seriële adapter
-------------	------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.