

Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"

ID prodotto: 25SAT22MSAT



L'adattatore mSATA a SATA 25SAT22MSAT incrementa notevolmente le prestazioni del sistema aggiungendo un array RAID doppio SSD mSATA in qualsiasi applicazione per HDD SATA 2,5".

Permettendo di sfruttare completamente il potenziale del controller SATA III, le SSD mSATA permettono di ridurre i colli di bottiglia nel trasferimento di dati con velocità massime di 6 Gbps e consentono inoltre un risparmio di denaro riducendo il consumo di corrente rispetto ai normali dischi platter.

È possibile aggiungere una maggiore capacità SSD o la ridondanza dei dati con il controller SSD doppio in grado di supportare più modalità RAID (RAID 0, 1, BIG). L'adattatore SSD supporta inoltre un funzionamento diverso da RAID (JBOD) se utilizzato in combinazione con un controller SATA moltiplicatore di porte in modo che entrambe le unità possano essere utilizzate indipendentemente l'una dall'altra.

Consente di proteggere l'unità grazie al design a giorno che assicura la massima dissipazione del calore.

25SAT22MSAT è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di aggiungere la ridondanza dei dati al sistema SSD aggiungendo un'ulteriore SSD in un array RAID (RAID1)

- Permette di incrementare la capacità del sistema SSD aggiungendo un'ulteriore SSD in un array RAID (RAID 0/BIG)
- Trasforma due unità SSD mSATA inutilizzate in un'unità a stato solido SATA 2,5" con hardware RAID

Caratteristiche

- Alloggiamenti doppio SSD mSATA a dimensione completa
- Supporta RAID0, RAID1, JBOD, BIG
- Staffa di montaggio in acciaio a giorno
- Alloggiamento con fattore di forma SATA 2,5"
- Compatibile con unità e controller SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	SATA
Numero di unità	2
Dimensioni unità	mSATA (Full Size & Half Size)
Tipo unità	mSATA (Mini SATA)
Installazione unità	Fisso
ID chipset	JMicron - JMS562

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Moltiplicatore di porte	Sì
RAID	Sì
Modalità RAID supportate	RAID 0 (dischi in striping) RAID 1 (dischi in mirroring)



		BIG (spanning o concatenazione)
		JBOD (Just a Bunch of Disks)
	Funzionalità hot swap	No
	MTBF	5,101,299 Hours
<hr/>		
Connettore/i		
	Connettori unità	mSATA (52 pin, Mini SATA)
	Connettori host	Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
<hr/>		
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
<hr/>		
Indicatori		
	Indicatori LED	Attività disco n. 1
		Guasto disco n. 1
		Attività disco n. 2
		Guasto disco n. 2
<hr/>		
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Tipo enclosure	Steel, Aluminum and Plastic
	Lunghezza prodotto	3.8 in [97 mm]
	Larghezza prodotto	2.8 in [70 mm]
	Altezza prodotto	0.3 in [7 mm]
	Peso prodotto	1.4 oz [39 g]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Package Length	5.7 in [14.5 cm]



Package Width	6.9 in [17.4 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.8 oz [107 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore doppio mSATA a SATA da 2,5"
	Kit viti di fissaggio
	Guida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

