

2,5" till 3,5" SATA-hårddisk-adapterhölje i aluminium med SSD/HDD-höjd på upp till 12,5 mm

Produkt ID: 25SAT35HDD



Kabinettet för 2,5" till 3,5" hårddisk-adaptorn 25SAT35HDD gör om en 2,5" SATA-hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) till en enhet på 3,5".

Adaptorn låter dig ersätta en 3,5" hårddisk med en 2,5" SSD/HDD i alla situationer som normalt kräver en enhet på 3,5" som till exempel stationära chassin, bakpaneler och dockningsstationer. Kabinettet har samma dimensioner som en standard 3,5" hårddisk, inklusive monteringspunkter och placering av SATA-kontakter.

HDD-adaptorn har stöd för enheter på upp till 12,5 mm i höjd och SATA I/II/III-enheter med hög kapacitet (testad med upp till 1 TB), vilket gör den kompatibel med i stort sett vilken 2,5" SATA-hårddisk eller SSD-enhet som helst.

25SAT35HDD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Byt ut dina 3,5" hårddiskar med SSD-enheter i samma storlek
- Installera en 2,5" SATA HDD/SSD i vilken typ av 3,5" hårddiskfack som helst, som till exempel stationära chassin, bakpaneler och dockningsstationer
- Få ny användning av oanvända hårddiskar till bärbara datorer och använd dem med din stationära dator eller som en lagringslösning med hot swap

Funktioner

- Stöder 2,5" SSD/HDD-enheter med en höjd på upp till 12,5 mm
- Vanliga 3,5" HDD-monteringspunkter
- Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Verktygslös installation

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	SATA
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Antal 2,5 tums fack	1

Prestanda


Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nej
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 1 TB 7200 RPM
Inlänkingshastighet	Dörr: 500 cykler NSS-anslutning: 50 000 cykler

Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	5°C to 55°C (32°F to 131°F)



Luftfuktighet 5 % – 85 % RH

Utseende

Färg	Svart & silver
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd	0.5 in [12.5 mm]
Produktlängd	5.7 in [14.6 cm]
Produktbredd	4.0 in [10.2 cm]
Produkt höjd	1.4 in [36.0 mm]
Produktvikt	9.2 oz [260.0 g]

Förpackning

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	4.5 in [11.5 cm]
Package Height	1.5 in [38.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	9.2 oz [260.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2,5" till 3,5" SATA HDD/SSD-kabinett
	Skrivsats
	Installationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

