

## 2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter

Productcode: 25SATSAS35



De 25SATSAS35 2,5 inch SATA/SAS naar 3,5 inch SATA Hard Drive Converter converteert een 2,5 inch SATA of SAS harde schijf (HDD) of solid state drive (SSD) om in een 3,5 inch form factor SATA harde schijf.

De converter is een veelzijdige oplossing voor 2,5 inch schijfinstallaties, waarmee u een 2,5 inch SATA/SAS schijf in een 3,5 inch bay, drive drawer caddy/tray of in een 3,5 inch schijfbehuizing kunt installeren.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Geschikt voor schijven met een hoogte tot 15 mm, waardoor bijna elke 2,5 inch SATA of SAS harde schijf kan lijken op en werken als een 3,5 inch harde schijf. De schijfconverter beschikt over montagegaten aan de zij- en onderkant, waardoor u de schijf, indien nodig, in een compatibel systeem kunt monteren.

De schijfconverter heeft een trayless design voor het eenvoudig installeren en verwijderen van schijven en is gemaakt van duurzaam, maar licht kunststof, met ventilatieopeningen ter ondersteuning van de luchstroom en om harde schijven koeler te laten werken.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Gebruik beschikbare 2,5 inch harde schijven in plaats van een 3,5 inch harde schijf
- Installeer een 2,5 inch harde schijf in een 3,5 inch schijfbehuizing of backplane
- Neem een ongebruikte 2,5 inch harde schijf weer in gebruik voor extra opslagruimte in een desktopcomputer
- Gebruik 12,5 mm SATA-schijven met hoge capaciteit als een verwisselbare schijf

## Eigenschappen

- Ontwerp zonder lade: harde schijven worden niet gemonteerd in een aparte lade / behuizing
- Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch en een hoogte tot 15 mm
- LED-indicator voor voeding
- Lichtgewicht kunststof uitvoering met ventilatie-openingen
- Hot-swappable en plug-and-play-compatibel
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Nee
Ventilator(en)	Nee
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SAS & SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal 2,5 inch bays	1

---

### Prestaties

RAID	Nee
------	-----

Temperatuuralarm Nee

---

Connector(en)

Schijfaansluitingen SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS)

Hostaansluitingen SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie Hoewel mobile racks een aansluitmogelijkheid bieden voor een Serial Attached SCSI (SAS) schijf m.b.v. een standaard seriële ATA (SATA) connector, moet de hard drive controller SAS-compatibel zijn om SAS-schijven goed te ondersteunen. SAS controllers zijn geschikt voor SAS- en SATA-schijven, maar de meeste SAS-schijven werken alleen met een SAS controller.

---

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Max. schijfhoogte 0.6 in [15 mm]

Lengte product 5.7 in [14.5 cm]

Breedte product 3.9 in [100 mm]

Hoogte product 1.0 in [25 mm]

Gewicht product 4.8 oz [136 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.3 in [34 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 7.1 oz [200 g]

---

Wat wordt er



meegeleverd

Meegeleverd

2,5 inch naar 3,5 inch harde schijf adapter

schroeven (6 rond, 4 plat)

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

