

2,5" SATA/SAS SSD/HDD till 3,5" SATA-hårddisk-konverterare

Produkt ID: 25SATSAS35



25SATSAS35 2,5 tums SATA/SAS till 3,5 tums SATA-hårddiskkonverterare konverterar en 2,5 tums SATA- eller SAS-hårddisk (HDD) eller solid state-hårddisk (SSD) till en SATA-hårddisk med 3,5 tums formfaktor.

Konverteraren är en mångsidig lösning för 2,5 tums hårddiskinstallationer och gör att du kan installera en 2,5 tums SATA-/SAS-hårddisk i ett 3,5 tums enhetsfack, hårddiskcassett/-hylla eller till ett 3,5 tums hårddiskabinett.

Denna HDD-bakpanel stöder SATA III för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med kompatibel kontrollern för att maximera prestandan och utnyttja hela hastigheten från dina SATA III-hårddiskar.

Passar hårddiskar med en höjd på upp till 15 mm, i stort sett alla 2,5" SATA- eller SAS-hårddiskar kan fås att se ut som och fungera som en 3,5" hårddisk. Hårddiskkonverteraren har monteringshål längs sidorna och basen så att du kan montera den till ett kompatibelt system vid behov.

Hårddiskkonverteraren har en hyllfri design som gör installation och borttagning enkel. Den är tillverkad i hållbara men lätta plaster med ventilationshål för att främja luftflödet och för att hårddiskarna ska hålla sig svalare under drift.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd tillgängliga 2,5" hårddiskar istället för en 3,5" hårddisk
- Installera en 2,5" hårddisk i 3,5" hårddiskkabinett eller bakpanel
- Omvandlar oanvända 2,5 tums hårddiskar till extra lagringsplats i stationära datorer
- Använd 12,5 mm SATA-hårddiskar med stor kapacitet som frontmonterade borttagbara hårddiskar

Funktioner

- Hyllfri design hårddiskarna monteras inte i enskilda hyllor/kabinett
- Stödjer formfaktor 2.5"-hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SSD) som är upp till 15 mm höga
- LED-strömindikator
- Lätt plastkonstruktion med ventilationshål
- Kompatibel med plug-and-play och hot-swap
- Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Stöd för SAS revision I/II (3,0/6,0 Gbps)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Nyckellås	Nej
Fläkt(ar)	Nej
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SAS & SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Antal 2,5 tums fack	1

Prestanda

RAID	Nej
Temperaturlarm	Nej



Kontakt(er)

Enhetskontakter	SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS)
Värdkontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs.	Trots att ett flyttbart rack kan göra att en SAS-hårddisk (Serial Attached SCSI) kan ansluta med hjälp av en SATA-kontakt (Serial ATA) måste hårddisk-kontrollern vara SAS-kompatibel för att ha stöd för SAS-hårddiskar. SAS-kontroller kan fungera med SAS- och SATA-hårddiskar men de flesta SAS-hårddiskar fungerar endast med en SAS-kontroller.
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Maximal enhetshöjd	0.6 in [15 mm]
Produktlängd	5.7 in [14.5 cm]
Produktbredd	3.9 in [100 mm]
Produkt höjd	1.0 in [25 mm]
Produktvikt	4.8 oz [136 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.3 in [34 mm]
Fraktvikt (förpackning)	7.1 oz [200 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2,5" till 3,5" HDD-konverterare skruvar (6 med runda huvuden, 4 med platta)
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

