Adaptateur disque dur SATA/SAS de 2,5 pouces vers 3,5 pouces - Support SSD/HDD de 2,5" vers 3,5"

Nº de produit: 25SATSAS35HD

Cet adaptateur disque dur 2,5" vers 3,5" vous permet d'installer un SSD ou HDD SATA ou SAS de 2,5" dans une baie de 3,5" interne ou externe en utilisant trous de montage standard.

L'adaptateur disque dur 2,5" vers 3,5" vous permet d'installer un disque plus récent et plus performant, comme un SSD, dans un système d'ancienne génération qui ne prend en charge qu'un disque dur de 3,5". Il vous permet d'améliorer la performance et la fiabilité de votre stockage de manière économique, sans mises à niveau onéreuses des systèmes informatiques. Il s'agit également d'une solution idéale pour les administrateurs système qui souhaitent concevoir un système bénéficiant des performances accrues d'un HDD/SSD de 2,5".

Afin d'utiliser toute la vitesse potentielle de vos disques durs SATA/SAS, l'adaptateur permet une vitesse de transfert allant jusqu'à 6 Gb/s.

Vous pouvez installer l'adaptateur dans un ordinateur de bureau, un serveur, une matrice de stockage, une baie avec échange à chaud ou un tiroir pour disque dur. Il permet une installation permanente dans une baie de 3,5" avec des trous de montage standards. Une fois l'adaptateur installé, il ne vous reste plus qu'à insérer un HDD/SSD de 2,5" dans le boîtier adaptateur, sans aucun outil.

L'adaptateur est idéal pour les disques mesurant jusqu'à 15 mm. Presque tous les disques SATA/SAS de 2,5'' peuvent ressembler et fonctionner comme un disque de 3,5''.

L'adaptateur comporte une étiquette que vous pouvez utiliser pour suivre et conserver des informations sur le disque dur installé.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Installez un disque SATA/SAS de 2,5" dans une baie de 3,5"

Spécifications techniques

• Prise en charge des disques de facteur de forme 2,5" d'une épaisseur maximale de 15 mm

• Installation dans une baie de 3,5" interne ou externe ; utilise des trous de montage standard pour les installations internes

• Installation sans outil d'un disque de 2,5"

• Prise en charge des interfaces SATA I, II et III (jusqu'à 6 Gb/s) et SAS I et II (jusqu'à 6 Gb/s)

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Touche de verrouillage	Non
Ventilateur(s)	Non
Interface	SATA
	SAS
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SAS & SATA
Installation du disque	Amovible
Nombre de baies 2,5 pouces	1
Hauteurs de lecteur prises en charge	7mm
	9.5mm

		12.5mm
		15mm
Performance		
	Support TRIM	Oui
	4Kn Support	Oui
	S.M.A.R.T. Support	Oui
	Type et débit	SATA/SAS 6 Gbps
	RAID	Non
	Capacité échange à chaud	Oui
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	1 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne)
	Connecteurs hôte	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Les racks mobiles peuvent prendre en charge la connexion d'un disque SAS (Serial Attached SCSI) à l'aide d'un connecteur standard SATA (Serial ATA). Cependant, il est impératif que le contrôleur du disque soit compatible avec la norme SAS pour assurer une prise en charge correcte des disques SAS. Les contrôleurs SAS peuvent fonctionner avec les disques SAS et SATA, mais la plupart des disques SAS ne fonctionneront qu'avec un contrôleur SAS.
Alimentation		
	Tension d'entrée	5V DC / 12V DC
	Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)

	Température de stockage	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
	Humidité	5 % ~ 65 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Silver & Black
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
	Longueur du produit	5.7 in [14.6 cm]
	Largeur du produit	4.0 in [10.1 cm]
	Hauteur du produit	1.0 in [2.6 cm]
	Poids du produit	7.9 oz [224.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	4.5 in [11.4 cm]
	Largeur du Paquet	6.4 in [16.2 cm]
	Hauteur du Paquet	1.5 in [3.9 cm]
	Poids brut	9.7 oz [276.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - vers disque dur SATA 3,5in
		1 - Ensemble de matériel de montage
		1 - Guide de démarrage rapide
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis