

2,5" naar 3,5" harde-schijfadapter - voor SATA en SAS SSD's/HDD's

Productcode: 25SATSAS35HD



Met deze 2,5" naar 3,5" harde-schijfadapter kunt u een 2,5" SATA of SAS harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) veranderen in een interne of externe 3,5" drive bay, met behulp van standaard schijfmontagegaten.

Met de 2,5" naar 3,5" harde schijf bay adapter kunt u een nieuwere, krachtigere schijf zoals een SSD installeren in een ouder systeem dat mogelijk alleen een 3,5" harde schijf ondersteunt. De adapter is een voordelige manier om de opslagprestatie en -betrouwbaarheid te verbeteren zonder dure upgrades naar kern IT-systemen. Hij is ook ideaal voor systeembeheerders en integrators die een systeem willen bouwen om te kunnen profiteren van de verhoogde prestatie van een 2,5" HDD/SSD.

Om de volle snelheid van uw SATA/SAS schijf te benutten, ondersteunt de adapter overdrachtssnelheden tot 6 Gbps.

U kunt de adapter in een desktop, server, opslag-array, hot-swap bay en schijflade installeren. Hij kan ook permanent worden geïnstalleerd in een 3,5" drive bay met standaard montagegaten. Nadat de adapter is geïnstalleerd, kunt u gewoon een 2,5" HDD/SSD in de adapterbehuizing schuiven, en dat geheel zonder gereedschap.

De adapter is geschikt voor schijven met een hoogte tot 15 mm, waardoor bijna elke 2,5" SATA/SAS schijf kan lijken op en werken als een 3,5" schijf.

De adapter is voorzien van een label waarmee u informatie over de geïnstalleerde schijf kunt volgen en opnemen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Installeer een 2,5" SATA/SAS schijf in een 3,5" drive bay

Eigenschappen

- Ondersteunt 2,5" vormfactorschijven tot 15 mm hoog
- Wordt geïnstalleerd in een interne of externe 3,5" drive bay; gebruikt standaard montagegaten voor interne installatie
- Gereedschapsloze 2,5" schijfinstallatie
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps) en SAS I en II (tot 6 Gbps)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Nee
Ventilator(en)	Nee
Interface	SATA
	SAS
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SAS & SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal 2,5 inch bays	1
Ondersteunde schijfhoogte(n)	7mm
	9.5mm

12.5mm

15mm

Prestaties

TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Type en snelheid	SATA/SAS 6 Gbps
RAID	Nee
Hot-swappable	Ja

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS)
Hostaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Hoewel mobile racks een aansluitmogelijkheid bieden voor een Serial Attached SCSI (SAS) schijf m.b.v. een standaard seriële ATA (SATA) connector, moet de hard drive controller SAS-compatibel zijn om SAS-schijven goed te ondersteunen. SAS controllers zijn geschikt voor SAS- en SATA-schijven, maar de meeste SAS-schijven werken alleen met een SAS controller.
---------	---

Voeding

Ingangsspanning	5V DC / 12V DC
Uitgangsspanning	5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Vochtigheid	5% ~ 65%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Silver & Black
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Lengte product	5.7 in [14.6 cm]
Breedte product	4.0 in [10.1 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.6 cm]
Gewicht product	7.9 oz [224.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.5 in [11.4 cm]
Package Width	6.4 in [16.2 cm]
Package Height	1.5 in [3.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.7 oz [276.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Harde Schijf Adapter
	1 - set montagematerialen
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.