

2,5- till 3,5-tums hårddiskadapter - för SATA och SAS SSD/HDD

Produkt ID: 25SATSAS35HD



Med den här 2,5-tums till 3,5-tums hårddiskadaptern kan du installera en 2,5-tums SATA- eller SAS-hårddisk (HDD) eller solid state-drive (SSD) i ett internt eller externt 3,5-tums enhetsfack med hjälp av standardmonteringshål.

Denna 2,5-tums till 3,5-tums hårddiskfackadapter gör att du kan installera en nyare hårddisk med högre prestanda, till exempel en SSD, i ett äldre system som kanske bara har stöd för en 3,5-tums hårddisk. Ett kostnadseffektivt sätt att förbättra lagringsprestandan och tillförlitligheten utan dyra uppgraderingar av IT-kärnsystem. Det är dessutom idealiskt för systemadministratörer som vill bygga ett system som utnyttjar den ökade hårddiskprestandan hos en 2,5-tums HDD/SSD.

Den fulla hastighetspotentialen hos din SATA/SAS-hårddisk utnyttjas tack vare att adaptern stöder överföringshastigheter på upp till 6 Gbit/s.

Du kan installera adaptern i en stationär dator, server, lagringsmatris, hot-swap-låda eller enhetslåda. Den erbjuder permanent installation i ett 3,5-tums enhetsfack med standardmonteringshål. När adaptern är installerad för du helt enkelt in en 2,5-tums HDD-/SSD-enhet i adapterinneslutningen utan att verktyg behövs.

Adaptern passar hårddiskar med en höjd på upp till 15 mm. Nästan vilken 2,5-tums SATA/SAS-hårddisk som helst kan fås att se ut som och fungera som en 3,5-tums hårddisk.

Adaptern inkluderar en etikett som kan användas för att spåra och registrera information om den installerade enheten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Installera en 2,5-tums SATA/SAS-hårddisk i ett 3,5-tums hårddiskenhetsfack

Funktioner

- Stödjer hårddiskar med formfaktor på 2,5 tum som är upp till 15 mm höga
- Installeras i ett internt eller externt 3,5-tums enhetsfack och använder standardhål för intern installation
- Verktygslös 2,5-tums hårddiskinstallation
- Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbit/s) och SAS I och II (upp till 6 Gbit/s)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Nyckellås	Nej
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	SATA
	SAS
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SAS & SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Antal 2,5 tums fack	1
Stödda enhetshöjd(er)	7mm
	9.5mm
	12.5mm

15mm

Prestanda

TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Typ och hastighet	SATA/SAS 6 Gbps
RAID	Nej
Hot swap-förmåga	Ja

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS)
Värdkontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Trots att ett flyttbart rack kan göra att en SAS-hårddisk (Serial Attached SCSI) kan ansluta med hjälp av en SATA-kontakt (Serial ATA) måste hårddiskkontrollern vara SAS-kompatibel för att ha stöd för SAS-hårddiskar. SAS-kontroller kan fungera med SAS- och SATA-hårddiskar men de flesta SAS-hårddiskar fungerar endast med en SAS-kontroller.
------	--

Ström

Inspänning	5V DC / 12V DC
Utspänning	5 DC

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Luftfuktighet	5 % ~ 65 %

Utseende

Färg	Silver & Black
------	----------------

Kabinetttyp	Aluminium och plast
Produktlängd	5.7 in [14.6 cm]
Produktbredd	4.0 in [10.1 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.6 cm]
Produktvikt	7.9 oz [224.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.5 in [11.4 cm]
Paketets bredd	6.4 in [16.2 cm]
Paketets höjd	1.5 in [3.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.7 oz [276.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Hårddisk-adapter
	1 - set med monteringsmaterial
	1 - snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.