

Estantes para AV Flotantes de Montaje en Pared - Ajustables en Altura - para Debajo del TV - Estantes de Vidrio Templado Negro

ID del Producto: 2B-WALL-MOUNT-SHELF



El soporte AV flotante para montaje en pared cuenta con dos estantes de cristal templado negro de 5 mm de grosor, que proporciona una superficie sin obstáculos ideal para organizar los componentes AV debajo o encima de un televisor o pantalla.

El soporte se monta en un solo montante de pared o en un muro de hormigón, con toda la tornillería necesaria para su instalación en un montante de madera o en un muro de hormigón, así como una guía de instalación rápida, incluida.

El estante es ajustable en altura a lo largo del soporte de pared de 346mm, lo que permite la personalización para acomodar varios tamaños y configuraciones de equipos AV, como equipos de videoconferencia o un receptor AV.

Soportada por un soporte de acero, cada repisa puede soportar hasta 7kg. El soporte de pared de aluminio es robusto pero ligero para facilitar la instalación, mientras que los estantes de cristal templado es más resistente a los arañazos y roturas que el cristal tradicional.

Los recortes a lo largo de cada lado del soporte de pared y los orificios ciegos pretroquelados en las tapas superior e inferior ofrecen opciones adicionales para la colocación de los cables.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Organice los equipos audiovisuales bajo un televisor o una pantalla en una sala de juntas o una

oficina

Características

- **ESTANTE AV FLOTANTE DE PARED:** Dos estantes de cristal templado negro de 5mm de grosor (36x25cm) con una superficie sin obstáculos ideal para organizar los componentes AV debajo o encima de un televisor en una sala de juntas o una oficina
- **AJUSTABLE EN ALTURA:** Los estantes son ajustables en altura a lo largo del soporte de montaje en pared de 346mm, lo que permite personalizar la altura del estante a la configuración específica y acomodar diversos tamaños y configuraciones de equipos
- **DISEÑO DURADERO:** Apoyado en un soporte de acero, cada estante soporta hasta 7kg - El soporte de pared de aluminio es robusto y ligero para facilitar la instalación - El cristal templado es más resistente a los arañazos y a hacerse añicos
- **INSTALACIÓN:** Monte el soporte en un único montante de pared o en un muro de hormigón (se incluyen tornillos para madera y anclajes para hormigón) - Todos los herrajes para la instalación y una guía de instalación rápida están incluidos en la caja
- **GESTIÓN DE CABLES:** Recortes a lo largo de cada lado del soporte de montaje en pared, permiten una colocación óptima del cableado - Los orificios ciegos pretroquelados en las tapas proporcionan opciones adicionales de administración de cables

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí
Opciones de Montaje	Montaje en pared

Rendimiento

Capacidad de Carga de la Superficie de Trabajo	15.4 lb [7 kg]
Ajuste de la altura	Sí

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Aluminum, Steel, and Plastic
Longitud del Producto	14.2 in [36.0 cm]

Ancho del Producto	9.8 in [25.0 cm]
Altura del Producto	15.8 in [40.2 cm]
Peso del Producto	6.6 lb [3.0 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	11.2 in [28.4 cm]
Ancho de la Caja	16.5 in [42.0 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.3 lb [3.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Estante de Vidrio
	2 - Brackets de Soporte
	1 - Bracket de Pared
	4 - Cubiertas Laterales
	4 - Tornillos M4x6mm
	4 - Tornillos M5x14mm
	8 - Tornillos M6x8mm
	4 - Tornillos de Montaje en Pared
	4 - Anclajes de Pared
	2 - Tapas
	2 - Placa de Montaje, Grande
	2 - Placa de Montaje, Pequeña
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca

de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.