

Soporte de Escritorio de Travesaño para Dos Monitores de 27 Pulgadas - Capacidad de 12kg - Soporte VESA de 75x75 o 100x100 - Ajustable

ID del Producto: 2MC1S-MONITOR-STAND



Este soporte de escritorio para monitores con travesaño está diseñado para soportar hasta dos pantallas de 27 pulgadas, creando una configuración ergonómica multimonitor que proporciona una gran área de visión para la productividad. Las asas integradas permiten ajustar simultáneamente la altura de los monitores a lo largo de la columna para adaptarse a las distintas necesidades ergonómicas.

El travesaño asistido por resorte permite ajustar la altura de la pantalla sin herramientas de 245-400mm. Una vez alcanzada la altura deseada, el ajuste de altura se bloquea al soltar la palanca de la paleta.

El diseño de travesaño de este soporte para monitor doble garantiza una alineación horizontal y estable de las pantallas, lo que lo hace ideal para pantallas sin bisel o de bisel fino. Esto ayuda a crear un área de visualización envolvente y sin fisuras. Los soportes VESA se pueden deslizar a lo largo del travesaño, lo que permite una mayor versatilidad con los ajustes visuales y ergonómicos.

Los soportes VESA de los monitores permiten +/-45° inclinación, +/-40° giro, & rotación de la pantalla de 360° para orientaciones vertical u horizontal.

La base de acero de alta resistencia (200x240mm) presenta un movimiento giratorio de +/-40° y puede soportar hasta 6kg por soporte VESA.

El soporte para monitor independiente incluye clips adhesivos para cables y correas autoadherentes que ayudan a reducir el desorden y a crear una instalación ordenada. En la parte inferior de la columna, un pasacables ayuda a enrutar los cables para mantener un espacio de trabajo organizado.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

### Características

- SOPORTE DE ESCRITORIO PARA DOS MONITORES: Admite hasta dos pantallas de 27 pulgadas - El diseño del travesaño garantiza una alineación horizontal estable de los monitores en todo momento - Travesaño ajustable en altura a lo largo de la columna
- AJUSTE DE ALTURA SINCRONIZADO: Ajuste de altura de 245-400 mm - Ajustes de +/-40 grados - Giro en la base, VESA +/-45 grados - Inclinación, +/-40 grados - Giro y rotación de la pantalla de 360 grados - Ajuste del monitor a lo largo del travesaño
- CONSTRUCCIÓN DURADERA: Construcción de acero y aluminio para mayor durabilidad con un acabado con recubrimiento de polvo - Antideslizante de alta resistencia para mayor estabilidad (200x240mm) - Capacidad máxima de peso 6kg por soporte VESA
- INSTALACIÓN SIN PROBLEMAS: Las placas VESA con patrón de ojo de cerradura permiten montar fácilmente un monitor de ordenador para una rápida configuración - El soporte independiente se envía con las herramientas necesarias para su montaje
- GESTIÓN DE CABLES PERSONALIZABLE: Utilice los clips adhesivos para cables y las bridas autoadherentes incluidas para organizar los cables - La parte inferior de la columna cuenta con un pasacables, que ayuda a crear una configuración ordenada

---

### Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Incluye Herramientas	Sí
Articulado	No
Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Soporte (vertical) para escritorio/mesa
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm
	100x100 mm

Relación de Aspecto 16:9

---

Rendimiento

Capacidad de Carga	13.2 lb [6 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	17"
Tamaño máximo de la pantalla	27"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Fits UltraWide Displays	No
Ajuste de la altura	Sí
Altura Mínima	9.6 in [245 mm]
Altura máxima	15.7 in [400 mm]
Inclinación	+ 45° / - 45°
Giro / Pivotación	+180° / -180°
Rotación de la pantalla	360°
Antirrobo	No

---

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Aluminum, Steel, and Plastic
Longitud del Producto	29.0 in [73.7 cm]
Ancho del Producto	7.9 in [20.0 cm]
Altura del Producto	22.4 in [57.0 cm]
Peso del Producto	10.0 lb [4.6 kg]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja 11.3 in [28.6 cm]

Ancho de la Caja 17.5 in [44.5 cm]

Altura de la Caja 4.7 in [12.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 11.8 lb [5.3 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Columna de Elevación de Monitor  
1 - Base para Columna de Elevación  
2 - Conjunto de Montura VESA  
4 - Tapas de Montura VESA  
1 - Placa Posterior de la Palanca  
1 - Cubierta Delantera de la Palanca  
2 - Barras Cruzadas  
1 - Soporte de Travesaño, Superior  
1 - Soporte de Travesaño, Inferior  
1 - Manija de Agarre, Superior  
1 - Manija de Agarre, Inferior  
2 - Tornillos M8 x 20mm  
4 - Tornillos M4 x 6mm  
1 - Tornillo M4 x 8mm  
6 - Tornillos M6 x 12mm  
2 - Tornillos M6 x 15mm  
1 - Tornillo M6 x 40mm  
8 - Tornillos M4 x 12mm  
8 - Tornillos M5 x 12mm

8 - Arandelas

1 - Llave Hexagonal (4mm)

1 - Llave Hexagonal de 5mm con Destornillador

1 - Llave Hexagonal (6mm)

2 - Clips Adhesivos de Gestión de Cableado

4 - Tiras de Gancho y Bucle

1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

5 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

