

Support de Bureau pour Double Écrans de 27 pouces, Montage VESA 75x75/100x100,  
Réglage de la Hauteur Sans Outil, Jusqu'à 6kg par Écran

Nº de produit: 2MC1S-MONITOR-STAND



Ce support de bureau pour moniteur à barre transversale est conçu pour supporter jusqu'à deux écrans de 27 pouces, créant ainsi une configuration multi-écrans ergonomique offrant une grande surface de visualisation pour une meilleure productivité. Les poignées intégrées permettent de régler la hauteur des moniteurs simultanément le long de la colonne pour répondre à différents besoins ergonomiques.

La barre transversale assistée par ressort permet un ajustement sans outil de la hauteur de l'écran de 245-400 mm. Une fois la hauteur souhaitée atteinte, le réglage est verrouillé lorsque le levier à palette est relâché.

Le design de la barre transversale de ce support pour double moniteur assure un alignement horizontal stable des écrans, ce qui le rend idéal pour les écrans sans bord ou à bord mince. Cela aide à créer une zone de visualisation immersive et homogène. Les montures VESA peuvent glisser le long de la barre transversale, offrant une plus grande polyvalence pour les ajustements visuels et ergonomiques.

Les montures VESA des moniteurs permettent une inclinaison de +/-45°, une rotation de +/-40°, et une rotation de l'écran à 360° pour les orientations portrait ou paysage.

La base en acier robuste (200x240 mm) offre une rotation de +/-40° et peut supporter jusqu'à 6 kg par monture VESA.

Le support de moniteur autonome comprend des clips adhésifs pour câbles et des sangles à boucle et crochet qui aident à réduire l'encombrement et à créer un espace de travail ordonné. Au bas de la colonne, un passage de câbles permet de diriger les câbles pour maintenir un espace de travail organisé.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

### Spécifications techniques

- **SUPPORT DE BUREAU POUR DOUBLE MONITEUR** : Le support VESA prend en charge jusqu'à 2 écrans de 27"; La conception de la barre transversale assure un alignement horizontal stable des moniteurs; Barre transversale réglable en hauteur le long de la colonne
- **RÉGLAGE SYNCHRONISÉ DE LA HAUTEUR** : Poignées pour un réglage de la hauteur de 245 à 400mm; Réglages de +/-40° à la base, inclinaison VESA +/-45°, pivotement de +/-40° et rotation de l'écran de 360°; Réglage du moniteur le long de la barre transversale
- **CONSTRUCTION DURABLE** : Construction en acier et en aluminium pour la durabilité avec une finition en poudre; Base de bureau antidérapante robuste pour la stabilité (200x240mm); Capacité de poids maximale de 6kg par support VESA
- **INSTALLATION SANS SINISTRE** : Les plaques VESA, avec motif en trou de serrure, permettent de fixer facilement un écran d'ordinateur pour une installation et un déploiement rapides; Le support autoportant est livré avec les outils nécessaires à l'assemblage
- **GESTION DES CÂBLES PERSONNALISABLE** : Clips de câble adhésifs et les attaches de câble auto-agrippantes inclus; La partie inférieure de la colonne comporte un passage pour les câbles; Le support de bureau debout comprend tous les outils nécessaires

---

#### Matériel

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Politique de garantie          | 5 Years           |
| Fixation sur le mur            | Non               |
| Gestion de câbles              | Oui               |
| Outils Inclus                  | Oui               |
| Bras articulé                  | Non               |
| Nombre d'écrans pris en charge | 2                 |
| Options de fixation            | Support de bureau |
| Trous de fixation VESA         | 75x75 mm          |

100x100 mm

Format d'image 16:9

Performance

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Capacité de poids            | 13.2 lb [6 kg]   |
| Taille minimale de l'écran   | 17"              |
| Taille maximale de l'écran   | 27"              |
| Convient aux Écrans Incurvés | Oui              |
| Fits UltraWide Displays      | Non              |
| Réglage de la hauteur        | Oui              |
| Hauteur Minimale             | 9.6 in [245 mm]  |
| Hauteur maximale             | 15.7 in [400 mm] |
| Inclinaison                  | + 45° / - 45°    |
| Rotatif/pivotant             | +180° / -180°    |
| Rotation de l'écran          | 360°             |
| Antivol                      | Non              |

Caractéristiques physiques

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Couleur               | Noir                         |
| Construction Material | Aluminum, Steel, and Plastic |
| Longueur du produit   | 29.0 in [73.7 cm]            |
| Largeur du produit    | 7.9 in [20.0 cm]             |
| Hauteur du produit    | 22.4 in [57.0 cm]            |
| Poids du produit      | 10.0 lb [4.6 kg]             |

Informations d'emballage

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Longueur du Paquet | 11.3 in [28.6 cm] |
| Largeur du Colis   | 17.5 in [44.5 cm] |
| Hauteur du Paquet  | 4.7 in [12.0 cm]  |
| Poids brut         | 11.8 lb [5.3 kg]  |

---

Contenu du paquet

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - Colonne de Levage du Moniteur                 |
|                       | 1 - Base de la Colonne de Levage                  |
|                       | 2 - Montage VESA                                  |
|                       | 4 - Capuchons de Montage VESA                     |
|                       | 1 - Plaque arrière du levier                      |
|                       | 1 - Couvercle avant du levier                     |
|                       | 2 - Barres transversales                          |
|                       | 1 - Fixation de la Barre Transversale, Supérieure |
|                       | 1 - Fixation de la Barre Transversale, Inférieure |
|                       | 1 - Poignée de Maintien, Supérieure               |
|                       | 1 - Poignée de Maintien, Inférieure               |
|                       | 2 - Vis M8 x 20 mm                                |
|                       | 4 - Vis M4 x 6 mm                                 |
|                       | 1 - Vis M4 x 8 mm                                 |
|                       | 6 - Vis M6 x 12 mm                                |
|                       | 2 - Vis M6 x 15 mm                                |
|                       | 1 - Vis M6 x 40 mm                                |
|                       | 8 - Vis M4 x 12 mm                                |
|                       | 8 - Vis M5 x 12 mm                                |
|                       | 8 - Rondelles                                     |

- 1 - Clé hexagonale 4 mm
- 1 - Clé Hexagonale de 5 mm avec Tournevis
- 1 - Clé hexagonale 6 mm
- 2 - Clips Adhésifs pour la Gestion des Câbles
- 4 - Sangles à Crochets et Boucles
- 1 - Manuel d'instruction

---

Informations de  
garantie

Warranty

5 Ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

