

Supporto da Tavolo per Due Monitor- Staffa con barra trasversale per 2 Schermi da 27"  
VESA 75x75/100x100, altezza regolabile, portata 6 kg per Display

ID prodotto: 2MC1S-MONITOR-STAND



Questo supporto da scrivania per monitor con barra trasversale è progettato per supportare fino a due schermi da 27 pollici, realizzando una postazione ergonomica multi-monitor che offre un'ampia area di visualizzazione per la produttività. Le maniglie integrate consentono di regolare simultaneamente l'altezza dei monitor lungo la colonna per soddisfare le diverse esigenze ergonomiche.

La barra trasversale a molla consente di regolare l'altezza del display senza attrezzi da 245 a 400 mm. Una volta raggiunta l'altezza desiderata, la regolazione dell'altezza viene bloccata quando si rilascia la leva a paletta.

Il design di questo supporto per doppio schermo con barra trasversale garantisce un allineamento orizzontale stabile degli schermi, rendendolo ideale per monitor senza cornice o con cornice sottile. Ciò contribuisce a creare un'area di visione immersiva e senza soluzione di continuità. I supporti VESA possono scorrere lungo la traversa, consentendo una maggiore versatilità nelle regolazioni visive ed ergonomiche.

I supporti VESA dei monitor consentono un'inclinazione di +/-45°, un'oscillazione di +/-40° e una rotazione dello schermo di 360° per l'orientamento verticale o orizzontale.

La base in acciaio per impieghi pesanti (200x240 mm) consente un movimento rotatorio di +/-40° e può supportare fino a 6 kg per ogni supporto VESA.

Questo supporto per display indipendente include fermacavi adesivi e cinghie a strappo che aiutano a ridurre il disordine e a creare una postazione ordinata. Nella parte inferiore della colonna è presente un passacavi che consente di convogliare i cavi per mantenere un'area di lavoro ordinata e organizzata.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

### Caratteristiche

- **DOUBLE MONITOR DESK STAND:** Dual monitor VESA mount (75x75/100x100) supports up to two 27-inch displays; Crossbar design ensures stable horizontal alignment of monitors at all times for a seamless visual experience; Height-adjustable crossbar along column
- **REGOLAZIONE SINCRONIZZATA DELL'ALTEZZA:** maniglie superiori e inferiori per una regolazione controllata dell'altezza da 245-400 mm. Rotazione alla base di +/- 40° senza utensili. VESA con inclinazione verticale +/-45° e orizzontale +/-40°, rotazione 360°
- **STRUTTURA RESISTENTE:** questo supporto per monitor è realizzato in acciaio e alluminio per una maggiore durata, finitura verniciata a polvere, base da tavolo antiscivolo per una maggiore stabilità (200x240mm). Portata massima 6 kg per attacco VESA
- **HASSLE-FREE INSTALLATION:** VESA plates with keyhole pattern allow easy mounting of a computer monitor for quick setup and deployment; Freestanding mount ships with the necessary tools for assembly
- **CABLAGGIO DEI CAVI:** fermacavi adesivi e fascette a strappo in dotazione per fissare i cavi. La parte inferiore dispone un passacavo, utile a creare una postazione ordinata. Il supporto per scrivania include tutti gli strumenti necessari

---

### Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Strumenti Inclusi	Sì
Articolazione	No
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Supporto per scrivania
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm
	100x100 mm

Proporzioni 16:9

---

Prestazioni

Capacità di carico 13.2 lb [6 kg]

Dimensioni minime display 17"

Dimensioni massime del display 27"

Adatto a Display Curvi Sì

Fits UltraWide Displays No

Regolazione dell'altezza Sì

Altezza Minima 9.6 in [245 mm]

Altezza massima 15.7 in [400 mm]

Inclinazione + 45° / - 45°

Orientamento/rotazione +180° / -180°

Rotazione del display 360°

Antifurto No

---

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Construction Material Aluminum, Steel, and Plastic

Lunghezza prodotto 29.0 in [73.7 cm]

Larghezza prodotto 7.9 in [20.0 cm]

Altezza prodotto 22.4 in [57.0 cm]

Peso prodotto 10.0 lb [4.6 kg]

---

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 11.3 in [28.6 cm]

Larghezza del Pacco 17.5 in [44.5 cm]

Altezza del Pacco 4.7 in [12.0 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 11.8 lb [5.3 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

- 1 - Supporto per Monitor
- 1 - Base per Supporto Monitor
- 2 - Kit di montaggio VESA
- 4 - Coperture per il Montaggio VESA
- 1 - Piastra posteriore della leva
- 1 - Coperchio anteriore della leva
- 2 - Barre trasversali
- 1 - Montaggio su barra Trasversale, Superiore
- 1 - Montaggio su Barra Trasversale, Inferiore
- 1 - Maniglia Superiore
- 1 - Maniglia Inferiore
- 2 - Viti M8 x 20 mm
- 4 - Viti M4 x 6 mm
- 1 - Viti M4 x 8 mm
- 6 - Viti M6 da 12 mm
- 2 - Viti M6 x 15 mm
- 1 - Viti M6 x 40 mm
- 8 - Viti M4 da 12 mm
- 8 - Viti M5 da 12 mm

8 - Rondelle

1 - Chiave a brugola da 4 mm

1 - Chiave esagonale da 5 mm con cacciavite

1 - Chiave a brugola da 6 mm

2 - Clip Adesive per la Gestione dei Cavi

4 - Cinghie con Gancetti e Passanti

1 - Manuale di istruzioni

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

5 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

