

Crossbar Dual Monitor Standaard voor Bureau, Voor Twee 27-inch Schermen, VESA Montageplaat 75x75/100x100, Hoogteinstelling zonder Gereedschap, Tot 6kg Per Scherm

Productcode: 2MC1S-MONITOR-STAND



Deze crossbar monitorstandaard is ontworpen om tot twee 27-inch beeldschermen te ondersteunen, voor een ergonomische multi-monitor opstelling met een groter kijkoppervlak en hogere productiviteit. Met de ingebouwde handgrepen kan de hoogte van de monitors tegelijkertijd langs de kolom worden aangepast aan verschillende ergonomische behoeften.

Dankzij de veergestuurde dwarsbalk kan de hoogte van het scherm eenvoudig zonder gereedschap worden aangepast van 245-400 mm. Als de gewenste hoogte is bereikt, wordt de hoogteverstelling vergrendeld door de hendel los te laten.

Het dwarsbalkontwerp van deze dubbele monitorsteun garandeert een stabiele, horizontale uitlijning van de beeldschermen, en is hierdoor ideaal voor schermen zonder of met een smalle rand. Dit zorgt voor een immersieve en ononderbroken beeldruimte. De VESA-bevestigingen kunnen langs de dwarsbalk worden geschoven, voor een grotere flexibiliteit met visuele en ergonomische aanpassingen.

De monitors VESA bevestigingen bieden +/-45° kantelen, +/-40° zwenken en 360° schermrotatie voor portret- of landschapsoriëntaties.

De robuuste stalen basis (200x240mm) kan +/- 40° draaien en elke VESA-bevestiging heeft een draagvermogen van 6kg.

De vrijstaande monitorstandaard wordt geleverd met zelfklevende kabelklemmen en klittenband om kabelwarboel te verminderen. Aan de onderkant van de kolom zit een kabeldoorvoer om kabels te geleiden en de werkruimte georganiseerd te houden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **DUAL MONITOR BUREAUSTANDAARD:** Dual Monitor VESA-beugel (75x75/100x100) ondersteunt maximaal twee 27-inch beeldschermen; Dwarsbalk zorgt voor een stabiele horizontale uitlijning van de monitoren en is in hoogte verstelbaar via de verticale stang
- **SYNCHRO HOOGTEVERSTELLING:** Handgrepen boven- en onderaan voor 245-400 mm hoogteverstelling; Instellingen zonder gereedschap: +/-40° draaien aan de basis, VESA +/-45° kantelen, en 360° schermrotatie; Verschuif monitor naar wens langs de dwarsbalk
- **DUURZAME CONSTRUCTIE:** Stalen en aluminium constructie voor duurzaamheid met een poedercoating afwerking; Robuuste anti-slip basis voor stabiliteit (200x240mm); Maximaal draagvermogen 6kg per VESA-bevestiging
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** VESA-platen met sleutelgatpatroon zorgen voor eenvoudige montage en snelle installatie van de computerschermen; Vrijstaande standaard wordt geleverd met al het benodigde gereedschap voor montage
- **AANPASBAAR KABELBEHEER:** Inclusief zelfklevende kabelklemmen en klittenband kabelbinders voor kabelbeheer; De onderkant van de kolom beschikt over een kabeldoorvoer voor een opgeruimde opstelling

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Inclusief Gereedschap	Ja
Scharnierend	Nee
Aantal ondersteunde schermen	2
Montage-opties	Bureaustandaard
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm

		100x100 mm
	Beeldverhouding	16:9
Prestaties		
	Draagvermogen	13.2 lb [6 kg]
	Minimale schermgrootte	17"
	Maximale schermgrootte	27"
	Past op curved scherm	Ja
	Fits UltraWide Displays	Nee
	Hoogte verstelling	Ja
	Minimale Hoogte	9.6 in [245 mm]
	Maximumhoogte	15.7 in [400 mm]
	Kantelen	+ 45° / - 45°
	Zwenken / draaien	+180° / -180°
	Schermmrotatie	360°
	Anti-diefstal	Nee
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
	Lengte product	29.0 in [73.7 cm]
	Breedte product	7.9 in [20.0 cm]
	Hoogte product	22.4 in [57.0 cm]
	Gewicht product	10.0 lb [4.6 kg]
Verpakkingsinform		

atie

Lengte Verpakking	11.3 in [28.6 cm]
Breedte Verpakking	17.5 in [44.5 cm]
Hoogte Verpakking	4.7 in [12.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.8 lb [5.3 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - Monitor Hefkolom 1 - Hefkolom Basis 2 - VESA Montageplaat 4 - VESA Montageplaat Doppen 1 - Hendel achterplaat 1 - Hendel voorplaat 2 - dwarsbalken 1 - Crossbar Bevestiging, Boven 1 - Crossbar Bevestiging, Onder 1 - Handgreep, Boven 1 - Handgreep, Onder 2 - M8 x 20 mm Schroeven 4 - M4 x 6 mm Schroeven 1 - M4 x 8 mm Schroeven 6 - M6 x 12 mm schroeven 2 - M6 x 15 mm schroeven 1 - M6 x 40 mm Schroeven 8 - M4 x 12 mm schroeven
-------------	--

8 - M5 x 12 mm schroeven

8 - onderlegingen

1 - 4 mm inbussleutel

1 - 5 mm Inbussleutel met Schroevendraaier

1 - 6 mm inbussleutel

2 - Zelfklevende Kabelbeheerclips

4 - Klittenband Riemen

1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.