

Estación de Trabajo Soporte de Pared para Monitor VESA de 27 Pulgadas (10kg) con Bracket para CPU / Ordenador y Bandeja para Teclado y Ratón - con Brazo Articulado para Monitor

ID del Producto: 2PASTSC-WALL-MOUNT



Monte esta estación de trabajo de montaje en pared para crear un escritorio ergonómico para zonas con espacio limitado para un escritorio tradicional. Utilícela en oficinas, almacenes, clínicas veterinarias u otros lugares con espacio limitado. Los brazos asistidos por resorte permiten ajustar la altura para adaptarse a diferentes usuarios y maximizar el posicionamiento ergonómico.

Los muelles mecánicos de los brazos del monitor y del teclado permiten ajustar la altura de forma independiente y sin herramientas hasta 31,5 cm con un movimiento suave de un solo toque. Para ajustes adicionales, cambie la posición de los brazos a lo largo del riel de la pared (2,8 pies / 88 cm) para obtener un rango de altura diferente.

El soporte para monitor VESA admite un único monitor ultrawide estándar de 27" o 32" con un peso de hasta 22 lb (10 kg) y patrones de montaje VESA de 75x75 o 100x100. El soporte del monitor se inclina +90°/-20°, +/-90° gira, y rota hasta 360° para acomodar orientaciones verticales y horizontales del monitor.

El brazo del monitor se extiende 61,3 cm desde la pared, mientras que la bandeja del teclado se extiende 85,3 cm desde la pared.

La estación de trabajo cuenta con una gran bandeja para el teclado (17,6x8,1 pulgadas / 44,9x20,7 cm) y una bandeja retráctil ambidiestra para el ratón (8,5x8,4 pulgadas / 21,7x21,3 cm) que se desliza dentro y fuera de la bandeja del teclado para adaptarse a usuarios diestros y zurdos. La bandeja para el ratón y el reposamuñecas son extraíbles, lo que permite limpiar con frecuencia todas las superficies de contacto, por lo que es ideal para puestos de trabajo compartidos.

Libere espacio adicional en el suelo cuando la estación de trabajo no esté en uso plegando la estación de trabajo a ras de la pared. Utilice las tiras autoadherentes para fijar el teclado a su bandeja y guarde el ratón en el soporte específico.

Optimice el espacio de trabajo montando la carcasa del ordenador de sobremesa en la pared, debajo de la bandeja del teclado, con el soporte incluido (pieza 2NS-CPU-WALL-MOUNT). Disfrute de un acceso sin obstáculos a las bahías de las unidades, los puertos de periféricos y el cableado con el diseño abierto del soporte para PC.

Los espaciadores incluidos garantizan un ajuste perfecto con diferentes tamaños de torre de CPU que van de 1,9 a 7,8 pulgadas (50 a 20 cm) para la mayoría de los ordenadores de factor de forma pequeño (SFF).

Para una instalación ordenada y organizada, considere una solución de gestión de cables de pared, parte CBMWD3816 (se vende por separado)

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

## Características

- **ESTACIÓN DE TRABAJO DE MONTAJE EN PARED:** Con soporte de montaje en pared para PC - Soporte VESA para un monitor (75x75/100x100) de hasta 32" (10kg) - Brazos mecánicos de resorte totalmente articulados - Bandeja para teclado con reposamuñecas extraíble
- **ESTACIÓN DE TRABAJO DESMONTABLE:** Permite la colocación a ras de pared y cuenta con una bandeja deslizante para ratón y una plegable para teclado - Para almacenes, oficinas y espacios reducidos - Incluye soporte de pared para CPU/PC y para ratón
- **DISEÑO DURADERO:** Brazos de aluminio fundido a presión con muelles mecánicos que han superado pruebas de 10K ciclos para un rendimiento duradero; el robusto brazo del teclado está diseñado para reducir el rebote al escribir y soporta hasta 3,5 kg (7,7 lb)
- **Opciones de montaje:** Instálelo en una viga de pared o a un muro de hormigón (tornillos para madera y anclajes para hormigón incluidos) - Para ahorrar espacio, monte sólo los brazos - Ajuste la altura de los brazos a lo largo del carril de pared hasta 88cm
- **RANGO DE MOVIMIENTO:** Brazo de monitor que se extiende 61,3cm con +90/-20 grados de inclinación, +/-90 grados de giro y 360 grados de rotación - Bandeja de teclado con +90/-20 grados de inclinación - Brazos con un rango de altura de 31,5cm

Política de Garantía	10 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí
Incluye Herramientas	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Minimum Profile from Wall	0.0 in [0 mm]
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 75x75 mm 100x100 mm 100x100 mm

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga	22.0 lb [10 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	7.7 lb [3.5 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	27" 32" (16:9)
Puede Acomodar Pantallas Curvas	No
Fits UltraWide Displays	Sí
Ajuste de la altura	Sí
Altura máxima	34.6 in [880 mm]
Minimum Arm Extension	3.8 in [97 mm]

Extensión máxima del brazo 24.1 in [613 mm]

Inclinación +90° / -20°

Keyboard Tray Tilt +90° / -20°

Giro / Pivotación +90° / -90°

Rotación de la pantalla 360°

Antirrobo No

Observaciones / Requisitos

Nota El modo vertical no es compatible con los monitores Ultrawide (relación de aspecto 21:9).

Características Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Aluminio y Acero

Keyboard Tray Width 18.3 in [464 mm]

Keyboard Tray Depth 9.8 in [248 mm]

Longitud del Producto 21.6 in [54.8 cm]

Ancho del Producto 34.6 in [88.0 cm]

Altura del Producto 6.1 in [15.6 cm]

Peso del Producto 23.2 lb [10.5 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 20.0 in [50.8 cm]

Ancho de la Caja 38.0 in [96.5 cm]

Altura de la Caja 6.4 in [16.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 24.6 lb [11.2 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Brazo con Resortes - de Pantalla
	1 - Brazo con Resorte - para Bandeja de Teclado
	2 - Brazos Giratorios
	2 - Placas de Montaje - Brazo de Resortes
	2 - Cubiertas Decorativas Superiores
	2 - Soportes para Brazo Giratorio
	2 - Cubiertas Decorativas Inferiores
	2 - Mástil para Brazo con Resortes
	1 - Carril de Montaje en Pared - Pista
	1 - Carril de Montaje en Pared - Cubierta de la Pista
	1 - Conjunto de Bandeja del Teclado
	1 - Soporte para Ratón
	1 - Almohadilla Adhesiva para Soporte de Ratón
	2 - Tiras Adhesivas de Gancho y Bucle
	1 - Bracket de Montaje - de Soporte para CPU
	1 - Bracket Deslizante - de Soporte para CPU
	2 - Tiras de Caucho Autoadhesivas - de Soporte para CPU
	2 - Tornillos de Montaje en Pared - de Soporte para CPU
	2 - Espaciadores Plásticos - de Soporte para CPU
	8 - Espaciadores de Caucho Autoadhesivos - de Soporte para CPU
	4 - Almohadillas de Caucho Autoadhesivas - de Soporte para CPU

2 - Anclajes para Muro de Concreto - de Soporte para CPU

2 - Perillas de Mano - de Soporte para CPU

2 - Llave Hex de 2,5mm

2 - Llave Hexagonal de 5mm

4 - Tornillos M4 x 10mm

4 - Llave Hexagonal para Tornillos M4 x 6mm

2 - Tornillos M4x6mm, Phillips

8 - Tornillos M6 x 8mm

4 - Tornillos M6 x 18mm

6 - Juego de Tornillos M5 x 4mm

12 - Anclajes para Hormigón

8 - Tornillos de Montaje en Pared

6 - Tornillos Tirafondos para Montaje en Pared

1 - Llave para 10mm

1 - Documentación del Producto

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

10 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.