

Poste de Travail Mural, Support VESA de Moniteur/Écran 32" Support pour Écran/Moniteur (10kg) - Support d'Écran Entièrement Articulé et Tablette Murale pour PC et pour Clavier

N° de produit: 2PASTSC-WALL-MOUNT



Montez cette station de travail murale pour créer une configuration ergonomique bureau assis-debout dans des espaces avec peu de place pour un bureau traditionnel. Utilisez-la dans des bureaux, des entrepôts, des cliniques vétérinaires, ou d'autres endroits avec un espace limité. Les bras assistés par ressort permettent un ajustement en hauteur pour convenir à différents utilisateurs et maximiser le positionnement ergonomique.

Les ressorts mécaniques dans les bras du moniteur et du clavier permettent un ajustement indépendant sans outils d'une hauteur allant jusqu'à 12,4 pouces (31,5 cm) avec un mouvement simple d'un seul toucher. Pour des ajustements supplémentaires, repositionnez les bras le long de la piste murale (2,8 pieds / 88 cm) pour une plage de hauteur différente.

Le support VESA pour moniteur prend en charge un seul moniteur standard de 27" ou 32" ultralarge pesant jusqu'à 22 lb (10 kg) avec des motifs de montage VESA de 75x75 ou 100x100. Le support du moniteur s'incline de +90°/-20°, pivote de +/-90° et tourne jusqu'à 360° pour accommoder les orientations verticales et horizontales du moniteur.

Le bras du moniteur s'étend de 24,1 pouces (61,3 cm) depuis le mur, tandis que le plateau du clavier s'étend de 33,5 pouces (85,3 cm) depuis le mur.

La station de travail est équipée d'un grand plateau de clavier (17,6x8,1 pouces / 44,9x20,7 cm) et d'un plateau de souris rétractable ambidextre (8,5x8,4 pouces / 21,7x21,3 cm) qui glisse à l'intérieur et à l'extérieur du plateau du clavier pour convenir aux utilisateurs droitiers et gauchers. Le plateau de souris et le repose-poignet sont amovibles, permettant un nettoyage fréquent de toutes les surfaces à contact élevé, ce qui le rend idéal pour une station de travail partagée.

Libérez de l'espace au sol supplémentaire lorsque la station de travail n'est pas utilisée en la repliant contre le mur. Utilisez les bandes auto-agrippantes pour fixer le clavier à son plateau et rangez la

souris dans le support dédié.

Optimisez l'espace de travail en montant le boîtier de l'ordinateur de bureau au mur sous le plateau du clavier avec le support inclus (partie 2NS-CPU-WALL-MOUNT). Profitez d'un accès non obstrué aux baies de lecteur, aux ports périphériques et au câblage grâce à la conception ouverte du support PC.

Les entretoises incluses assurent un ajustement serré avec différentes tailles de tours de CPU, allant de 1,9 à 7,8 pouces (50 à 20 cm) pour la plupart des ordinateurs de format compact (SFF).

Pour une configuration propre et organisée, envisagez une solution de gestion des câbles murale, référence CBMWD3816 (vendue séparément).

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

## Spécifications techniques

- **POSTE DE TRAVAIL MURAL** : Poste de travail ergonomique et gain d'espace avec support mural pour PC; Support VESA pour un écran (75x75/100x100) pouvant accueillir des écrans jusqu'à 32" (10 kg); Bras mécaniques articulés avec ressort; Plateau pour clavier
- **POSTE DE TRAVAIL ESCAMOTABLE** : Les bras réglables permettent une position encastrée contre le mur et comprennent un plateau coulissant pour la souris et un pour le clavier; Comprend un support mural pour CPU/PC et un support mural pour souris
- **CONCEPTION DURABLE** : Bras en aluminium avec des ressorts mécaniques ayant réussi un test de 10 000 cycles et bénéficiant d'une garantie de 10 ans; Le bras de clavier robuste est conçu pour réduire les rebonds lors de la frappe et supporte jusqu'à 3,5kg
- **OPTIONS DE MONTAGE** : Fixez le bureau debout pour PC/CPU à un seul montant mural/mur en béton (chevilles pour béton incluses); Pour un gain d'espace maximal, ne montez que les bras à ressort; Ajustez les hauteurs des bras jusqu'à 88cm
- **PLAGE DE MOUVEMENT** : Le bras offre une inclinaison de +90/-20°deg, une rotation de +/-90°deg et une rotation à 360° Le plateau a une inclinaison de +90/-20° Bras mobile avec plage de hauteur de 31,5cm; Le bras de 61,3cm et le plateau de 85,3 cm depuis le mur

---

### Matériel

Politique de garantie 10 Years

Fixation sur le mur	Oui
Gestion de câbles	Oui
Outils Inclus	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Support mural
Minimum Profile from Wall	0.0 in [0 mm]
Trous de fixation VESA	75x75 mm
	75x75 mm
	100x100 mm
	100x100 mm

---

#### Performance

Capacité de poids	22.0 lb [10 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	7.7 lb [3.5 kg]
Taille maximale de l'écran	27"
	32" (16:9)
Convient aux Écrans Incurvés	Non
Fits UltraWide Displays	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur maximale	34.6 in [880 mm]
Minimum Arm Extension	3.8 in [97 mm]
Extension maximale du	24.1 in [613 mm]

bras	
Inclinaison	+90° / -20°
Keyboard Tray Tilt	+90° / -20°
Rotatif/pivotant	+/- 90°
Rotation de l'écran	360°
Antivol	Non

#### Notes spéciales / Configuration

Remarque	Le mode portrait n'est pas pris en charge pour les moniteurs Ultra-Larges (rapport d'aspect 21:9)
----------	---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Aluminium et acier
Keyboard Tray Width	18.3 in [464 mm]
Keyboard Tray Depth	9.8 in [248 mm]
Longueur du produit	21.6 in [54.8 cm]
Largeur du produit	34.6 in [88.0 cm]
Hauteur du produit	6.1 in [15.6 cm]
Poids du produit	23.2 lb [10.5 kg]

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	20.0 in [50.8 cm]
Largeur du Colis	38.0 in [96.5 cm]
Hauteur du Paquet	6.4 in [16.3 cm]
Poids brut	24.6 lb [11.2 kg]

## Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Bras Articulé, Affichage
	1 - Bras Articulé, Plateau pour Clavier
	2 - Bras à pivot
	2 - Plaques de Montage, Bras à Ressort
	2 - Couvertures Décoratives Supérieures
	2 - Supports de Bras Pivotants
	2 - Couvertures Décoratives Inférieures
	2 - Support de Bras à Ressort
	1 - Rail de Montage Mural, Rail
	1 - Rail de Montage Mural, Cache-Rail
	1 - Assemblage du Support de Clavier
	1 - Support de souris
	1 - Tapis adhésif pour Support de Souris
	2 - Bandes Adhésives Auto-Agrippantes
	1 - Support de Montage, Support d'Unité Centrale
	1 - Support Coulissant, Support d'Unité Centrale
	2 - Bandes Autocollantes en Caoutchouc, Support d'Unité Centrale
	2 - Vis de Fixation Murale, Support d'Unité Centrale
	2 - Entretoises en plastique, Support d'Unité Centrale
	8 - Entretoises en Caoutchouc Auto-Adhésives, Support d'Unité Centrale
	4 - Tapis auto-adhésifs en caoutchouc, Support d'Unité Centrale
	2 - Ancrages pour mur en béton, Support d'Unité Centrale

2 - Molettes à main, Support d'Unité Centrale

2 - Clé hexagonale de 2,5mm

2 - Clé hexagonale 5 mm

4 - Vis M4 x 10 mm

4 - Vis M4 x 6 mm, Clé hexagonale

2 - Vis M4x6mm, Phillips

8 - Vis M6 x 8 mm

4 - Vis M6 x 18 mm

6 - Vis de Blocage M5 x 4 mm

12 - Vis d'ancrage à béton

8 - Vis de fixation murale

6 - Vis de Fixation pour Montage Mural

1 - Clé de 10 mm

1 - Documentation Produit

---

Informations de  
garantie

Warranty

10 Ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis