

Workstation con montaggio a parete, supporto VESA per monitor da 32" (10kg),
supporto per monitor completamente articolato e vassoio per tastiera

ID prodotto: 2PASTSC-WALL-MOUNT



Monta questa Workstation a parete per creare una configurazione ergonomica di scrivania sit-stand nelle aree con spazio insufficiente per una scrivania tradizionale. Può essere utilizzata in uffici, magazzini, cliniche (veterinarie) o altri luoghi con spazio limitato. I bracci a molla consentono di regolare l'altezza per adattarsi a diversi utenti e massimizzare il posizionamento ergonomico.

Le molle meccaniche nei bracci del monitor e della tastiera consentono di regolare in modo indipendente l'altezza, senza attrezzi, fino a 31,5 cm, con un semplice movimento a un tocco. Per ulteriori regolazioni, può riposizionare i bracci lungo il binario a parete (88 cm) per una diversa gamma di altezza.

Il supporto per monitor VESA supporta un singolo monitor ultrawide standard da 27" o 32", con peso fino a 10 kg, con schemi di montaggio VESA 75x75 o 100x100. Il supporto per monitor si inclina di +90° -20°, ruota di +/-90° e ruota fino a 360° per adattarsi agli orientamenti verticali e orizzontali del monitor.

La workstation è dotata di un ampio vassoio per la tastiera (44,9x20,7 cm) e di un vassoio per il mouse ambidestro retrattile (21,7x21,3 cm) che scorre dentro e fuori dal vassoio della tastiera per adattarsi agli utenti destri e mancini. Il vassoio del mouse e il poggiapolsi sono rimovibili e consentono una pulizia frequente di tutte le superfici ad alto contatto, rendendolo ideale per una postazione di lavoro condivisa.

Libera ulteriore spazio sul pavimento quando la monitor stand workstation non è in uso, ripiegando la workstation a ridosso della parete. Utilizza le strisce a strappo per fissare la tastiera al suo vassoio e conserva il mouse nel supporto dedicato.

Ottimizza lo spazio di lavoro montando il computer desktop alla parete sotto il vassoio della tastiera utilizzando la staffa inclusa (codice 2NS-CPU-WALL-MOUNT). Con il design aperto del supporto per PC, è possibile accedere senza ostacoli agli alloggiamenti dei dischi, alle porte delle periferiche e al

cablaggio.

I distanziatori inclusi assicurano un'aderenza perfetta con le diverse dimensioni della torretta della CPU, che vanno da 50 a 20 cm per la maggior parte dei computer Small Form Factor (SFF).

Per una configurazione ordinata e organizzata, consideri una soluzione di gestione dei cavi a parete, codice CBMWD3816 (venduto separatamente).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **POSTAZIONE DI LAVORO A PARETE:** postazione di lavoro ergonomica e salvaspazio con staffa di montaggio a parete. Supporto VESA (75x75/100x100) per monitor fino a 32" /10kg. Bracci meccanici a molla articolati. Vassoio per tastiera con poggiapolsi rimovibile
- **WORKSTATION REGOLABILE:** i bracci regolabili consentono il posizionamento a filo muro e sono dotati di vassoio estraibile per il mouse e di vassoio pieghevole per la tastiera. Per magazzini, uffici e piccoli spazi. Incl. sup parete per CPU/PC e mouse
- **DESIGN DUREVOLE:** bracci in alluminio pressofuso con molle meccaniche che hanno superato il test di 10.000 cicli e sono supportati per 10 anni. Il robusto braccio della tastiera è progettato per ridurre il rimbalzo della digitazione e supporta fino a 3,5kg
- **OPZIONI DI MONTAGGIO:** Fissa lo Standing Desk per PC/CPU a un pilastro o a una parete in cemento (tasselli per cemento inclusi). Per un massimo risparmio di spazio, monta solo i bracci a molla. Bracci regolabili in altezza lungo il supporto fino a 88 cm
- **REGOLAZIONE:** il braccio del monitor può essere inclinato di +90/-20°, ruotato di +/-90°, girato di 360° e sporge di 61,3cm. Il porta tastiera sporge di 85,3cm dalla parete e può essere inclinato di +90/-20°, i bracci hanno un range di altezza di 31,5 m

Hardware

Norme di garanzia	10 Years
Montabile a parete	Sì
Gestione cavi	Sì

Strumenti Inclusi	Sì
Articolazione	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Minimum Profile from Wall	0.0 in [0 mm]
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 75x75 mm 100x100 mm 100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico	22.0 lb [10 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	7.7 lb [3.5 kg]
Dimensioni massime del display	27" 32" (16:9)
Adatto a Display Curvi	No
Fits UltraWide Displays	Sì
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza massima	34.6 in [880 mm]
Minimum Arm Extension	3.8 in [97 mm]
Massima estensione del braccio	24.1 in [613 mm]
Inclinazione	+90° / -20°
Keyboard Tray Tilt	+90° / -20°

Orientamento/rotazione +90°/-90°
e

Rotazione del display 360°

Antifurto No

Note/requisiti speciali

Nota	La modalità verticale non è supportata dai monitor Ultrawide (rapporto d'aspetto 21:9).
------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Alluminio e acciaio
Keyboard Tray Width	18.3 in [464 mm]
Keyboard Tray Depth	9.8 in [248 mm]
Lunghezza prodotto	21.6 in [54.8 cm]
Larghezza prodotto	34.6 in [88.0 cm]
Altezza prodotto	6.1 in [15.6 cm]
Peso prodotto	23.2 lb [10.5 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	20.0 in [50.8 cm]
Larghezza del Pacco	38.0 in [96.5 cm]
Altezza del Pacco	6.4 in [16.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	24.6 lb [11.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Braccio a molla, Display
--------------------------	------------------------------

- 1 - Braccio a molla, Vassoio della tastiera
- 2 - Bracci orientabili
- 2 - Piastre di montaggio, Braccio a molla
- 2 - Coperture decorative superiori
- 2 - Supporti per bracci girevoli
- 2 - Coperture decorative inferiori
- 2 - Braccio a molla Montante
- 1 - Guida di montaggio a parete, Profilo
- 1 - Guida di montaggio a parete, Copertura del profilo
- 1 - Gruppo vassoio per tastiera
- 1 - Supporto per mouse
- 1 - Cuscinetto adesivo per il supporto del mouse
- 2 - Strisce adesive a strappo
- 1 - Staffa di montaggio, Supporto CPU
- 1 - Staffa scorrevole, Supporto CPU
- 2 - Strisce autoadesive in gomma, supporto per la CPU
- 2 - Viti di montaggio a parete, Supporto CPU
- 2 - Distanziatori in plastica, Supporto CPU
- 8 - Distanziatori autoadesivi in gomma, Supporto CPU
- 4 - Cuscinetti autoadesivi in gomma, Supporto CPU
- 2 - Tasselli per pareti in cemento, Supporto CPU
- 2 - Manopole, Supporto CPU
- 2 - Chiave esagonale da 2,5 mm
- 2 - Chiave a brugola da 5 mm

4 - Viti M4 x 10 mm

4 - Viti M4 x 6 mm, Chiave esagonale

2 - Viti M4x6 mm, Phillips

8 - Viti M6 x 8 mm

4 - Viti M6 x 18 mm

6 - Viti M5 x 4 mm

12 - Tasselli di ancoraggio per cemento

8 - Viti per il montaggio a parete

6 - Viti di fissaggio per il montaggio a parete

1 - Chiave da 10 mm

1 - Documentazione del Prodotto

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

10 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.