

Wandmonteerbare Zit-Sta Werkplek, VESA-Beugel Voor 32" Scherm (10kg), Volledig Scharnierende Monitorarm & Toetsenbordhouder

Productcode: 2PASTSC-WALL-MOUNT



Bevestig deze wandmonteerbare werkplek aan de muur en creëer een ergonomisch zit-sta bureau voor omgevingen waar de ruimte voor een traditioneel bureau beperkt is. Gebruik in kantoren, magazijnen, klinieken of andere locaties met beperkte ruimte. De veerarmen kunnen in hoogte worden aangepast voor verschillende gebruikers en zorgen voor een optimale ergonomische opstelling.

De mechanische veren van de monitor en toetsenbordarmen bieden onafhankelijke hoogteverstelling zonder gereedschap tot 31,5 cm met slechts één druk op de knop. Voor extra aanpassingen kun je de armen langs de muurrail (88cm) verplaatsen tot op verschillende hoogtes.

De monitorbeugel VESA ondersteunt één standaard 27" of 32" ultrawide monitor met een draagvermogen tot 10 kg met 75x75 of 100x100 VESA montagepatronen. De monitorbeugel kantelt +90°/ -20°, +/-90° draait en roteert tot 360° voor verticale en horizontale oriëntaties.

De monitorarm kan tot 61,3 cm van de muur worden verwijderd, terwijl de toetsenbordlade tot 85,3 cm van de muur kan uitsteken.

Deze werkplek is uitgerust met een grote toetsenbordlade (44,9x20,7cm) en een uitschuifbare ambidexter muislade (21,7x21,3cm) die in en uit de toetsenbordlade kan schuiven voor links- en rechtshandige gebruikers. De afneembare muislade en polssteun zorgen voor een eenvoudige reiniging van alle oppervlakken, waardoor het ideaal is voor een gedeelde werkomgeving.

Maak extra vloerruimte vrij wanneer het werkplek niet in gebruik is door deze gelijk tegen de muur te klappen. Gebruik de haak-en-lus strips om het toetsenbord aan de lade te bevestigen en berg de muis op in de speciale houder.

Optimaliseer uw werkruimte nog verder door uw desktop computerbehuizing onder de toetsenbordlade met de meegeleverde beugel aan de muur te bevestigen (onderdeel 2NS-CPU-WALL-MOUNT). Geniet

van ongehinderde toegang tot drive bays, randapparatuur en kabels met het open ontwerp van deze PC-houder.

De meegeleverde spacers zijn geschikt voor de meeste SFF (Small Form Factor) CPU-tower formaten variërend van 50 tot 20 cm.

Voor een nette en georganiseerde opstelling raden wij u onze kabelmanagementoplossing aan, onderdeel CBMWD3816 (afzonderlijk verkrijgbaar).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **WANDMONTEERBARE WERKPLEK:** Ergonomisch ruimtebesparend sta bureau met PC-muurbeugel; Single-monitor VESA-bevestiging (75x75/100x100) voor schermen tot 32" (10kg); Volledig scharnierende mechanische veerarmen; Toetsenbordblad met verwijderbare polssteun
- **OPBERGBARE WERKPLEK:** Apart verstelbare veerarmen met uitschuifbaar muisblad en opklapbare toetsenbordlade kunnen tegen de muur worden ingeklapt; Voor magazijnen, kantoren, ziekenhuizen en krappe ruimtes; Incl. wandmonteerbare CPU/PC-beugel en muishouder
- **DUURZAAM ONTWERP:** Gegoten aluminium veerarmen hebben 10.000 cyclustest doorstaan en worden 10 jaar lang ondersteund voor langdurige prestaties; Robuuste toetsenbordarm is ontworpen om schokken bij het typen te beperken en ondersteunt tot 3,5 kg
- **MONTAGE OPTIES:** Bevestig het computer/CPU Sta Bureau aan een metalen stud of betonnen muur (betonankers meegeleverd); Voor maximale plaatsbesparing kan u alleen de veerarmen monteren; Pas armhoogtes langs de muurrail aan tot 88cm
- **BEWEGINGSBEREIK:** Monitorarm kan +90-20° kantelen, +/-90° zwenken, 360° roteren; Toetsenbordlade kan +90-20° kantelen; Full-motion armen met hoogtebereik van 31,5 cm; Monitorarm kan 61,3 cm en toetsenbordlade 85,3 cm van de wand uitsteken

Hardware

Garantiebeleid	10 Years
Wandmonteerbaar	Ja

Kabelbeheer	Ja
Inclusief Gereedschap	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Wandmonteerbaar
Minimum Profile from Wall	0.0 in [0 mm]
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
	75x75 mm
	100x100 mm
	100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen	22.0 lb [10 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	7.7 lb [3.5 kg]
Maximale schermgrootte	27"
	32" (16:9)
Past op curved scherm	Nee
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Ja
Maximumhoogte	34.6 in [880 mm]
Minimum Arm Extension	3.8 in [97 mm]
Maximale armverlenging	24.1 in [613 mm]

Kantelen	+90° / -20°
Keyboard Tray Tilt	+90° / -20°
Zwenken / draaien	+90° / -90°
Schermmrotatie	360°
Anti-diefstal	Nee

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Notitie	De verticale monitoropstelling voor Ultrawide-monitors (beeldverhouding 21:9) wordt niet ondersteund.
---------	---

Fysieke
eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Aluminium en staal
Keyboard Tray Width	18.3 in [464 mm]
Keyboard Tray Depth	9.8 in [248 mm]
Lengte product	21.6 in [54.8 cm]
Breedte product	34.6 in [88.0 cm]
Hoogte product	6.1 in [15.6 cm]
Gewicht product	23.2 lb [10.5 kg]

Verpakkingsinfor-
matie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	20.0 in [50.8 cm]
Breedte Verpakking	38.0 in [96.5 cm]
Hoogte Verpakking	6.4 in [16.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	24.6 lb [11.2 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - Veerarm, Beeldscherm
- 1 - Veerarm, Toetsenbordlade
- 2 - draaibare armen
- 2 - Montageplaat, Veerarm
- 2 - Decoratieve Dekplaten, Bovenaan
- 2 - Zwenkarm Bevestigingen
- 2 - Decoratieve Dekplaten, Onderaan
- 2 - Veerarmpaal
- 1 - Wandmontage Ophangstelsysteem, Rail
- 1 - Wandmontage Ophangstelsysteem, Rail Cover
- 1 - Toetsenbordlade Montage
- 1 - muishouder
- 1 - Muishouder Zelfklevend Pad
- 2 - Zelfklevende Haak-en-lus Strips
- 1 - Montagebeugel, CPU Houder
- 1 - Verschuifbare Beugel, CPU Houder
- 2 - Rubberen zelfklevende plakstrips, CPU Houder
- 2 - Wandmontage Schroeven, CPU Houder
- 2 - Kunststof Afstandhouders, CPU Houder
- 8 - Rubberen Zelfklevende Afstandhouders, CPU Houder
- 4 - Rubberen Zelfklevende Pads, CPU Houder
- 2 - Betonankers, CPU houder
- 2 - Draaiknoppen, CPU houder

- 2 - 2.5mm Hex Sleutel
- 2 - 5 mm inbussleutel
- 4 - M4 x 10 mm schroeven
- 4 - M4 x 6mm Schroeven, Hex Sleutel
- 2 - M4x6mm Schroeven, Phillips
- 8 - M6 x 8mm Schroeven
- 4 - M6 x 18mm Schroeven
- 6 - M5 x 4mm Set Schroeven
- 12 - Betonvijzen
- 8 - Schroeven voor wandmontage
- 6 - Wandmontage Schroeven
- 1 - 10 mm sleutel
- 1 - Product Documentatie

Garantiebepalinge
n

Warranty

10 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.