

Switch HDMI 8K a 2 porte - Switcher HDMI 2.1 4K 120Hz HDR10+, 8K 60Hz UHD, Comutatore HDMI 2 In 1 Out - Comutazione automatica/manuale delle sorgenti - Switch con alimentatore e telecomando inclusi

ID prodotto: 2PORT-HDMI-SWITCH-8K



Questo switch HDMI a 2 porte consente di collegare due sorgenti HDMI a un singolo ingresso HDMI su uno schermo.

Lo switch HDMI supporta risoluzioni fino a 8K 60Hz. Supporta inoltre risoluzioni inferiori a frequenze di aggiornamento più elevate come 4K 144Hz, 4K 120Hz e 1080p 240Hz.


Questo switch video è conforme alla norma HDMI 2.1 e supporta funzioni quali la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), la modalità automatica a bassa latenza (ALLM) e il controllo dell'elettronica di consumo (CEC). È retrocompatibile con i dispositivi HDMI 2.0 (e inferiori).

Lo Switch video 8K presenta tre opzioni per la selezione del dispositivo sorgente. La modalità automatica rileva e seleziona il dispositivo sorgente attivato più di recente, oppure torna all'ultimo dispositivo sorgente attivo. La modalità manuale consente di selezionare la porta desiderata utilizzando i pulsanti o il telecomando in dotazione (batterie non incluse). Il telecomando può attivare o disattivare la modalità di commutazione automatica e la funzionalità IR.

Per alimentare l'unità, utilizzare il caricatore da muro USB e il cavo USB Micro-B da 78 cm in dotazione. Se non è disponibile una presa a muro, l'interruttore 8K può essere alimentato anche tramite una porta USB da 5V 1A.

Il kit di montaggio e i piedini in gomma inclusi consentono opzioni di installazione versatili. L'alloggiamento in metallo ne aumenta la durata, rendendolo adatto all'installazione e all'uso in una varietà di ambienti.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Utilizzo in applicazioni di digital signage per visualizzare più dispositivi sorgente a 8K 60Hz in tempi differenti
- Ideale per le sale di presentazione, per consentire agli utenti di collegarsi e passare automaticamente al nuovo dispositivo.
- Collegare più dispositivi sorgente a un display HDMI

## Caratteristiche

- SWITCH HDMI 8K A 2 PORTE: collega due sorgenti HDMI a un singolo display HDMI con supporto fino a 8K 60Hz o 4K 144Hz/120Hz - HDR10+ - Supporta Dolby TrueHD/Atmos, DTS-HD Master Audio/DTS:X per un audio di alta qualità
- MODALITÀ DI COMMUTAZIONE: lo Switch video HDMI 8K supporta la commutazione automatica e manuale - La modalità automatica passa automaticamente all'ultima connessione attiva, quella manuale avviene tramite il pulsante o il telecomando (batterie non incluse)
- COMPATIBILE CON HDMI 2.1: Lo switch video supporta la frequenza di aggiornamento variabile, la modalità automatica a bassa latenza, il CEC, l'audio a 7.1 canali e l'HDCP 2.3/2.2/1.4 - Retrocompatibile con dispositivi HDMI 2.0 - Larghezza di banda: 48 Gbps
- OPZIONI DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILI: lo switch HDMI 2.1 è alimentato via USB con una porta USB disponibile da 5V 1A - Se una porta USB non è disponibile, lo switch 8K può essere alimentato con il caricatore a muro USB e il cavo USB Micro-B da 78 cm inclusi
- DESIGN CURATO: alloggiamento in metallo, staffe per montaggio a parete e piedini in gomma rendono questo switch HDMI ideale per molti ambienti di installazione - LED di stato delle porte e telecomando IR per la commutazione - Non necessita driver/software

---

### Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV HDMI

Porte 2

Uscita AV      HDMI

Audio      Sì

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display      16.4 ft [5 m]

Risoluzioni supportate      8K 60Hz

4K 144Hz

4K 120Hz

4K 60Hz

5120x1440 60Hz

3440x1440 60Hz

2560x1440 60Hz

2560x1080 60Hz

1920x1200 60Hz

1920x1080 60Hz

Other lower resolutions may be supported

Widescreen supportato      Sì

Specifiche audio      HDMI - 7.1 Channel Audio

Connettore/i

Connettore/i ingresso      2 - HDMI

1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)

Connettori uscita      1 - HDMI

Software

Compatibilità con sistemi operativi      Nessun driver o software necessario

Note/requisiti speciali

**Nota** Per la piena funzionalità sono necessari cavi HDMI 2.1a

---

**Indicatori**

Indicatori LED	1 - Alimentazione 2 - Selezione porta 1 - Indicatore di Commutazione Automatica 1 - Indicatore Modalità IR
----------------	---

---

**Alimentazione**

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.3A
Tensione di uscita	5V DC
Corrente di uscita	1A
Consumo energetico	5W

---

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	5~90% RH (non-condensante)

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Tipo enclosure	Metal
Lunghezza prodotto	3.5 in [9.0 cm]
Larghezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	3.1 oz [87.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.9 in [12.5 cm]
Larghezza del Pacco	7.1 in [18.1 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	11.7 oz [332.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch video HDMI  1 - Telecomando (batterie non incluse)  1 - Kit di montaggio  1 - Caricatore da parete USB  1 - Cavo di alimentazione USB Micro-B  4 - Piedini in gomma  1 - Guida di avvio rapido
-----------------------------	---

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

