

2-Port 8K HDMI Switch, HDMI 2.1 Switcher 4K 120Hz HDR10+, 8K 60Hz UHD, HDMI Videoschakelaar 2 In 1 Out, Automatisch of Handmatig Schakelen, Inc. Power Adapter en Afstandsbediening

Productcode: 2PORT-HDMI-SWITCH-8K



Deze 2-poorts HDMI Video Switch maakt het mogelijk om twee HDMI bronnen aan te sluiten op één HDMI ingang op een beeldscherm.

De HDMI Switcher ondersteunt resoluties tot 8K 60Hz. Daarnaast ondersteunt hij ook lagere resoluties bij hogere verversingsfrequenties, zoals 4K 144Hz, 4K 120Hz en 1080p 240Hz.


Deze videoschakelaar voldoet aan HDMI 2.1 en ondersteunt functies als Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low-Latency Mode (ALLM) en Consumer Electronics Control (CEC). Hij is backwards compatibel met HDMI 2.0 (en lagere) apparaten.

De 8K Video Switch heeft drie opties voor het selecteren van het bronapparaat. De automatische modus detecteert en selecteert het meest recent geactiveerde bronapparaat of keert terug naar het laatst actieve bronapparaat. De handmatige modus selecteert de gewenste poort met de drukknoppen of met de meegeleverde afstandsbediening (batterijen niet meegeleverd). De afstandsbediening kan de automatische schakelstand in- of uitschakelen en kan de IR-functionaliteit uitschakelen.

Gebruik de meegeleverde USB-wandoplader en 78cm USB Micro-B kabel om het apparaat van stroom te voorzien. Als er geen stopcontact beschikbaar is, kan de 8K Switch ook worden gevoed via een 5V 1A USB-poort.

De meegeleverde montagekit en rubberen voetjes bieden diverse installatiemogelijkheden. De metalen behuizing is duurzaam, waardoor het apparaat geschikt is voor installatie en gebruik in uiteenlopende omgevingen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik in digital signage-toepassingen om meerdere 8K 60Hz bronapparaten op verschillende momenten weer te geven
- Ideaal voor een presentatieruimte, zodat gebruikers kunnen aansluiten en automatisch overschakelen op het nieuwe apparaat
- Meer bronapparaten aansluiten op een HDMI-beeldscherm

Eigenschappen

- **2-PORT 8K HDMI SWITCH:** Sluit twee HDMI bronnen aan op één HDMI scherm met resoluties tot 8K 60Hz of 4K 144Hz/120Hz; HDR10+; Ondersteunt Dolby TrueHD/Atmos, DTS-HD Master Audio/DTS:X voor hoogwaardige audio.
- **SWITCHING MODES:** 8K HDMI Switcher ondersteunt automatisch en handmatig schakelen; Auto mode schakelt automatisch naar de laatste actieve bron; Handmatig schakelen met de drukknop of de meegeleverde afstandsbediening (batterijen niet inbegrepen)
- **HDMI 2.1 COMPATIBEL:** 8K Video Switch ondersteunt HDMI variabele refresh rate, auto low-latency mode, CEC, 7.1-kanaals audio, en HDCP 2.3/2.2/1.4; Automatische Video Switch is backwards compatibel met HDMI 2.0 en lagere resoluties; 48Gbps Bandbreedte
- **FLEXIBELE VOEDINGSMOGELIJKHEDEN:** 2-in 1-out HDMI schakelaar wordt gevoed via USB met een beschikbare 5V 1A USB-poort; als er geen USB-poort beschikbaar is, kan de 8K switch ook worden gevoed via de meegeleverde USB-wandoplader en 78cm USB Micro-B kabel
- **DOORDACHT DESIGN:** Duurzame metalen behuizing, meegeleverde muurbeugels en rubberen voetjes maken deze HDMI 2.1 Switch ideaal voor vele installatieomgevingen; Beschikt over LEDs voor controleren poortstatus; Geen drivers of software.

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
Poorten	2

	AV-uitgang	HDMI
	Audio	Ja
Prestaties		
	Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
	Ondersteunde resoluties	8K 60Hz 4K 144Hz 4K 120Hz 4K 60Hz 5120x1440 60Hz 3440x1440 60Hz 2560x1440 60Hz 2560x1080 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 60Hz Other lower resolutions may be supported
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio
Connector(en)		
	Ingangsconnector(en)	2 - HDMI 1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
	Uitgangconnectoren	1 - HDMI
Software		
	Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten		

Notitie HDMI 2.1a-kabels zijn vereist om de volledige functionaliteit te garanderen.

Indicatoren

LED-indicatoren

- 1 - Power
- 2 - Poort Selectie
- 1 - Automatische Schakel Indicator
- 1 - IR Mode Indicator

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.3A

Uitgangsspanning 5V DC

Uitgangsstroom 1A

Vermogensopname 5W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 5~90% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Metal

Lengte product 3.5 in [9.0 cm]

Breedte product 1.7 in [4.4 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.4 cm]

Gewicht product 3.1 oz [87.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	7.1 in [18.1 cm]
Package Height	2.0 in [5.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.7 oz [332.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI video switch
	1 - Afstandsbediening (Batterijen niet inbegrepen)
	1 - Montage materiaal
	1 - usb lader
	1 - USB Micro-B Stroomkabel
	4 - rubberen voetjes
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.