

Rack Réseau 12U à 2 Poteaux et Cadre Ouvert, Très Gros calibre - Max 160kg - Rack de Bureau 19" pour Ordinateur, AV, Média, Équipement IT

N° de produit: 2POSTRACK12



Ce rack à deux montants se pose au sol ou sur votre bureau pour fournir 12U d'espace de stockage pour les appareils 19" montables en rack, conformes à la norme EIA-310-D, tels que les équipements de télécommunication et audio/vidéo. Le rack constitue une solide solution de stockage qui prend en charge une capacité de charge totale de 160 kg.

Cette solution de montage compacte à deux montants offre un faible encombrement et a été conçue de manière à fournir une stabilité exceptionnelle, avec une capacité de charge totale jusqu'à 160 kg. Le rack s'adapte à quasiment tous les environnements et peut être positionné sur tout type de surface (au sol, sur un bureau ou sur une table).

Le rack de serveur à deux montants est emballé à plat afin de minimiser le volume d'expédition et de réduire sensiblement les frais de livraison. Grâce à cet emballage à plat efficace, vous pouvez facilement stocker le rack en attendant de le déployer ultérieurement.

Afin de faciliter l'installation de votre équipement, ce rack inclut des clips-écrou qui ne requièrent aucun outil et s'adaptent de façon homogène aux trous circulaires perforés présents sur le rack. Les clips-écrou ne nécessitant aucun outil sont faciles à installer, contrairement aux écrous cage carrés qui peuvent poser problème.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisez cette armoire pour ranger votre équipement audio/vidéo dans un restaurant ou un bar, lorsque l'espace est limité
- Montez votre équipement en rack dans votre centre de réparation ou votre magasin spécialisé
- Rangez votre équipement dans les salles de montage audio/vidéo, ou dans les studios de diffusion de radio ou de télévision

Spécifications techniques

- **2-POST 12U DESKTOP SERVER RACK:** Open frame rack provides a durable, open air housing for 19" rackmount servers/networking/AV/media equipment; Ideal for small home or office spaces without dedicated wiring closets
- **DESIGNED FOR EASY ACCESS:** This free standing desktop network rack is 24.1" (61.3cm) high with a compact profile, and is ideal for environments where frequent front & rear access to equipment like switches and routers is required
- **BUILT TO LAST:** The heavy-duty server rack features heavy gauge mounting rails to ensure a stable installation platform; Supports up to 353.6lb (160kg); Compliant with EIA-RS-310C / EIA/ECA-310-E standards
- **EASY SHIPPING AND ASSEMBLY:** compact flat pack shipping/packaging design to avoid damage and facilitate problem-free installations; Quick and easy setup on a desk, table or floor in your home/office; Ships with cage nuts and screws for mounting equipment
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Designed and built for IT Professionals, this TAA compliant Two-Post 12U Computer Open-Frame Rack is backed for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Assemblage facile
Profil de rail de	L-Shape

montage

Mounting Hole Types Circulaire (pour écrou à pince)

Normes de l'industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity
(Stationary) 352.8 lb [160 kg]

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product
Measurements

Longueur du produit 12.0 in [30.5 cm]

Largeur du produit 20.4 in [51.8 cm]

Hauteur du produit 24.0 in [61.0 cm]

Poids du produit 15.1 lb [6.9 kg]

Informations
d'emballage

Emballage à plat Oui

Longueur du Paquet 28.4 in [72.2 cm]

Package Width 13.9 in [35.2 cm]

Package Height 3.0 in [7.7 cm]

Poids brut 17.5 lb [7.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de droite

1 - Support de gauche

1 - Support supérieur

1 - Support inférieur

4 - Pieds en caoutchouc

12 - Vis Phillips 10-32

36 - Vis de montage 10-32

36 - Clips-écrou

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis