

Rack da Server robusti da 12U a 2 montanti - Armadio Server a quadro Aperto

ID prodotto: 2POSTRACK12



Questo rack a 2 staffe poggia sul pavimento o sulla scrivania e fornisce 12U di spazio per il montaggio a rack di dispositivi da 19" conformi allo standard EIA-310-D, ad esempio apparecchiature per telecomunicazioni o A/V. Il rack crea una soluzione di montaggio robusta e supporta una capacità totale di carico pari a 160 kg.

Questa soluzione di montaggio compatta a 2 staffe ha un ingombro ridotto ed è progettata per fornire una stabilità eccezionale con una capacità totale di carico pari a 160 kg. Il rack si adatta praticamente a ogni ambiente e può essere posizionato su qualsiasi superficie, ad esempio sul pavimento, su un piano di lavoro o su una scrivania.

Il server rack a 2 staffe viene fornito con una confezione compatta per ridurre il volume di spedizione, che riduce anche significativamente i costi della spedizione. Il rack è imballato in modo efficiente, così è possibile conservarlo facilmente per utilizzarlo in un momento successivo.

Per agevolare l'installazione dell'apparecchiatura, questo rack include dadi a fermaglio che si adattano perfettamente ai fori circolari presenti sul rack e non richiedono l'uso di utensili. I dadi a fermaglio che non richiedono l'uso di utensili sono facili da installare, a differenza dei dadi quadri in gabbia che possono essere problematici.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Questo armadio può essere utilizzato per ospitare apparecchiature A/V in ristoranti o bar, dove lo spazio può essere limitato
- Permette di montare apparecchiature a rack in centri di assistenza o negozi di prodotti hi-tech
- Ospita apparecchiature in sale per l'editing di contenuti audio-video o in studi di trasmissione radiofonica o televisiva

Caratteristiche

- **2-POST 12U DESKTOP SERVER RACK:** Open frame rack provides a durable, open air housing for 19" rackmount servers/networking/AV/media equipment; Ideal for small home or office spaces without dedicated wiring closets
- **DESIGNED FOR EASY ACCESS:** This free standing desktop network rack is 24.1" (61.3cm) high with a compact profile, and is ideal for environments where frequent front & rear access to equipment like switches and routers is required
- **BUILT TO LAST:** The heavy-duty server rack features heavy gauge mounting rails to ensure a stable installation platform; Supports up to 353.6lb (160kg); Compliant with EIA-RS-310C / EIA/ECA-310-E standards
- **EASY SHIPPING AND ASSEMBLY:** compact flat pack shipping/packaging design to avoid damage and facilitate problem-free installations; Quick and easy setup on a desk, table or floor in your home/office; Ships with cage nuts and screws for mounting equipment
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Designed and built for IT Professionals, this TAA compliant Two-Post 12U Computer Open-Frame Rack is backed for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	12U
Funzioni speciali	Installazione semplice
Profilo guida di montaggio	L-Shape

	Mounting Hole Types	Tondo (per dado a fermaglio)
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Prestazioni	Weight Capacity (Stationary)	352.8 lb [160 kg]
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
Product Measurements	Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
	Larghezza prodotto	20.4 in [51.8 cm]
	Altezza prodotto	24.0 in [61.0 cm]
	Peso prodotto	15.1 lb [6.9 kg]
Informazioni confezione	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
	Lunghezza Confezione	28.4 in [72.2 cm]
	Larghezza del Pacco	13.9 in [35.2 cm]
	Altezza del Pacco	3.0 in [7.7 cm]
	Peso spedizione (confezione)	17.5 lb [7.9 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - staffa destra
		1 - staffa sinistra
		1 - Staffa superiore

1 - staffa inferiore

4 - Piedini in gomma

12 - 10-32 viti a stella

36 - 10-32 viti di montaggio

36 - dadi a fermaglio

1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.