

Rack de Servidores de 2 Columnas con Ruedas - 42U

ID del Producto: 2POSTRACK42



Guarde sus servidores, equipos de red y de telecomunicaciones en este resistente rack 42U. Gracias a su diseño con 2 postes y de fondo abierto, este rack ahorra espacio, lo cual significa que es ampliamente compatible con equipos de mayor longitud.

Este rack de 2 postes incluye cuatro ruedas giratorias, las cuales permiten desplazarlo fácilmente en la sala de servidores, oficina o estudio. Es fácil cambiar de lugar o desplazar el rack para que el equipo instalado en el rack se pueda conectar con otros dispositivos situados en distintos lugares de su espacio de trabajo.

Este duradero rack de servidor con dos postes está fabricado con acero de gran grosor, en lugar de aluminio, lo cual garantiza una plataforma de instalación estable. Tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 272 kg, además de cumplir con varias normas industriales sobre racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una plataforma estable que evita la necesidad de kits de montaje.

Puede instalar fácilmente en el rack su equipo de red compatible con las normas ANSI/EIA RS-310-D sin que se requiera el uso de hardware adicional. Con cuatro agujeros cuadrados de montaje, tiene un diseño universal compatible con la mayoría de equipos de rack.

El modelo 2POSTRACK42 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Utilícelo en su sala de servidores o entornos en donde sea necesario instalar equipos de telecomunicaciones y redes
- Cree un rack portátil para la producción y edición de video, el cual podrá desplazar en su estudio, para conectarse con varios equipos

Características

- **COMPATIBILIDAD AMPLIA:** El rack abierto para servidores 42U con diseño de dos columnas y profundidad abierta ahorra espacio en el suelo y es ampliamente compatible con varios tipos de equipos de servidores, redes, AV, datos, Informática y comunicaciones
- **CONSTRUIDO PARA DURAR:** El rack abierto móvil para servidores de 19 pulgadas soporta hasta 300kg (capacidad de peso estacionario) - Altura total del producto de 207,9cm incl. ruedas - Cumple las normas EIA/ECA-310, IEC 60297 y DIN 41494
- **MONTAJE SIN PROBLEMAS:** Puede montar fácilmente su equipo de red conforme a ANSI/EIA RS-310-D en el rack móvil para servidores sin necesidad de hardware adicional - También cuenta con orificios de montaje universales y cuadrados en el bastidor
- **MAXIMICE LA MOVILIDAD:** Cuenta con cuatro ruedas giratorias, por lo que podrá reubicar fácilmente el rack para conectar sus equipos montados en rack a otros dispositivos - Fácil acceso frontal/trasero a los equipos en espacios estrechos del hogar/oficina
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para los profesionales informáticos, este rack de 42U está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	42U
Características Especiales	Ruedas (incluidas)
	Ensamblaje Sencillo

Marcas de U

Perfil para carriles de montaje En C

Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario) 661.5 lb [300 kg]

Características Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto 23.6 in [60.0 cm]

Ancho del Producto 23.6 in [60.0 cm]

Altura del Producto 78.0 in [198.2 cm]

Peso del Producto 52.0 lb [23.6 kg]

Altura con Ruedas 81.6 in [207.2 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) Sí

Longitud de la Caja 7.2 in [18.4 cm]

Ancho de la Caja 6.7 ft [2.0 m]

Altura de la Caja 8.6 in [21.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 59.0 lb [26.8 kg]

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja	2 - Barras Inferiores de Soporte
	2 - Carriles Verticales
	2 - Carriles Horizontales
	2 - Barras de Soporte en Ángulo
	2 - Ruedas de 5cm para Trabajo Pesado
	2 - Ruedas de 5cm con Freno para Trabajo Pesado
	30 - Tornillos M6
	20 - Tuercas M6
	16 - Tornillos Tipo M6 para Ruedas
	32 - Tuercas Enjauladas M6
	32 - Tornillos M6 para Rack
	32 - Arandelas de Plástico
	1 - Llave Hexagonal de 4mm
	1 - Guía Rápida de Instalación

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.