

## Rack de Servidores de 2 Columnas con Ruedas - 42U

ID del Producto: 2POSTRACK42



Guarde sus servidores, equipos de red y de telecomunicaciones en este resistente rack 42U. Gracias a su diseño con 2 postes y de fondo abierto, este rack ahorra espacio, lo cual significa que es ampliamente compatible con equipos de mayor longitud.

Este rack de 2 postes incluye cuatro ruedas giratorias, las cuales permiten desplazarlo fácilmente en la sala de servidores, oficina o estudio. Es fácil cambiar de lugar o desplazar el rack para que el equipo instalado en el rack se pueda conectar con otros dispositivos situados en distintos lugares de su espacio de trabajo.

Este duradero rack de servidor con dos postes está fabricado con acero de gran grosor, en lugar de aluminio, lo cual garantiza una plataforma de instalación estable. Tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 272 kg, además de cumplir con varias normas industriales sobre racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una plataforma estable que evita la necesidad de kits de montaje.

Puede instalar fácilmente en el rack su equipo de red compatible con las normas ANSI/EIA RS-310-D sin que se requiera el uso de hardware adicional. Con cuatro agujeros cuadrados de montaje, tiene un diseño universal compatible con la mayoría de equipos de rack.

El modelo 2POSTRACK42 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Utilícelo en su sala de servidores o entornos en donde sea necesario instalar equipos de telecomunicaciones y redes
- Cree un rack portátil para la producción y edición de vídeo, el cual podrá desplazar en su estudio, para conectarse con varios equipos

## Características

- Para facilitar el transporte, este Armario Rack para Servidores incluye cuatro ruedas giratorias que facilitan su desplazamiento
- Gracias al diseño de marco abierto y los agujeros cuadrados de montaje, este Rack 2 Columnas ofrece amplia compatibilidad con la mayoría de equipos de montaje en rack
- Este Rack 42U está fabricado en acero que garantiza una mejor estabilidad y durabilidad
- Armario para Servidores con 42U de espacio de montaje
- Instale equipos de red estándar en Rack Abierto mediante el uso de tornillos y tuercas enjauladas
- El Armario Rack 42U permite instalar su equipo de una manera fácil para usarlo rápidamente

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	42U
Características Especiales	Ruedas (incluidas)
	Ensamblaje Sencillo
	Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En C
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

---

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	663.0 lb [300 kg]
-----------------------------------	-------------------

---

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

---

Medidas del Producto

Longitud del Producto	23.6 in [60 cm]
Ancho del Producto	23.5 in [59.7 cm]
Altura del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Peso del Producto	52.1 lb [23.6 kg]
Altura con Ruedas	6.8 ft [2.1 m]

---

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	6.7 ft [2.1 m]
Ancho de la Caja	8.5 in [21.7 cm]
Altura de la Caja	6.7 in [17.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	66.2 lb [29.9 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Barras Inferiores de Soporte
	Carriles Verticales
	Carriles Horizontales
	Barras de Soporte en Ángulo



Ruedas de 5cm para Trabajo Pesado

Ruedas de 5cm con Freno para Trabajo Pesado

Tornillos M6

Tuercas M6

Tornillos Tipo M6 para Ruedas

Tuercas Enjauladas M6

Tornillos M6 para Rack

Arandelas de Plástico

Llave Hexagonal de 4mm

Guía Rápida de Instalación

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

