

Rack de serveur 42U en acier robuste - Bâti rack à 2 montants avec roulettes

N° de produit: 2POSTRACK42



Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunication dans ce rack 42U robuste. Ce rack vous permet d'économiser de l'espace au sol, et grâce à sa conception à 2 montants et à profondeur ouverte, il est largement compatible avec les appareils plus longs.

Ce rack à 2 montants comporte quatre roulettes pivotantes, qui vous permettent de le déplacer facilement dans votre salle de serveurs, votre bureau ou votre studio. Rien de plus aisé que de repositionner ou déplacer votre rack pour connecter votre équipement monté en rack à d'autres appareils dans votre espace de travail.

Ce robuste rack de serveurs à deux montants est en acier épais, et non en aluminium, pour offrir une plateforme d'installation stable. Ce rack a une capacité de charge statique pouvant atteindre 272 kg. En outre, il est compatible avec plusieurs normes de rack de l'industrie (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) et constitue une plateforme stable, qui élimine la nécessité d'utiliser des kits de montage en béton.

Vous pouvez facilement monter votre équipement de réseau conforme à la norme ANSI/EIA RS-310-D au rack sans devoir utiliser aucun matériel de fixation supplémentaire. Son cadre comporte des orifices de montage carrés, et sa conception universelle est compatible avec la plupart des équipements de rack.

Le modèle 2POSTRACK42 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- À utiliser dans votre salle de serveurs ou autres lieux où l'équipement de télécommunications et de réseau sont conservés
- Montez un rack portable pour la production et l'édition vidéo, que vous pouvez déplacer dans votre studio et utiliser avec différents équipements

Spécifications techniques

- Construction entièrement en acier pour une stabilité et une durabilité supérieures
- Portabilité maximale avec quatre roulettes pivotantes facilitant le transport
- Largement compatible avec la plupart des équipements pouvant être montés en rack grâce à ses orifices de montage carrés ainsi que sa conception à cadre ouvert et 2 montants
- Permet de monter l'équipement de réseau standard avec des vis et écrous cage standard
- Assemblage facile sur le lieu d'installation pour un déploiement rapide
- 42U d'espace de montage

Matériel

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Fixation sur le mur | Non |
| Type de rack | 2 montants |
| Type de cadre | Cadre ouvert |
| Hauteur U | 42U |
| Caractéristiques particulières | Marquage U |
| | Assemblage facile |
| | Roulettes (incluses) |
| Profil de rail de montage | C-Shape |
| Mounting Hole Types | Carré (pour écrou cage) |
| Normes de l'industrie | EIA/ECA-310-E |

Performance

Weight Capacity (Stationary) 663.0 lb [300 kg]

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product Measurements

Longueur du produit 23.6 in [60 cm]

Largeur du produit 23.5 in [59.7 cm]

Hauteur du produit 6.6 ft [2.0 m]

Poids du produit 52.1 lb [23.6 kg]

Hauteur avec roulettes 6.8 ft [2.1 m]

Informations d'emballage

Emballage à plat Oui

Package Length 6.7 ft [2.1 m]

Package Width 8.5 in [21.7 cm]

Package Height 6.7 in [17.1 cm]

Poids brut 66.2 lb [29.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Rails horizontaux
Bras de support angulaires
Vis M6
Écrous M6
Bras de support inférieurs
Rails verticaux



Roulettes robustes de 5 cm

Roulettes à blocage robustes de 5 cm

Clé hexagonale 4 mm

Guide d'installation rapide

Écrous cage M6

Vis M6 pour rack

Vis M6 pour roulettes

Rondelles de plastique

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

