

Rack Serveur Mobile 42U à 2 Mâts, Rack Réseau 19" à 2 Mâts avec Roulettes, Rack Ouvert Roulant pour Équipement AV/Data/Media/IT, Rack Ordinateur pour la Maison/Bureau - Roulettes Incluses

N° de produit: 2POSTRACK42



Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunication dans ce rack 42U robuste. Ce rack vous permet d'économiser de l'espace au sol, et grâce à sa conception à 2 montants et à profondeur ouverte, il est largement compatible avec les appareils plus longs.

Ce rack à 2 montants comporte quatre roulettes pivotantes, qui vous permettent de le déplacer facilement dans votre salle de serveurs, votre bureau ou votre studio. Rien de plus aisé que de repositionner ou déplacer votre rack pour connecter votre équipement monté en rack à d'autres appareils dans votre espace de travail.

Ce robuste rack de serveurs à deux montants est en acier épais, et non en aluminium, pour offrir une plateforme d'installation stable. Ce rack a une capacité de charge statique pouvant atteindre 272 kg. En outre, il est compatible avec plusieurs normes de rack de l'industrie (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) et constitue une plateforme stable, qui élimine la nécessité d'utiliser des kits de montage en béton.

Vous pouvez facilement monter votre équipement de réseau conforme à la norme ANSI/EIA RS-310-D au rack sans devoir utiliser aucun matériel de fixation supplémentaire. Son cadre comporte des orifices de montage carrés, et sa conception universelle est compatible avec la plupart des équipements de rack.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- À utiliser dans votre salle de serveurs ou autres lieux où l'équipement de télécommunications et de réseau sont conservés
- Montez un rack portable pour la production et l'édition vidéo, que vous pouvez déplacer dans votre studio et utiliser avec différents équipements

Spécifications techniques

- **LARGE COMPATIBILITÉ** : Baie serveur 42U à cadre ouvert, à double montant et à profondeur ouverte, permet d'économiser de l'espace et est largement compatible avec divers serveurs/réseaux/PC/appareils AV/données/équipements IT et de télécommunication
- **CONÇU POUR DURER** : Le rack serveur mobile 19" à cadre ouvert supporte jusqu'à 300kg (capacité de poids stationnaire); Hauteur totale du produit de 207,9cm, roues incluses; Conforme aux normes EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494
- **INSTALLATION SIMPLE** : Vous pouvez facilement monter votre équipement réseau conforme à la norme ANSI/EIA RS-310-D sur le rack de serveur mobile sans matériel supplémentaire; Le cadre comporte également des trous de montage carrés universels
- **MOBILITÉ MAXIMALE** : Le rack est doté de 4 roulettes pivotantes, ce qui vous permet de déplacer facilement le rack pour connecter votre équipement monté en rack à d'autres appareils; Accès facile à l'équipement à l'avant/l'arrière dans les espaces étroits
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et construit pour les professionnels de l'informatique, ce rack 42U est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	42U

Caractéristiques particulières	Roulettes (incluses)
	Assemblage facile
	Marquage U
Profil de rail de montage	C-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity (Stationary)	661.5 lb [300 kg]
------------------------------	-------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

Product Measurements

Longueur du produit	23.6 in [60.0 cm]
Largeur du produit	23.6 in [60.0 cm]
Hauteur du produit	78.0 in [198.2 cm]
Poids du produit	52.0 lb [23.6 kg]
Hauteur avec roulettes	81.6 in [207.2 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Oui
Longueur du Paquet	7.2 in [18.4 cm]
Package Width	6.7 ft [2.0 m]
Package Height	8.6 in [21.9 cm]
Poids brut	59.0 lb [26.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	2 - Bras de support inférieurs
	2 - Rails verticaux
	2 - Rails horizontaux
	2 - Bras de support angulaires
	2 - Roulettes robustes de 5 cm
	2 - Roulettes à blocage robustes de 5 cm
	30 - Vis M6
	20 - Écrous M6
	16 - Vis M6 pour roulettes
	32 - Écrous cage M6
	32 - Vis M6 pour rack
	32 - Rondelles de plastique
	1 - Clé hexagonale 4 mm
	1 - Guide d'installation rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis