

Armadio Server Rack con 2 staffe a Telaio Aperto 42U con ruote orientabili

ID prodotto: 2POSTRACK42



Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in un robusto rack 42U. Con design a 2 staffe, il rack consente di risparmiare spazio e la sua concezione a giorno con due staffe lo rende ampiamente compatibile con le apparecchiature di maggiore lunghezza.

Grazie alle quattro ruote orientabili, il rack a 2 staffe può essere facilmente spostato nella sala server, in ufficio o studio. Può essere comodamente riposizionato per collegare le apparecchiature montate a rack ad altri dispositivi in tutto lo spazio di lavoro.

Questo resistente rack a due scaffali è realizzato in acciaio pesante, anziché in alluminio, per assicurare una piattaforma di installazione stabile. Il rack supporta una capacità di carico statico fino a 272 kg ed è conforme a diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), offrendo una piattaforma stabile che elimina la necessità di ricorrere a kit di montaggio in cemento.

Le apparecchiature di rete conformi ad ANSI/EIA RS-310-D possono essere facilmente montate sul rack, senza l'uso di hardware supplementare. È dotato di fori di montaggio quadrati sul telaio e grazie al design universale è compatibile con la maggior parte delle apparecchiature a rack.

2POSTRACK42 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Può essere utilizzato in sale server o altre sedi in cui devono essere alloggiati server e apparecchiature di rete

- Permette di creare un rack portatile per l'editing e la produzione di video, comodamente trasportabile per lo studio per interfacciarsi con diverse apparecchiature

Caratteristiche

- Durata e stabilità di livello superiore con struttura in acciaio pieno
- Massima portabilità con quattro ruote orientabili per facilitare il trasporto
- Ampiamente compatibile con la maggior parte delle apparecchiature per montaggio a rack con fori di montaggio quadrati e design a giorno a 2 staffe
- Consente di montare apparecchiature di rete utilizzando viti di fissaggio e dadi ingabbiati standard
- Facile assemblaggio nel punto di installazione per una rapida implementazione
- 42U di spazio di montaggio

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	42U
Funzioni speciali	Marcature per unità rack Installazione semplice Rotelle (incluse)
Profilo guida di montaggio	C-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	663.0 lb [300 kg]
------------------------------	-------------------

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product
Measurements

Lunghezza prodotto	23.6 in [60 cm]
Larghezza prodotto	23.5 in [59.7 cm]
Altezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Peso prodotto	52.1 lb [23.6 kg]
Altezza con ruote orientabili	6.8 ft [2.1 m]

Informazioni
confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Package Length	6.7 ft [2.1 m]
Package Width	8.5 in [21.7 cm]
Package Height	6.7 in [17.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	66.2 lb [29.9 kg]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	guide orizzontali
	travi di supporto angolari
	Viti M6
	Dadi ingabbiati M6
	travi di supporto inferiori



guide verticali

robuste ruote orientabili di blocco da 2"

robuste ruote orientabili di blocco da 2"

chiave a brugola da 4 mm

Guida rapida per l'installazione

Dadi ingabbiati M6

Viti per rack M6

Viti M6

Rondelle in plastica

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

