

Server Rack a 2 Montanti 42U Open Frame, Armadio Rack di Rete 19" con Ruote, Rack Server 19 Pollici a Telaio Aperto per Apparecchiature AV/Dati/Media/IT, Quadro/Rack dati per spazi domestici/ufficio

ID prodotto: 2POSTRACK42



Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in un robusto rack 42U. Con design a 2 staffe, il rack consente di risparmiare spazio e la sua concezione a giorno con due staffe lo rende ampiamente compatibile con le apparecchiature di maggiore lunghezza.

Grazie alle quattro ruote orientabili, il rack a 2 staffe può essere facilmente spostato nella sala server, in ufficio o studio. Può essere comodamente riposizionato per collegare le apparecchiature montate a rack ad altri dispositivi in tutto lo spazio di lavoro.

Questo resistente rack a due scaffali è realizzato in acciaio pesante, anziché in alluminio, per assicurare una piattaforma di installazione stabile. Il rack supporta una capacità di carico statico fino a 272 kg ed è conforme a diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), offrendo una piattaforma stabile che elimina la necessità di ricorrere a kit di montaggio in cemento.

Le apparecchiature di rete conformi ad ANSI/EIA RS-310-D possono essere facilmente montate sul rack, senza l'uso di hardware supplementare. È dotato di fori di montaggio quadrati sul telaio e grazie al design universale è compatibile con la maggior parte delle apparecchiature a rack.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Può essere utilizzato in sale server o altre sedi in cui devono essere alloggiati server e apparecchiature di rete
- Permette di creare un rack portatile per l'editing e la produzione di video, comodamente trasportabile per lo studio per interfacciarsi con diverse apparecchiature

## Caratteristiche

- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** grazie al design a due montanti il rack 42U consente di risparmiare spazio sul pavimento - Il design a due montanti e a profondità aperta lo rende ampiamente compatibile con diverse apparecchiature per server, reti e telecomunicazioni
- **REALIZZATO PER DURARE:** il rack server a due montanti mobile con telaio aperto 19" supporta fino a 300 kg (capacità di peso stazionaria). Altezza totale del prodotto di 207,9 cm, ruote inclus. Conforme a EIA/ECA-310, IEC 60297 e DIN 41494
- **ASSEMBLAGGIO FACILE:** è possibile montare facilmente le apparecchiature di rete conformi alla norma ANSI/EIA RS-310-D sul rack per server mobile senza bisogno di hardware aggiuntivo. Dispone inoltre di fori di montaggio universali e quadrati sul telaio
- **MASSIMIZZA LA MOBILITÀ:** il rack dati è dotato di quattro ruote girevoli che consentono di riposizionare il rack e collegare le apparecchiature montate su rack ad altri dispositivi. Facile accesso anteriore/posteriore alle apparecchiature in spazi ristretti
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack 42U da 19 pollici è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	42U
Funzioni speciali	Rotelle (incluse)
	Installazione semplice
	Marche per unità rack
Profilo guida di	C-Shape

montaggio

Mounting Hole Types      Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore      EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity  
(Stationary)      661.5 lb [300 kg]

Caratteristiche  
fisiche

Colore      Nero

Construction Material      Acciaio

Product  
Measurements

Lunghezza prodotto      23.6 in [60.0 cm]

Larghezza prodotto      23.6 in [60.0 cm]

Altezza prodotto      78.0 in [198.2 cm]

Peso prodotto      52.0 lb [23.6 kg]

Altezza con ruote  
orientabili      81.6 in [207.2 cm]

Informazioni  
confezione

Imballaggio piatto  
(Richiede  
Assemblaggio)      Sì

Lunghezza Confezione      7.2 in [18.4 cm]

Package Width      6.7 ft [2.0 m]

Package Height      8.6 in [21.9 cm]

Peso spedizione  
(confezione)      59.0 lb [26.8 kg]

Contenuto della  
confezione

Incluso nella      2 - travi di supporto inferiori

confezione

- 2 - guide verticali
- 2 - guide orizzontali
- 2 - travi di supporto angolari
- 2 - robuste ruote orientabili di blocco da 2"
- 2 - robuste ruote orientabili di blocco da 2"
- 30 - Viti M6
- 20 - Dadi ingabbiati M6
- 16 - Viti M6
- 32 - Dadi ingabbiati M6
- 32 - Viti per rack M6
- 32 - Rondelle in plastica
- 1 - chiave a brugola da 4 mm
- 1 - Guida rapida per l'installazione

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.