

2-Post 42U Mobiel Open Frame Server Rack, 19in Patchkast met Wielen en 2 Stijlen, Open Serverkast voor AV/Data/Media/IT/Netwerk Apparatuur, Computer Rack voor Thuis/Kantoor - Inclusief Wieltjes

Productcode: 2POSTRACK42



Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit stevige 42U rack. Dit rack bespaart vloerruimte en dankzij de 2 stijlen en het open design is het geschikt voor diverse langere apparatuur.

Het rack met 2 stijlen is voorzien van vier zwenkwielen zodat u veel bewegingsvrijheid heeft in uw serverruimte, kantoor of studio. Het rack kan gemakkelijk worden aangepast of verplaatst om uw apparatuur in het rack op alle plaatsen in uw werkruimte op andere apparaten aan te sluiten.

Het server rack met 2 stijlen is gemaakt van robuust staal, in plaats van aluminium, voor een stabiel installatieplatform. Het rack heeft een maximale statische belastbaarheid van 272 kg, en voldoet aan diverse industriënormen voor racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), voor een stabiel platform waardoor montagesets voor beton niet meer nodig zijn.

U kunt uw netwerkapparatuur die aan ANSI/EIA RS-310-D voldoet, gemakkelijk in het rack monteren zonder aanvullende bevestigingsmaterialen. Het frame heeft vierkante montagegaten en een universeel design, dat geschikt is voor de meeste rackapparatuur.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik in uw serverruimte of andere locaties waar telecommunicatie- en netwerkapparatuur geïnstalleerd moeten worden
- Maak een draagbaar videobewerkings- en productierack dat u in uw studio kunt verplaatsen voor de interface met verschillende apparaten

Eigenschappen

- **BREDE COMPATIBILITEIT:** 42U server rack met dual post en open frame ontwerp bespaart vloerruimte en is compatibel met diverse server / netwerk / computer / AV / data / IT /Telecom apparatuur
- **ROBUUST ONTWERP:** 19inch mobiel open frame server rack ondersteunt tot 300kg (stationair draagvermogen); Totale product hoogte is 207,9cm incl. wielen; EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494 compatibel
- **EENVOUDIGE SETUP:** u kunt uw ANSI/EIA RS-310-D netwerkapparatuur eenvoudig en zonder extra hardware aan het mobiele rack bevestigen; het frame is ook voorzien van universele, vierkante montagegaten
- **MAXIMALE MOBILITEIT:** Het 2-post rack heeft vier zwenkwielen, zodat je deze makkelijk kunt verplaatsen bij het aansluiten op andere apparaten; Vlotte toegang tot apparatuur langs de voor- of achterkant in smalle ruimtes thuis of op kantoor
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** dit 42U Open Frame Server Rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	42U
Speciale functies	Zwenkwielen (meegeleverd)
	Eenvoudig monteerbaar
	U-markeringen
Montagerailprofiel	C-Shape

	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties	Weight Capacity (Stationary)	661.5 lb [300 kg]
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
Product Measurements	Lengte product	23.6 in [60.0 cm]
	Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
	Hoogte product	78.0 in [198.2 cm]
	Gewicht product	52.0 lb [23.6 kg]
	Hoogte met wielen	81.6 in [207.2 cm]
Verpakkingsinformatie	Plat verpakt (montage vereist)	Ja
	Lengte Verpakking	7.2 in [18.4 cm]
	Package Width	6.7 ft [2.0 m]
	Package Height	8.6 in [21.9 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	59.0 lb [26.8 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	2 - onderste steunbalken
		2 - verticale rails
		2 - horizontale rails

- 2 - hoeksteunbalken
- 2 - 5 cm heavy-duty zwenkwielen
- 2 - 5 cm heavy-duty zwenkwielen met vergrendeling
- 30 - M6 schroeven
- 20 - M6 moeren
- 16 - M6 zwenkwielbouten
- 32 - M6 kooimoeren
- 32 - M6 rackschroeven
- 32 - kunststof sluitringen
- 1 - inbussleutel 4 mm
- 1 - Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.