

42U-serverrack med 2 stolpar och öppen ram, 19-tums nätverksrack med två stolpar och hjul, rullande öppet rack för AV-/data-/media-/IT-utrustning, datorrack för hemmakontor - länkhjul ingår

Produkt ID: 2POSTRACK42



Lagra din server och nätverks- och telekommunikationsutrustning i denna stabila 42U-hylla. Med de 2 stolparna tar hyllan upp mindre golvyta och designen med dubbla stolpar och öppet djup ger den bred kompatibilitet med längre utrustning.

Hyllan med 2 stolpar har fyra snurrande hjul så att du enkelt kan förflytta dig i serverrummet, på kontoret eller i en studio. Det är enkelt att flytta på hyllan för att ansluta din hyllmonterbara utrustning till andra enheter i arbetsrummet.

Den hållbara serverhyllan med dubbla stolpar är tillverkad av kraftigt stål istället för aluminium för att ge en stabil installationsplattform. Hyllan har en statisk lastkapacitet på upp till 272 kg och är kompatibel med flera industristandarder för hyllor (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) för att ge en stabil plattform som eliminerar behovet av konkreta monteringspaket.

Du kan enkelt montera din ANSI/EIA RS-310-D-kompatibla nätverksutrustning i hyllan utan att använda extra utrustning. Den har kvadratiska monteringshål på ramen och en universell design som är kompatibel med det mesta inom hyllutrustning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd i ditt serverrum eller där telekommunikation och nätverksutrustning måste förvaras
- Skapa en flyttbar redigerings- och produktionshylla som kan flyttas runt i studion för att interagera med olika utrustningar

Funktioner

- **BRED KOMPATIBILITET:** 42U-serverrack med öppen ram och dubbla stolpar, utrymmesbesparande öppen design och kompatibilitet med olika server-, nätverks-, dator-, AV-, data-, IT- och telekommunikationsutrustningar
- **BYGGD FÖR ATT HÅLLA:** 19-tums mobilt serverrack med öppen ram stöder upp till 300 kg (stationär viktkapacitet). Total produkthöjd på 81,9 tum (207,9 cm) inkl. hjul. EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494-kompatibel
- **PROBLEMFRI INSTALLATION:** Du kan enkelt montera din ANSI/EIA RS-310-D-kompatibla nätverksutrustning i det mobila serverracket utan ytterligare hårdvara. Den har även universella, fyrkantiga monteringshål på ramen
- **MAXIMERA RÖRLIGHETEN:** Racket med 2 stolpar har fyra svängbara länkhjul så att du enkelt kan omplacera eller flytta det rullande serverracket för att ansluta din rackmonterade utrustning till andra enheter. Enkel åtkomst framifrån/bakifrån till utrustning i trånga utrymmen i hemmet/på kontoret
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Detta 42U-rack är konstruerat och byggt för professionella IT-expert och har en 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	42U
Specialfunktioner	Hjul (medföljer)
	Enkel montering
	U-markeringar
Profil monteringsskenor	C-Shape

	Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
	Industristandarder	EIA/ECA-310-E
Prestanda	Weight Capacity (Stationary)	661.5 lb [300 kg]
Utseende	Färg	Svart
	Construction Material	Stål
Product Measurements	Produktlängd	23.6 in [60.0 cm]
	Produktbredd	23.6 in [60.0 cm]
	Produkthöjd	78.0 in [198.2 cm]
	Produktvikt	52.0 lb [23.6 kg]
	Höjd med hjul	81.6 in [207.2 cm]
Förpackning	Platt paket (montering krävs)	Ja
	Paketets längd	7.2 in [18.4 cm]
	Package Width	6.7 ft [2.0 m]
	Paketets höjd	8.6 in [21.9 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	59.0 lb [26.8 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	2 - nedre stödbommar 2 - vertikala skenor 2 - horisontella skenor 2 - stödbommar för vinkel

- 2 - 2" kraftiga hjul
- 2 - 2" kraftiga hjul med lås
- 30 - M6 skruvar
- 20 - M6 muttrar
- 16 - M6 hjulskruvar
- 32 - M6 korgmuttrar
- 32 - M6 hyllskruvar
- 32 - plastbrickor
- 1 - insexnyckel 4 mm
- 1 - Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.