

Lecteur et enregistreur de cartes SD dual-slot USB 3.0 avec UHS II et SD 4.1

N° de produit: 2SD4FCRU3



Ce lecteur de carte SD™ USB 3.0 offre un accès simultané à deux cartes SD.

Il vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger et modifier des photos et des vidéos
- Sauvegarder des présentations, des documents et des feuilles de calcul
- Distribuer du contenu à plusieurs employés

Avec ce lecteur de carte SD, vous pouvez transférer des fichiers entre votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable ou votre tablette USB-A et la carte SD.

Le lecteur de carte SD USB est compatible SD 4.0 et UHS-II. Il offre une vitesse maximale de lecture et d'écriture de 312 Mo/s. Le lecteur prend également en charge une vitesse de connexion maximale de 5 Gb/s entre l'ordinateur et le lecteur en USB 3.0. Pour un gain de performance de 70 % entre l'ordinateur et le lecteur, le protocole UASP est également pris en charge en cas de connexion à un ordinateur compatible avec ce protocole.

Le lecteur est rétrocompatible avec les technologies USB 2.0 et 1.1.

Le lecteur de carte SD double prend en charge toutes les cartes SD : SD (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity) et SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity). Il prend également en charge les cartes UHS et est rétrocompatible avec les anciennes cartes SD.

Par ailleurs, le lecteur de carte prend également en charge les types de cartes suivants en cas de connexion avec un adaptateur :

- microSD™

- miniSD™
- MMCmobile™
- RS-MMC™
- MMCplus™

Le lecteur arbore un design compact et est doté d'un câble USB-A enroulé. Il se loge en toute simplicité dans une mallette. Le lecteur est alimenté par USB, mais vous pouvez connecter une source d'alimentation au port d'alimentation Micro USB si vous avez besoin d'une alimentation supplémentaire.

Le modèle 2SD4FCRU3 est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Accédez rapidement à vos contenus multimédias : idéal pour les professionnels de la création et les employés mobiles
- Consultez ou modifiez simultanément les fichiers de plusieurs cartes SD, sur le terrain ou en studio

## Spécifications techniques

- Gagnez du temps et accédez à deux cartes SD simultanément grâce à ce lecteur de carte SD USB 3.0
- Bénéficiez de vitesses de lecture/d'écriture élevées avec l'USB 3.0 (5 Gb/s) sur chaque slot
- Effectuez des transferts de fichiers à haute vitesse : lecteur de carte prenant en charge les formats SD 4.0 et UHS-II, ainsi que des vitesses de bus pouvant atteindre 312 Mo/s
- Modifiez vos photos, vidéos et présentations pendant tous vos déplacements grâce à ce lecteur de carte SD double

---

## Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
ID du chipset	Genesys Logic - GL3215 Genesys Logic - GL3522

---

## Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Type de carte mémoire	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Spécifications générales	Prend en charge les technologies SD 4.0 et UHS-II (Ultra High Speed) pour les transferts de fichiers haute vitesse, avec une vitesse de bus pouvant atteindre 312 Mo/s

---

## Connecteur(s)

Connecteurs de disque	2 - Slot SD/MMC
Connecteurs hôte	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Autre(s) interface(s)	1 - USB Micro-B (5 broches)

---

## Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
--------------------------------------	---

---

## Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
Remarque	Alimenté par USB. Pour plus de puissance, connectez le câble USB de votre source d'alimentation au port d'alimentation Micro-B auxiliaire.

---

#### Alimentation

Source d'alimentation	Non inclus (non requis pour les applications standard)
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2000 mA
Type de prise	USB Micro-B

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	5 % ~ 90 %

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	5.0 in [127 mm]
Longueur du produit	4.2 in [10.6 cm]
Largeur du produit	2.7 in [7.0 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Poids du produit	2.0 oz [57.0 g]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	5.0 oz [142.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Lecteur de carte SD dual-slot  
1 - Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis