

## Lettole Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 - SD 4.0 + UHS II

ID prodotto: 2SD4FCRU3



Questo lettore per schede SD™ USB 3.0 consente di accedere con facilità a due schede SD contemporaneamente.

Sarà quindi possibile:

- Scaricare e modificare foto e video
- Eseguire il backup di presentazioni, documenti e fogli di calcolo
- Distribuire contenuti a più dipendenti

Il lettore per schede consente di trasferire file tra il computer laptop o desktop o il tablet USB-A e la scheda SD.

Il lettore per schede SD USB è dotato di supporto per le tecnologie SD 4.0 e UHS-II. Le operazioni di lettura e scrittura da e verso le schede possono raggiungere velocità fino a 312 MB/s. Il lettore supporta inoltre velocità del collegamento USB 3.0 fino a 5 Gbps tra il computer e il lettore. Il lettore è retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1.

Il Lettore Schede SD a due slot supporta tutte le schede SD: SD (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity) e SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity). Supporta inoltre le schede UHS ed è retrocompatibile con le precedenti versioni delle schede SD.

Il lettore per schede supporta anche i seguenti tipi di schede con collegamento tramite un adattatore:


- microSD™
- miniSD™
- MMCmobile™

- RS-MMC™
- MMCplus™

Il Lettore Schede SD con design a ingombro ridotto è dotato di cavo USB-A avvolgibile ed è possibile trasportarlo comodamente in una borsa o custodia. Il lettore è alimentato tramite USB, ma per disporre di maggiore energia è possibile collegare la porta di alimentazione Micro-USB a una fonte di alimentazione.

Il prodotto 2SD4FCRU3 è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Rapido accesso a contenuti multimediali: ideale per i professionisti della creatività e per le figure professionali sempre in movimento
- Possibilità di esaminare o modificare file su due schede SD contemporaneamente, in studio come sul campo

## Caratteristiche

- Tempi di lavoro ridotti grazie alla possibilità di accedere a due schede SD contemporaneamente con il lettore per schede SD USB 3.0
- Velocità di lettura e scrittura superiori con USB 3.0 (5 Gbps) su ciascuno slot
- Operazioni di trasferimento dei file a elevata velocità grazie al lettore per schede con supporto delle tecnologie SD 4.0 e UHS II e a velocità del bus fino a 312 MB/s
- Modifica di foto, video e presentazioni ovunque ci si trovi grazie al lettore per schede SD a due slot

---

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ID chipset	Genesys Logic - GL3215 Genesys Logic - GL3522

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo memoria multimediale	SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)  SDHC (Secure Digital High Capacity)  SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Specifiche generali	Supporto delle tecnologie SD 4.0 e UHS-II (Ultra High Speed) per il trasferimento di file ad alta velocità, con una velocità del bus fino a 312 MB/s

---

#### Connettore/i

Connettori unità	2 - Slot SD/MMC
Connettori host	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Altre Interfacce	1 - USB micro-B (5 pin)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
-------------------------------------	---

---

#### Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
Nota	Alimentazione tramite USB. Per disporre di maggiore energia, è possibile collegare il cavo USB di alimentazione alla porta AUX Micro-B.

---

#### Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2000 mA
Tipo presa	USB Micro-B

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	5%~90%

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	5.0 in [127 mm]
Lunghezza prodotto	4.2 in [10.6 cm]
Larghezza prodotto	2.7 in [7.0 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Peso prodotto	2.0 oz [57.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.7 in [14.4 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.0 oz [142.0 g]

---

#### Contenuto della

confezione

Incluso nella  
confezione

1 - lettore per schede SD a due slot

1 - guida di avvio rapido

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.