

Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras - SD 4.0, UHS II

ID del Producto: 2SD4FCRU3



Ahorre tiempo y acceda simultáneamente a dos tarjetas SD mediante este lector USB 3.0 multitarjeta SD™.

Podrá:

- Descargar y editar fotos y videos
- Hacer copias de seguridad de sus presentaciones, documentos y hojas de cálculo
- Distribuir contenido a varios empleados

Este lector de tarjetas transfiere archivos entre su tableta, laptop o computadora equipada con USB-A y la tarjeta SD.

El lector USB de tarjetas SD es compatible con SD 4.0 y UHS-II. Permite la lectura y escritura hacia y desde las tarjetas, a velocidades de hasta 312MB/s. El lector también es compatible con velocidades de conexión USB 3.0 de hasta 5Gbps entre la computadora y el lector. Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1

El lector dual es compatible con todas las tarjetas SD: SD (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity) y SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity). También es compatible con las tarjetas UHS y retrocompatible con las tarjetas SD de generación anterior.

El lector de tarjetas también es compatible con los siguientes tipos de tarjetas conectadas a través de un adaptador:


- microSD™
- miniSD™

- MMCmobile™
- RS-MMC™
- MMCplus™

El lector tiene un diseño que ocupa poco espacio e incluye un cable USB-A con gestor de cable. Se puede llevar cómodamente dentro de cualquier bolsa. El lector tiene alimentación por USB, pero se puede conectar una fuente de alimentación al puerto Micro-USB si se requiere más alimentación.

El modelo 2SD4FCRU3 es compatible con las normas TAA y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Obtenga rápido acceso a contenidos multimedia, como imágenes, videos y música, para transferencias de archivos a alta velocidad, o para revisar y editar contenido: solución ideal para profesionales creativos
- Acceda a dos tarjetas SD simultáneamente para revisar o editar archivos en varias tarjetas SD, ya sea al desplazarse/viajar o al trabajar en el estudio o la oficina

Características

- Ahorre tiempo y acceda simultáneamente a dos tarjetas SD mediante este lector USB 3.0 multitarjeta SD
- Rápido rendimiento USB 3.0: se conecta con el puerto USB-A de computadoras de escritorio y laptops, así como tablets
- Realice transferencias de ficheros a alta velocidad: el lector de tarjetas es compatible con SD 4.0, UHS-II y velocidades de bus de hasta 312MB/s
- Edite sus fotos, vídeos y presentaciones donde quiera que vaya, gracias a este lector doble de tarjetas SD

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3215 Genesys Logic - GL3522

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo de Memoria Multimedia	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Especificaciones Generales	Compatible con SD 4.0 y UHS-II ("Ultra High Speed", ultra alta velocidad), para transferencias de ficheros a alta velocidad, con velocidades de bus de hasta 312 MB/s

Conector(es)

Conectores de la Unidad	2 - Ranura SD / MMC
Conectores del Host	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Otra(s) Interfaz(ces)	1 - USB Micro B (5 pines)

Software

Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
Nota	Alimentación por USB. Para alimentación adicional,



conecte el cable USB en su fuente de alimentación al puerto de alimentación Micro-B AUX.

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2000 mA
Tipo de Enchufe	USB Micro-B

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	5% ~ 90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	5.0 in [127 mm]
Longitud del Producto	4.2 in [10.6 cm]
Ancho del Producto	2.7 in [7.0 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Peso del Producto	2.0 oz [57.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]



Peso (de la Caja) del Envío 5.0 oz [142.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - lector de tarjetas SD con doble ranura
	1 - guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

