

2-ports USB 3.0 SD-kortläsare - SD 4.0, UHS II

Produkt ID: 2SD4FCRU3



Med denna USB 3.0 SD™-kortläsare får du åtkomst till två SD-kort samtidigt.

Du kan:

- Ladda ned och redigera bilder och videor
- Säkerhetskopiera presentationer, dokument och kalkylblad
- Distribuera innehåll till flera medarbetare

Kortläsaren överför filer mellan din USB-A-surfplatta, bärbara dator eller stationära dator och SD-kortet.

USB SD-kortläsaren har stöd för SD 4.0 och UHS-II. Den läser och skriver till och från kort i upp till 312 MB/s. Kortläsaren stöder även USB 3.0-anslutningshastigheter på upp till 5 Gbit/s mellan datorn och kortläsaren. Läsaren är bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1.

Den dubbla SD-kortläsaren stöder alla SD-kort: SD (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity) och SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity). Den stöder även alla UHS-kort och är bakåtkompatibel med äldre SD-kortversioner.

Kortläsaren stöder även följande korttyper vid anslutning via en adapter:


- microSD™
- miniSD™
- MMCmobile™
- RS-MMC™

- MMCplus™

Kortläsaren har ett litet format och levereras med en USB-A-kabel. Den passar perfekt i datorväskan. Kortläsaren är USB-driven, men du kan ansluta en strömkälla till Micro-USB-strömporten om du behöver mer ström.

2SD4FCRU3 är TAA-kompatibel och har StarTech.coms 2-årsgaranti samt gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Få snabbt åtkomst till multimedia - perfekt för att skapa professionella och mobila arbetare
- Granska eller redigera filer på två SD-kort samtidigt - ute på fält eller i studion

Funktioner

- Spara tid och få åtkomst till två SD-kort samtidigt med denna USB 3.0 SD-kortläsare
- Få snabba läs-/skrivhastigheter med USB 3.0 (5 Gbit/s) i varje port
- Utför snabba filöverföringar: kortläsare med stöd för SD 4.0, UHS-II och busshastigheter på upp till 312 MB/s
- Redigera dina foton, videor och presentationer var du än befinner dig med denna dubbla SD-kortläsare

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Chipset-ID	Genesys Logic - GL3215
	Genesys Logic - GL3522

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Minnesmediatyp	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Allmänna specifikationer	Stöder SD 4.0 och UHS-II (Ultra High Speed) för filöverföringar med hög hastighet, med busshastighet på upp till 312 MB/s

Kontakt(er)

Enhetskontakter	2 - SD-/MMC-plats
Värdkontakter	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Övriga gränssnitt	1 - USB Micro-B (5-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
Obs.	USB-driven. För extra ström, anslut USB-kabeln på din strömkälla till AUX Micro-B-strömporten.

Ström

Strömkälla	Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Utspanning	5 DC
Utström	2000 mA

	Kontakttyp	USB Micro-B
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	5 % ~ 90 %
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	5.0 in [127 mm]
	Produktlängd	4.2 in [10.6 cm]
	Produktbredd	2.7 in [7.0 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.4 cm]
	Produktvikt	2.0 oz [57.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.9 in [17.4 cm]
	Paketets bredd	5.7 in [14.4 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.0 oz [142.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - SD-kortläsare med dubbla portar
		1 - snabbstartsguide
Warranty Information	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.