

SD-kortläsare/skrivare med dubbla portar - USB 3.0 med USB-C - SD 4.0, UHS II

Produkt ID: 2SD4FCRU3C



Denna bärbara USB 3.0-kortläsare ger dig snabb läs- och skrivåtkomst till två SD™-minneskort samtidigt, inklusive SD- (Secure Digital), SDHC™- (Secure Digital High Capacity) och SDXC™-flashminneskort (Secure Digital Extended Capacity). Det är enkelt att ansluta till USB-C™-porten på din surfplatta, smarttelefon, bärbara dator eller stationära dator och den är kompatibel med Thunderbolt™ 3-port. Denna högpresterande kortläsare stöder bland annat SD 4.0 och UHS II.

USB 3.0 SD-kortläsaren/skrivaren ger snabb läs- och skrivåtkomst till två SD-kort samtidigt, med stöd för USB 3.0-hastighet (även känd som USB 3.1 Gen 1), upp till 5 Gbps. Kortläsaren har stöd för SD 4.0 och UHS-II för filöverföringar med hög hastighet. Med busshastighet på upp till 312 MB/s ger kortläsaren kompromisslös läs- och skrivhastighet.

Kortläsaren är idealisk för kreativa proffs, inklusive fotografer och grafiska designers, som behöver supersnabb åtkomst till SD-kort för att ladda upp råa bilder eller redigera video eller foton och snabbt säkerhetskopiera filer. Den sparar tid och ökar produktiviteten i ditt dagliga arbetsflöde så att du kan föra över filer snabbt när du arbetar med flera SD-kort, ute i fält eller i studion. Tack vara att kortläsaren stöder snabbare UHS-II-hastigheter besparar den dig värdefull tid när du laddar upp video och stora volymer av foton till datorn och ökar effektiviteten vid redigering och post-produktion.

Med den dubbla kortläsaren kan du föra över data till och från två olika kort samtidigt för att spara tid i studion eller ute i fält. Kortläsaren stöder alla populära SD-kort som till exempel SDSC-, SDHC- och SDXC inklusive UHS-kort och är bakåtkompatibel med äldre SD-kortversioner. Genom att ha två separata portar och stöd för många olika SD-kort hjälper den dubbla kortläsaren dig att övervinna utmaningarna med att arbeta med flera kortläsare för att ladda upp videor och foton.

Kortläsaren stöder även microSD™ och miniSD™ (med adapter) och MMCmobile™, RS-MMC™ och MMCplus™ (med adapter).

Med en liten formfaktor och inbyggd kabel är den dubbla SD-kortläsaren en väldigt bärbar lösning för att nå dina SD-kort på en bärbar eller stationär dator. Med USB Type-C-kabeln kan du snabbt ansluta

till en dator eller packa ner den snabbt när du är klar med den utan att ta med dig en extra kabel. Den externa SD-kortläsaren är OS-oberoende utan att installation av drivrutiner eller program behövs.

Kortläsaren/skrivaren ansluts enkelt till USB-C-porten på din bärbara dator, surfplatta, smarttelefon eller stationära dator och är USB-driven vilket ger tillräckligt med ström för de flesta användningarna. Om du behöver mer ström kan du helt enkelt ansluta USB-kabeln på din strömkälla till Micro-B-strömporten på 2SD4FCRU3C.

StarTech.com har även denna samma kortläsare och -skrivare med en USB Type-A-kontakt (2SD4FCRU3) för att ge bred kompatibilitet för de som inte har en USB-C-kapabel enhet. 2SD4FCRU3C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Få snabb åtkomst till multimediamaterial som till exempel bilder, videor och musik för snabba filöverföringar eller för att få granska och redigera innehåll - idealiskt för kreativa proffs
- Få åtkomst till två SD-kort samtidigt för att granska eller redigera filer på flera SD-kort - ute på fält eller i studion

Funktioner

- Ger läs- och skrivåtkomst för två SD-, SDHC- eller SDXC-minneskort samtidigt
- Snabb USB 3.0-prestanda - ansluts till USB-C-porten på bärbara datorer, surfplattor, smarttelefoner och stationära datorer
- Stöder SD 4.0 och UHS-II (Ultra High Speed) för filöverföringar med hög hastighet, med busshastighet på upp till 312 MB/s
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Kompakt formfaktor och inbyggd USB-C-kabel för bärbarhet
- Plug-and-play - inga extra program eller drivrutiner behövs

- USB-driven eller Micro-B-driven
- Bakåtkompatibel med USB 2.0 och äldre versioner av SD-kort

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3215 Genesys Logic - GL3522

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Minnesmediatyp	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Allmänna specifikationer	Stöder SD 4.0 och UHS-II (Ultra High Speed) för filöverföringar med hög hastighet, med busshastighet på upp till 312 MB/s

Kontakt(er)

Enhetskontakter	2 - SD-/MMC-plats
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Övriga gränssnitt	1 - USB Micro-B (5-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
-----------------------	----------------------

Obs. USB-driven. För extra ström, anslut USB-kabeln på din strömkälla till AUX Micro-B-strömporten.

Ström

Strömkälla	Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Utspanning	5 DC
Utström	2000 mA
Kontakttyp	USB Micro-B

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	5 % ~ 90 %

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	5.0 in [127 mm]
Produktlängd	4.2 in [10.6 cm]
Produktbredd	2.7 in [7.0 cm]
Produkt höjd	0.5 in [1.4 cm]
Produktvikt	2.0 oz [56.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.9 in [17.4 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.0 oz [141.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - SD-kortläsare med dubbla portar

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.