

Módulo Transceptor QSFP+ Compatible con el Modelo 3013936-E2 de Citrix -
40GBASE-SR4 - Fibra multimodo (MMF) - QSFP+ Ethernet Gigabit de 40Gb - MPO 100m
- 850nm - DDM

ID del Producto: 3013936-E2-ST



El modelo 3013936-E2-ST es un módulo transceptor QSFP por fibra óptica compatible con el modelo 3013936-E2 de Citrix diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Citrix®. Ofrece conectividad fiable a 40 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 40GBASE-SR4, a una distancia máxima de hasta 100 m.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 850 nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 40 Gbps
- Tipo: multimodo
- Tipo de conexión: Conector de MPO
- Distancia máxima de transferencia: 100 m
- MTBF: 244.610.582 horas
- Consumo energético: < 0,7 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo QSFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON CITRIX 3013936-E2:** Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores Citrix compatibles, para conectividad 40GbE fiable
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 40GBASE-SR4 | 40Gbps | Multimodo | Conector LC | 850nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 100 m
- **PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN:** Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Citrix; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Citrix

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40,00Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	100m [328ft]
Tipo de Fibra	Multimodo
Longitud de Onda	850nm

Redes Compatibles	40 Gbps
MTBF	244.610.582 horas
Consumo de Energía	< 0.7W

Características Físicas

Longitud del Producto	4.8 in [12.2 cm]
Ancho del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [40.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.3 in [18.6 cm]
Ancho de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.5 oz [128.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor QSFP+
---------------------	-----------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.