


Module QSFP+ Citrix 455883-B21 compatible - 40GBASE-SR4 - Fibre Multimode (MMF)
- 40GE Gigabit Ethernet QSFP+ - MPO 100 m - 850nm - DDM

N° de produit: 3013936-E2-ST



Le 3013936-E2-ST est un module de transceiver QSFP fibre optique compatible Citrix 3013936-E2 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Citrix®. Il vous assure une connectivité de 40 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 40GBASE-SR4 et sur une distance maximale de 100 m.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 850 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 40 Gbps
- Type : multimode
- Type de connexion : Connecteur de MPO
- Distance de transfert maximum : 100 m
- MTBF : 244 610 582 heures
- Consommation d'énergie : < 0,7 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module QSFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- 100 % COMPATIBLE Citrix 455883-B21: conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs compatibles Citrix afin d'offrir une connectivité 40 GbE fiable
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 40GBASE-SR4 | 40 Gb/s | Multimode | Connecteur MPO | 850 nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Distances jusqu'à 100 m
- TESTÉ POUR LA COMPATIBILITÉ OEM : échangeable à chaud dans les routeurs et commutateurs Citrix ; la prise en charge DDM signale l'état du transceiver à la plupart des outils de gestion de réseau SNMP
- FONCTIONNE AVEC CHAQUE SWITCH MSA : fonctionne également avec les modèles de commutateur Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link et autres qui acceptent les modules non codés
- GARANTIE À VIE : garantie à vie sur la durée de vie du module même (et pas du commutateur). Nos modules n'annuleront pas votre garantie OEM et sont supportés par nos conseillers 24 h/24 et 5 j/7

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Citrix

Performance

Vitesse max. de transfert de données	40,00 Gbps
Distance de transfert max.	100m [328ft]
Type de fibre optique	Multimode
Longueur d'onde	850nm

Réseaux compatibles	40 Gbps
MTBF	244 610 582 heures
Consommation électrique	< 0.7W

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	4.8 in [12.2 cm]
Largeur du produit	0.7 in [1.8 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	1.4 oz [40.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	7.3 in [18.6 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	2.0 in [5.0 cm]
Poids brut	4.5 oz [128.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver QSFP+
-----------------------	-----------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis