


Modulo QSFP+ compatibile Citrix 455883-B21 - 40GBASE-SR4 - Fibra multimodale (MMF) - 40GE Gigabit Ethernet QSFP+ - MPO 100m - 850nm - DDM

ID prodotto: 3013936-E2-ST



Il 3013936-E2-ST è un modulo ricetrasmittitore QSFP in fibra compatibile con Citrix 3013936-E2 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Citrix®. Offre una connettività affidabile 40 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-SR4 a una distanza massima di 100 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: multimodale
- Tipo di connessione: Connettore in MPO
- Massima distanza di trasferimento: 100 m
- MTBF: 244,610,582 ore
- Consumo energetico: < 0,7 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo QSFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **COMPATIBILE al 100%** con Citrix 455883-B21: progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router Citrix compatibili per offrire una connettività affidabile a 40 GbE
- **SPECIFICHE TECNICHE:** 40GBASE-SR4 | 40 Gbps | Multimodale | Connettore MPO | 850 nm | Funzione DDM (Digital Diagnostic Monitoring) | Distanze fino a 100 m
- **TESTATO PER LA COMPATIBILITÀ CON GLI HOST OEM:** funzione hot-swap nei router e negli switch Citrix; il supporto DDM segnala lo stato del ricetrasmittitore alla maggior parte degli strumenti di gestione di rete SNMP
- **FUNZIONA CON SWITCH COMPATIBILI CON MSA:** funziona anche con i modelli di switch Ubiquiti, D-link, Netgear, Supermicro, TP-link e altri ancora che accettano moduli senza codifica
- **GARANZIA A VITA:** coperto da una garanzia a vita sulla durata del modulo stesso, non sulla durata dello switch. I nostri moduli non invalidano la garanzia OEM e sono supportati dai nostri consulenti tecnici 5/24

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Citrix

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40.00Gbps
Distanza di trasferimento max	100m [328ft]
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm

Reti compatibili	40 Gbps
MTBF	244.610.582 ore
Consumo energetico	< 0.7W

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto	4.8 in [12.2 cm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [40.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	7.3 in [18.6 cm]
Larghezza del Pacco	5.2 in [13.3 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.5 oz [128.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore QSFP+
-----------------------------	-----------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.