


Citrix 3013936-E2 compatibel QSFP module - 40GBASE-SR4 glasvezel optische transceiver - 100 m (3013936-E2-ST)

Productcode: 3013936-E2-ST




De 3013936-E2-ST is een Citrix 3013936-E2 compatibel glasvezel QSFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Citrix® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBASE-SR4 conform netwerken, op een maximale afstand van 100 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850nm
- Maximale data overdrachtssnelheid: 40 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: MPO connector
- Maximale overdrachtsafstand: 100 m
- MTBF: 244,610,582 uren
- Stroomverbruik: < 0,7 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- 100% Citrix 455883-B21 COMPATIBEL: Ontworpen, geprogrammeerd en getest voor gebruik met compatibele Citrix switches en routers voor betrouwbare 40 GbE connectiviteit
- TECHNISCHE SPECIFICATIES: 40GBASE-SR4 | 40 Gbps | multi-mode | MPO connector | 850 nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | afstanden tot 100 m
- GETEST VOOR OEM HOST COMPATIBILITEIT: Hot-swappable in Citrix routers en switches; DDM ondersteuning meldt de status van de transceiver aan de meeste SNMP netwerkbeheerprogramma's
- WERKT MET MSA-CONFORME SWITCHES: Werkt ook met switch modellen waaronder Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro en TP-Link die niet-gecodeerde modules ondersteunen
- LEVENSLANGE GARANTIE: levenslange garantie op de module zelf - niet op uw switch. Onze modules zullen uw OEM garantie echter niet doen vervallen en worden 24/5 ondersteund door onze Tech Adviseurs

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Citrix

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40,00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	100m [328ft]
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Compatibele netwerken	40 Gbps
MTBF	244.610.582 uur

	Vermogensopname	< 0.7W
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	4.8 in [12.2 cm]
	Breedte product	0.7 in [1.8 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
	Gewicht product	1.4 oz [40.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	7.3 in [18.6 cm]
	Package Width	5.2 in [13.3 cm]
	Package Height	2.0 in [5.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.5 oz [128.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - QSFP+ transceiver

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.