

## Cargador USB-C/USB-A de Pared GaN PD de 140W - 3x USB-C/1x USB-A - Cargador Internacional para Portátil MacBook/Dell XPS/Inspiron - Cargador USB Tipo C PD 3.1

ID del Producto: 3114GCU-WALL-CHARGER



Este cargador USB-C GaN de 140 W ofrece una solución de carga versátil y de alta potencia para dispositivos USB-C y USB-A, que admite hasta 140 W con PD 3.1. El adaptador de corriente cuenta con 3 puertos de carga USB-C (140W máx, PD 3.1) y 1x USB-A (12W máx) para llevar cargadores dedicados para su portátil tablet y smartphone, este único cargador puede cargar todos sus dispositivos.

Este cargador USB de pared está diseñado para una refrigeración óptima, proporcionando una experiencia de carga más segura y fiable. Equilibrando un tamaño compacto con una potente funcionalidad, el adaptador de corriente presenta una huella pequeña (9,6cm x 3,08cm x 7,6 cm) y pesa sólo 358g. Este adaptador apto para viajes combina unas capacidades robustas con una fácil portabilidad, lo que lo convierte en el compañero ideal en los desplazamientos.

El adaptador de corriente incluye clavijas intercambiables diseñadas para cumplir las normas eléctricas regionales, lo que garantiza una compatibilidad fiable en varios países. El paquete incluye cuatro tipos de clavija: NEMA 1-15P para Norteamérica, la BS 1363P para el Reino Unido, la CEE 7/16P para Europa y la AS/NZS 3112 Australia. Cada enchufe está diseñado para mantener una conexión segura y ajustarse a los requisitos de voltaje y corriente de su región respectiva, con soporte para commutación automática de 100-240 V. Este sistema modular simplifica los viajes internacionales y elimina la necesidad de adaptadores adicionales, proporcionando una solución versátil y práctica para alimentar dispositivos en todo el mundo. También se incluye una bolsa de viaje para guardar ordenadamente todas las pinzas de alimentación regionales.

La seguridad y la eficiencia son primordiales con el cargador USB GaN de 140 W. Cuenta con la certificación de seguridad TUV (IEC 62368-1) y la certificación FCC/ICES EMC, lo que proporciona protección contra sobretensión, corriente y temperatura. La corrección activa del factor de potencia (PF > 0,99) mejora la eficiencia y garantiza un funcionamiento frío. Además, cumple las normas de nivel VI del DOE, lo que garantiza la eficiencia energética y un rendimiento fiable.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Ideal para viajes gracias a su diseño ligero y a la variación de puertos que elimina la necesidad de llevar varios cargadores para dispositivos
- Alimente ordenadores portátiles y otros dispositivos USB en la oficina o en casa

### Características

- CARGADOR USB GaN de 140W: Cargador USB con 3 puertos USB-C (PD 3.1, 140W máx. en puerto 1, 65W máx. en puertos 2 y 3) y 1 puerto USB-A (12W máx.) para cargar su portátil, smartphone y otros dispositivos USB simultáneamente - PD 5V/9V/15V/20V/28V hasta 5A
- FUNCIONAMIENTO EN FRÍO Y COMPACTO: Diseñada para un funcionamiento en frío bajo un uso prolongado a plena carga - Ocupa poco espacio y pesa poco (9,6cm x 3,08cm x 7,6cm, 358g) para facilitar su transporte y almacenamiento
- COMPATIBLE CON MACBOOK PRO DE 16: Totalmente compatible con MacBook M3/M4 Pro/Max garantizando una carga de alta velocidad de 140W - Carga todos los dispositivos USB-C con revisiones PD anteriores como MacBook, Dell XPS/Precision, iPad Pro y otros
- LISTO PARA VIAJES INTERNACIONALES: 100 a 240 V CA e incluye clavijas de alimentación intercambiables para NA (NEMA 1-15P), RU (BS 1363P), EU (CEE 7/16P) y Australia (AS/NZS 3112) - Guarde ordenadamente todas las clavijas en la bolsa de viaje incluida
- SEGURO, FIABLE Y EFICIENTE: Certificación TUV de seguridad (IEC 62368-1) y FCC/ICES de compatibilidad electromagnética - Protección contra sobretensión, corriente y temperatura - Incluye corrección activa de FP (>0,99) y cumple las normas DOE de nivel VI

---

#### Hardware

Política de Garantía      2 Years

Compatibilidad del  
Tomacorriente      4

Estándares Industriales USB Power Delivery 3.1

---

#### Rendimiento

Especificaciones Generales	Potencia Total Agregada: 142,0W Max, Salida del Puerto USB-C #1:  5,0V3,0A, 9,0V3,0A, 15,0V3,0A, 20,0V5,0A, 28,0V5A (140,0W Max)
	Salida de los Puertos USB-C #2 y 3 (Compartida):  5,0V3,0A, 9,0V3,0A, 15,0V3,0A, 20,0V3,25A (65,0W Max)  PPS: 3,3-21,0V3,25A (65,0W Max)

  

Especificaciones Generales	Salida del Puerto USB-A:  5,0V2,4A (12,0W Max)
----------------------------	--

---

#### Conector(es)

Conejero(s) de Entrada	1 - Alimentación NEMA 1-15 (Norteamérica)  1 - Enchufe BS 1363 (RU)  1 - Enchufe CEE 7/16 (Europlug)  1 - Alimentación AS/NZS 3112 (Australia)
Conejeros de Salida	3 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente  1 - USB Type-A (4 pin) Power Only

---

#### Requisitos de Energía

Frecuencia de Tensión de Entrada	50-60Hz
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	2.2A
Consumo de Energía	142W

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0 to 25°C (32 to 77°F)

---

Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80°C (-4 to 176°F)
Humedad	Operación: HR 10% ~ 90%

Almacenamiento: HR 10% ~ 90%

---

**Características Físicas**

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.8 in [9.6 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [7.6 cm]
Altura del Producto	1.2 in [3.1 cm]
Peso del Producto	12.4 oz [351 g]

---

**Información de la Caja**

Longitud de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
Ancho de la Caja	8.2 in [20.9 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.6 kg]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	1 - Cargador de Pared Internacional Multipuertos de 140W
	1 - Enchufe para Norteamérica (Instalado)
	1 - Conector de UE
	1 - Conector del RU
	1 - Conector AU
	1 - Bolsa de Almacenamiento de Clavijas

1 - Documentación del Producto

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

