

Chargeur Mural USB-C 140W, 3x USB-C/1x USB-A, Adaptateur d'Alimentation Power Delivery 3.1 International GaN pour MacBook/Dell XPS/Inspiron

Nº de produit: 3114GCU-WALL-CHARGER



Ce chargeur USB-C GaN de 140W offre une solution de charge polyvalente et puissante pour les appareils USB-C et USB-A, prenant en charge jusqu'à 140W avec PD 3.1. L'adaptateur secteur dispose de 3 ports de charge USB-C (140W max, PD 3.1) et 1 port de charge USB-A (12W max). Plus besoin de transporter des chargeurs dédiés pour votre ordinateur portable, tablette et smartphone, ce chargeur unique peut charger tous vos appareils.

Ce chargeur mural USB est conçu pour un refroidissement optimal, offrant une expérience de charge plus sûre et plus fiable. Alliant taille compacte et fonctionnalité puissante, l'adaptateur secteur présente une empreinte réduite (9,6 cm x 3,08 cm x 7,6 cm) et ne pèse que 358 g. Cet adaptateur adapté aux voyages combine des capacités robustes avec une portabilité facile, en faisant un compagnon idéal en déplacement.

L'adaptateur secteur inclut des clips de puissance interchangeables conçus pour répondre aux normes électriques régionales, garantissant une compatibilité fiable dans plusieurs pays. Le paquet comprend quatre types de prises : la NEMA 1-15P pour l'Amérique du Nord, la BS 1363P pour le Royaume-Uni, la CEE 7/16P pour l'Europe et la AS/NZS 3112 pour l'Australie. Chaque prise est conçue pour maintenir une connexion sécurisée et se conformer aux exigences de tension et de courant de sa région respective avec une prise en charge de l'auto-commutation 100-240V. Ce système modulaire simplifie les voyages internationaux et élimine le besoin d'adaptateurs supplémentaires, offrant une solution pratique et polyvalente pour alimenter les appareils dans le monde entier. Une pochette de voyage est également incluse pour ranger soigneusement tous les clips de puissance régionaux.

La sécurité et l'efficacité sont primordiales avec le chargeur USB GaN de 140W. Il est homologué TUV Safety (IEC 62368-1) et certifié FCC/ICES EMC, offrant une protection contre les surtensions, les courants et les températures. La correction active du facteur de puissance (PF > 0,99) améliore l'efficacité et garantit un fonctionnement à froid. De plus, il respecte les normes DOE Niveau VI, garantissant une efficacité énergétique et des performances fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour les voyages grâce à sa conception légère et à la variation des ports, ce qui évite d'avoir à transporter plusieurs chargeurs pour différents appareils
- Alimenter les ordinateurs portables et autres dispositifs USB au bureau ou à la maison

Spécifications techniques

- CHARGEUR USB GaN 140W : Chargeur avec 3x USB-C (PD 3.1, 140W max sur le port 1, 65W max sur les ports 2 & 3) et 1x USB-A (12W max) pour charger votre PC, smartphone et autres appareils USB simultanément; Profils PD multiples (5V/9V/15V/20V/28V jusqu'à 5A)
- FONCTIONNEMENT OPTIMAL ET COMPACT : Conçu pour un fonctionnement optimal en cas d'utilisation prolongée à pleine charge; Faible encombrement et poids léger (9,6cm x 3,08cm x 7,6cm, 358 g) pour une portabilité et un stockage facile
- COMPATIBLE AVEC LE MACBOOK PRO 16" : L'adaptateur d'alimentation PD 3.1 est entièrement compatible avec les MacBook M3/M4 Pro/Max et assure une charge rapide de 140 W; Il permet de charger tous les appareils USB-C dotés de révisions PD antérieures
- PRÊT POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX : L'adaptateur prend en charge 100 à 240V CA et comprend des prises interchangeables pour NA (NEMA 1-15P), le UK (BS 1363P), EU (CEE 7/16P) et AU (AS/NZS 3112); Rangez toutes les prises dans la pochette incluse
- SÛR, FIABLE ET EFFICACE : Assure la sécurité des utilisateurs/appareils; Homologué TUV Safety (IEC 62368-1) et certifié FCC/ICES EMC; Protection contre les surtensions; Correction active du facteur de puissance (>0,99) et conforme aux normes DOE Level VI

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Compatibilité avec les 4
prises d'alimentation

Normes de l'industrie USB Power Delivery 3.1

Performance

Spécifications générales

Puissance Totale Agrégée : 142,0W Max

Sortie du Port USB-C #1 :

5,0V3,0A, 9,0V3,0A, 15,0V3,0A, 20,0V5,0A, 28,0V5A
(140,0W Max)

Sortie des Ports USB-C #2 & #3 (partagée) :

5,0V3,0A, 9,0V3,0A, 15,0V3,0A, 20,0V3,25A (65,0W Max)

PPS : 3,3-21,0V3,25A (65,0W Max)

Sortie du Port USB-A :

5,0V2,4A (12,0W Max)

Connecteur(s)

Connecteur(s) d'entrée 1 - Alimentation NEMA 1-15 (Amérique du Nord)

1 - Fiche d'alimentation BS 1363 (RU)

1 - Fiche d'alimentation CEE 7/16 (Europlug)

1 - Alimentation AS/NZS 3112 (Australie)

Connecteurs de sortie 3 - USB Type-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement

1 - USB Type-A (4 pin) Power Only

Alimentation

Fréquence de tension d'entrée 50-60Hz

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 2.2A

Consommation électrique 142W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 25°C (32 to 77°F)
Température de stockage	-20 to 80°C (-4 to 176°F)
Humidité	Opération: 10 % ~ 90 % HR
	Stockage: 10% ~ 90% HR

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	3.8 in [9.6 cm]
Largeur du produit	3.0 in [7.6 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [3.1 cm]
Poids du produit	12.4 oz [351 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	5.8 in [14.7 cm]
Largeur du Colis	8.2 in [20.9 cm]
Hauteur du Paquet	2.2 in [5.7 cm]
Poids brut	1.2 lb [0.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Chargeur Mural International Multiport 140W
	1 - Prise NA (installée)
	1 - Prise UE
	1 - Prise UK
	1 - Prise AU
	1 - Sac de Rangement des Prises
	1 - Documentation Produit

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

