

Caricatore USB-C da parete da 140W, 3x USB-C/1x USB-A, adattatore di alimentazione internazionale PD 3.1 GaN per MacBook/Dell XPS/Inspiron

ID prodotto: 3114GCU-WALL-CHARGER



Questo caricabatterie USB-C GaN da 140W offre una soluzione di ricarica versatile e ad alta potenza per i dispositivi USB-C e USB-A, supportando fino a 140W con PD 3.1. L'alimentatore è dotato di 3 porte di ricarica USB-C (140W max, PD 3.1) e 1 porta USB-A (12W max) per consentire il caricamento di dispositivi dedicati per laptop, tablet e smartphone.

Questo caricatore da parete USB è stato progettato per garantire un raffreddamento ottimale, offrendo un'esperienza di ricarica più sicura e affidabile. Bilanciando dimensioni compatte e potenti funzionalità, l'adattatore di corrente ha un ingombro ridotto (9,6 cm x 3,08 cm x 7,6 cm) e pesa solo 358 g. Questo adattatore, adatto ai viaggi, combina funzionalità affidabili con una facile trasportabilità, rendendolo un compagno ideale per gli spostamenti.

L'adattatore di alimentazione include spine intercambiabili progettate per soddisfare gli standard elettrici nazionali, garantendo una compatibilità affidabile in più paesi. La confezione comprende quattro tipi di spine: NEMA 1-15P per il Nord America, BS 1363P per il Regno Unito, CEE 7/16P per l'Europa e AS/NZS 3112 per l'Australia. Ciascuna spina è progettata per mantenere una connessione sicura e conforme ai requisiti di tensione e corrente della rispettiva nazione, con supporto per la commutazione automatica 100-240V. Questo sistema modulare semplifica i viaggi internazionali ed elimina la necessità di adattatori aggiuntivi, offrendo una soluzione versatile e pratica per l'alimentazione dei dispositivi in tutto il mondo. È inclusa anche una custodia da viaggio per riporre in modo ordinato tutti gli spinotti di alimentazione regionali.

La sicurezza e l'efficienza sono fondamentali con il caricabatterie USB GaN da 140W. È dotato di certificazione di sicurezza TUV (IEC 62368-1) e di certificazione FCC/ICES EMC, che garantisce la protezione da sovratensione, corrente e temperatura. La correzione attiva del coefficiente di consumo (PF > 0,99) migliora l'efficienza e garantisce un funzionamento fresco. Inoltre, soddisfa gli standard DOE Level VI, garantendo efficienza energetica e prestazioni affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per i viaggi, grazie al design leggero e alla varietà di porte che elimina la necessità di portare con sé più caricabatterie per dispositivi diversi
- Alimentazione di computer portatili e altri dispositivi USB in ufficio o a casa

Caratteristiche

- CARICABATTERIE USB GaN 140W: caricatore da parete USB con 3x USB-C (PD 3.1, 140W max sulla porta 1, 65W max sulle porte 2 e 3) e 1x USB-A (12W max) per caricare simultaneamente laptop, smartphone e altri dispositivi USB; 5V/9V/15V/20V/28V fino a 5A
- COMODITÀ DI FUNZIONAMENTO E COMPATTEZZA: progettato per garantire prestazioni ottimali in caso di utilizzo prolungato a pieno carico; ingombro ridotto e peso ridotto (9,6 cm x 3,08 cm x 7,6 cm, 358 g) per una maggiore portabilità e facilità di trasporto
- COMPATIBILE CON MACBOOK PRO 16": L'adattatore di alimentazione PD 3.1 supporta MacBook M3/M4 Pro/Max (140W); ricarica dispositivi USB-C con le precedenti revisioni PD come MacBook, Dell XPS/Precision/Inspiron, iPad Pro, iPhone e smartphone Samsung
- IDEALE PER VIAGGI INTERNAZIONALI: il caricatore USB-C da parete supporta 100-240 V CA e include spine intercambiabili per Nord America (NEMA 1-15P), Regno Unito (BS 1363P), Europa (CEE 7/16P) e Australia (AS/NZS 3112)
- SICURO E AFFIDABILE: Progettato per garantire la sicurezza degli utenti e dei dispositivi; certificato TUV Safety Listed (IEC 62368-1) e FCC/ICES EMC; protezione da sovratensione, corrente e temperatura; correzione PF attiva (>0,99)/standard DOE Livello VI

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Compatibilità presa di corrente	4
Standard del settore	USB Power Delivery 3.1

Prestazioni

Specifiche generali

Potenza Totale Aggregata: 142,0 W Max,

Uscita Porta USB-C #1:

5,0V3,0A, 9,0V3,0A, 15,0V3,0A, 20,0V5,0A, 28,0V5A
(140,0W Max)

Uscita Porte USB-C #2 e 3 (condivisa):

5,0V3,0A, 9,0V3,0A, 15,0V3,0A, 20,0V3,25A (65,0W
max)

PPS: 3,3-21,0V3,25A (65,0W max)

Uscita Porta USB-A:

5,0V2,4A (12,0W Max)

Connettore/i

Connettore/i ingresso 1 - Alimentatore NEMA 1-15 (America settentrionale)

1 - Spina di alimentazione BS 1363 (UK)

1 - Spina di alimentazione CEE 7/16 (spina europea)

1 - Alimentazione AS/NZS 3112 (Australia)

Connettori uscita 3 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)

1 - USB Type-A (4 pin) Power Only

Alimentazione

Frequenza tensione ingresso 50-60Hz

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 2.2A

Consumo energetico 142W

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0 to 25°C (32 to 77°F)

Temperatura di conservazione -20 to 80°C (-4 to 176°F)

Umidità Funzionamento: 10% ~ 90% RH
Conservazione: 10% ~ 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	3.8 in [9.6 cm]
Larghezza prodotto	3.0 in [7.6 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [3.1 cm]
Peso prodotto	12.4 oz [351 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	5.8 in [14.7 cm]
Larghezza del Pacco	8.2 in [20.9 cm]
Altezza del Pacco	2.2 in [5.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 lb [0.6 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Caricabatterie da Parete Internazionale Multiporta 140W
	1 - Spina NA (installata)
	1 - Spina UE
	1 - Spina UK
	1 - Spina AU
	1 - Custodia per Spinotti
	1 - Documentazione del Prodotto

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

